

Die 3M™ Print Wrap Familie IJ180mC bietet für jede Zielgruppe das gewisse Etwas:

Folie	Gewerbekunde	Verleger
IJ180mC-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auffällige Designs für Fahrzeugvollverklebungen realisierbar</li> <li>Intensivere Farben dank weißem Untergrund</li> <li>Perfekte Abdeckung kontrastreicher Untergründe dank eingefärbtem Kleber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Verformbarkeit</li> <li>Leichte Verklebung dank Luftkanälen</li> <li>Einfache Repositionierung der Folie dank Abstandshaltern (Controltac) im Kleber</li> <li>IJ180mC-114 ist die einzig im Markt verfügbare transparente Folie mit Luftkanälen</li> <li>IJ180mC-120 ist die einzig im Markt verfügbare metallic Folie mit Luftkanälen</li> <li>Trockenverklebung – keine Nassverklebung notwendig</li> <li>Kompatibilität mit allen Drucksystemen für graphische Folien</li> <li>Eine Druckereinstellung, ein Garantieprogramm, eine Laminatfamilie, eine Verklebemethode für die gesamte IJ180mC Familie</li> <li>Lange Haltbarkeiten, auch nach der Bedruckung</li> </ul>
IJ180mC-114	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auffällige Designs anstelle einfacher Schriftzüge</li> <li>Spezielle Effekte für höhere Wahrnehmung</li> <li>Integration der Farbe des Fahrzeuglackes in die Grafik</li> <li>Vermeidung von Farbunterschieden zwischen Lack und Folie dank Transparenz der Folie</li> </ul>	
IJ180mC-120	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spezielle Metallic-Effekte, die mit Überlaminaten nicht erzielt werden können - für noch mehr Aufmerksamkeit</li> <li>Geniale 3D-Effekte in Kombination mit 8900er Speziallaminaten möglich</li> </ul>	
IJ180mC-10LSE <small>LSE = low surface energy</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuverlässiger Halt der Grafik auf niederenergetischen Oberflächen</li> <li>Wirksamer Werbeeffect durch Einsatz auf verschiedensten Objekten</li> </ul>	
IJ180mC-10UR <small>UR = Ultra removable</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auffällige Designs speziell für die Vermarktung kurzfristiger Kampagnen</li> <li>Kann auf bereits folierte Fahrzeuge/ Objekte geklebt werden, ohne die Basisfolien bei Entfernung zu beschädigen</li> <li>Beste Temperaturtoleranz bei Verarbeitung in kühler Umgebung</li> <li>Leichte Entfernbarkeit</li> </ul>	
IJ180mC-10SLS <small>SLS = Stainless Steel</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vielfältige Designoptionen auf Untergründen aus rostfreiem Stahl für ideale Werbewirksamkeit</li> <li>Zuverlässiger Halt auf anspruchsvollen Oberflächen ohne negative Einflüsse auf das hochglänzende Substrat</li> </ul>	



Alle 3M™ Print Wrap Folien IJ180mC bieten beiden Zielgruppen umfangreiche Garantieleistungen zur Risikominimierung an.



IJ180mC-10, weiß



IJ180mC-114, transparent



IJ180mC-120, metallic



IJ180mC-10LSE, weiß



IJ180mC-10UR, weiß



IJ180mC-10SLS, weiß