

**3M** Science.  
Applied to Life.™



## **Dit is geen nieuwe trend Het is een revolutie.**


**Maak kennis met het 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie  
herbruikbaar halfgelaatsmasker.**

Het 3M Secure Click HF-800 serie halfgelaatsmasker is zo slim en intuïtief ontworpen waardoor ze simpel, comfortabel en betrouwbaar in gebruik is.

Lagere ademweerstand en comfort van 's werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen.

# Maak kennis met het 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie herbruikbaar halfgelaatsmasker.

Het 3M Secure Click HF-800 serie halfgelaatsmasker heeft slimme eigenschappen waarmee werknemers beschermd zijn tegen (stof)deeltjes en een breed scala aan gassen en dampen in combinatie met de goedgekeurde 3M Secure Click filters.



**Nieuw**

**Spraakmembraan**

Voor makkelijker communicatie onder het werk.

**Nieuw**

**Gepatenteerde Flex-Joint gelaatsafdichting van siliconen**

Voelt zachter en comfortabeler aan op het gezicht van de drager.

**Nieuw**

**Unieke filter aansluiting**

Sluit de filters eenvoudig aan en duw totdat u een klik hoort.

**Eenvoudig aan te passen hoofdharnas**

Pas de hoofdband eenvoudig in twee richtingen aan: trek aan de bandjes om strakker te doen, druk op de vleugels om losser te zetten.

**Nieuw**

**Drukknop voor checken gelaatsafdichting**

Biedt medewerkers meer zekerheid dat ze het masker correct dragen.

**Nieuw**

**Gemakkelijker ademen**

Twee dubbelzijdige filters creëren vier luchtstromen die de ademhaling vergemakkelijken.

**Uitademventiel**

Zorgt ervoor dat uitgeademde adem en vocht naar beneden wordt afgevoerd.

**Ontwerp met terugwijkende filters**

Om goed te kunnen combineren met bepaalde lashelmen en slijpvizieren.

Herbruikbaar halfgelaatsmasker		
HF-801 - Small	HF-802 - Medium	HF-803 - Large
Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan		
HF-801SD - Small	HF-802SD - Medium	HF-803SD - Large



**Hear it:**

De geheel nieuwe Secure Click aansluiting geeft u de zekerheid dat de filters juist zijn geïnstalleerd. Sluit de filters eenvoudig aan en duw totdat u een klik hoort.



**Check it:**

Met één druk op de knop kunnen uw medewerkers de gelaatsafdichting controleren en zeker weten dat het masker goed zit.



**Feel it:**

Ervaar de enorme lage ademweerstand en comfort van 's werelds eerste filtersysteem voor stof, gassen en dampen met vier luchtstromen.



**Say it:**

Met het spraakmembraan communiceert de drager gemakkelijker onder het werk.



**3M™ Secure Click™ HF-800 Serie  
herbruikbaar halfgelaatsmasker**



HF-800SD Serie



HF-800 Serie

**Gas- en dampfilters**



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Combinatiefilters  
voor stof, gassen en dampen**



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

**Stoffilters**



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

**Deeltjesfilters met bescherming  
tegen hinderlijke geurniveaus van  
organische dampen, zure gassen  
en ozon tot 10x de grenswaarde**



D3128 P2 R/ Stof, Hinderlijke  
geuren organische dampen  
en zure gassen



D3138 P3 R/ Stof, Hinderlijke  
geuren organische dampen  
en zure gassen



D9038 P3 HF Stof, Hinderlijke  
geuren organische dampen  
en zure gassen

**Vervangbare deeltjesfilters**



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

**Vervangbare filterhouder**



D701 Filterhouder

HF-800 Serie halfgelaatsmasker en de bijbehorende filters hebben een inadempweerstand van minder dan 5 mbar, gemeten bij 95 l/min continu.