



Fall Protection



3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper - en met een gebruikersgewicht van maximaal 140kg.

Als u op hoogte werkt, moet u erop kunnen vertrouwen dat uw uitrusting u niet in de steek laat.

Daarom worden 3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper streng getest en wordt uitsluitend de meest innovatieve en betrouwbare schokabsorberende technologie gebruikt. Van steigers, masten en daken tot stalen frames en telecomtorens geven ze u bescherming tegen vallen. Ons nieuwe assortiment is sterk, lichtgewicht en met een valstopcapaciteit van tot wel 140 kg kunt u de klus op een veilige manier klaren.

Ontworpen voor iedereen.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van standaard harnessen en vallijnen vanwege het gemak, de eenvoud en de kosteneffectiviteit.

Maar werknemers kunnen zeer verschillen qua lengte en gewicht. De testmassa van 100 kg die wordt gebruikt voor het testen en valideren van valbeschermingsuitrusting is mogelijk niet altijd voldoende. Een werknemer die bijvoorbeeld groter en zwaarder is dan gemiddeld, beschermende kledij draagt

en gereedschap bij zich heeft, kan al snel meer dan 100 kg wegen.

Daarom heeft 3M™ een nieuwe serie Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper gelanceerd, met een maximaal gebruikersgewicht van 140kg.

Ze zijn verkrijgbaar in meerdere lengtes en met verschillende connectoren om aan uw behoeften te voldoen.

3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper - 140 kg.

CE-gecertificeerd volgens EN355-norm

Elastische lijn* vermindert de lengte van de lijn als er geen spanning op staat

Helpt het risico van struikelen en in de knoop raken te verminderen.

140 kg maximaal gebruikersgewicht

Dankzij het hogere gebruikersgewicht geschikt voor een diverse gebruikers.

Kleine, compacte, schokdemper

Minder last en meer bewegingsvrijheid

Volledig bedekte labels

Langdurige identificatie en inspectie.

Zelfsluitende, stalen, steigerhaak

Dankzij de opening van 50 mm kunt u structuren beklimmen met de veiligheid van een zelfvergrendeling (Andere verbindingsopties beschikbaar - zie onderstaande tabel).

Lichtgewicht

Zorgt dat het gewicht van uw uitrusting wordt verlaagd.

Stalen twistlock-karabiner

Beschikbaar met twistlock karabiner als lichaamsverbinding voor nog meer veiligheid.



10,5 mm koord

Voor eenvoudig en flexibel gebruik.

Stalen snaphook of schroefkarabiner

Maakt een eenvoudige en veilige verbinding met het lichaam mogelijk.

	Materiaal	Aantal lijnen	Harnasconnector	Verankeringsconnector	Lengte	Nettogewicht
1260327	Elastische webbing	Dubbel	Zelfvergrendelende twistlock karabiner, 18 mm opening, 25 kN breukvastheid	Zelfvergrendelende steigerhaak, 50 mm opening, 23 kN breukvastheid	2 m	1,4 kg
1260328	Elastische webbing	Enkel			2 m	1,1 kg
1260329	Elastische webbing	Dubbel			1,5 m	1,2 kg
1260330	Elastische webbing	Enkel			1,5 m	1,0 kg
1260331	Koord	Enkel	Zelfvergrendelende snaphook, 19 mm opening, 22 kN breukvastheid		2 m	0,8 kg
1260332	Koord	Dubbel	Schroefkarabiner, 17 mm opening, 25 kN breukvastheid		1,8 m	1,4 kg
1260333	Koord	Dubbel	Zelfvergrendelende snaphook, 19 mm opening, 22 kN breukvastheid		1,8 m	1,4 kg
1260334	Koord	Enkel	Schroefkarabiner, 17 mm opening, 25 kN breukvastheid	Schroefkarabiner, 17 mm opening, 25 kN breukvastheid	Verstelbaar 1,3 m tot 2 m	0,8 kg

3M Fall Protection

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Telefoon 00 800 999 55500 E-mail informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M, Protecta maakt deel uit van 3M Company en zijn partnerondernemingen. *Alleen elastische modellen.