

3M Science.
Applied to Life.™



**L'ultima generazione in
termini di comfort, praticità
e facilità di respirazione.**

**Nuovo Respiratore a Semimaschera
3M™ Secure Click™ Serie HF-800.**


Progettato con caratteristiche esclusive ed innovative,
questo respiratore garantisce protezione e comfort
senza compromessi.

Incredibile facilità di respirazione garantita dal primo
sistema al mondo con filtri a quattro flussi d'aria.

Nuovo

3M™ Secure Click™ Serie HF-800 Respiratore a semimaschera riutilizzabile.

Grazie ad un design rivoluzionario e a funzionalità intuitive, il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 protegge dal particolato e da una vasta gamma di gas e vapori, garantendo comfort e sicurezza senza uguali.



VERSIONI DISPONIBILI:

Respiratore a semimaschera riutilizzabile		
HF-801 Taglia Small	HF-802 Taglia Media	HF-803 Taglia Large
Respiratore a semimaschera riutilizzabile con diaframma fonico		
HF-801SD Taglia Small	HF-802SD Taglia Media	HF-803SD Taglia Large



Hear it:

ASCOLTA

Lavora in sicurezza. Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce sono stati correttamente montati. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a quando non si avverte un clic.



Check it:

VERIFICA

Verifica che il respiratore aderisca perfettamente al viso grazie al pulsante per la prova di tenuta di facile utilizzo.



Feel it:

SENTI

Prova la sensazione di freschezza e il maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.



Say it:

PARLA

Usa il diaframma fonico per migliorare la comprensione del parlato durante l'attività lavorativa.



3M™ Secure Click™ Respiratore a Semimaschera Serie HF-800



HF-800SD Serie



HF-800

Filtri per gas e vapori



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

Filtri per polveri, gas e vapori Uso combinato



D8094 ABEK1P3 R



D8095 A2P3 R

Filtri antiparticolato



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

Filtri antiparticolato, odori fastidiosi, vapori organici e gas acidi



D3128 Polveri, vapori organici
e gas acidi in concentrazioni
< TLV Classe P2



D3138 Polveri, vapori organici
e gas acidi in concentrazioni <
TLV Classe P3



D9038 P3 Polveri, vapori
organici e gas acidi in
concentrazioni < TLV
Classe P3

Prefiltri



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Ghiera



D701 Ghiera

La semimaschera Serie HF-800 e i filtri associati sono dotati di una resistenza all'inalazione inferiore a 5 mbar, se misurata a 95 l/min a flusso continuo.



**Prodotti per la Sicurezza sul
Lavoro**

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21,
20096 Poglieto (MI)
www.3Msicurezza.it

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente
3M di zona.

Riciclare. Stampato in Italia. © 3M 2019. 3M e Secure
Click sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti
i diritti riservati. 70-0716-9777-8. J450805

Nota: 3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non limitata, la perdita di
ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore
è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo a cui intende
destinarli.