



Fall Protection

Wij introduceren de nieuwe 3M™ DBI-SALA®
Nano-Lok™ zelfintrekbare reddingslijn

Weegt
minder.
Kan
meer.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ zelfintrekbare reddingslijn

Less is more.

30% kleiner en 4x duurzamer

Wij introduceren de nieuwe 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ zelfintrekbare reddingslijn. De Nano-Lok staat bekend om zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid en is al vele jaren de maatstaf in de branche. Ons nieuwste model presteert nog beter dan het vorige. Het design is slanker en compacter. Het is nog sterker en de beschermhoes gaat nog langer mee. Het is eenvoudiger in het gebruik en sneller te bevestigen.* En uiteraard voldoet het aan CE EN 360:2002.



Nieuwe eigenschappen:

Tijdbesparend

- ▶ 60% sneller installeren*
- ▶ Snel en eenvoudig te inspecteren

Lange levensduur

- ▶ Nitrilrubberen beschermhoes gaat 4 keer zo lang mee als die van het vorige model*

Flexibel gebruik

- ▶ Geschikt voor verankering op voetniveau met een capaciteit van 140 kg



Snelbevestigingssysteem

Eenvoudige, lichte connector ondersteunt achterwaartse compatibiliteit

Optionele dubbele pinconnector

Nano-Lok-lijnen zijn gemakkelijk los te maken, zonder de connector van het harnas te verwijderen



Compacte behuizing

Ingebouwde RFID-tag

Slanke, duurzame schokdemper van nitrilrubber

Lengte: 2 m**

*Vergeleken met vorige generatie.

**Meeste modellen 2m, door verschillen in de bovenste en onderste connector meten sommige modellen tussen de 1,9 m en 2,1 m.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ met enkele lijn

Bovenste connector (zijde van valblok) Specifiek kenmerk / toepassing	Onderste connector (zijde van de vallijn) Specifiek kenmerk / toepassing	Artikel- nummer	↔	
 Aluminium karabijnhaak opening 19 mm (3/4") • Wordt aangesloten op een D-ring van een harnas	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Populair model	3101208	2.0 m	
	 Aluminium karabijnhaak opening 19 mm (3/4") • Lichtgewicht	3101264	1.9 m	
	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Heavy-duty sluiting	3101263	2.0 m	
	 Aluminium haak Comfort Grip opening 63,5 mm (2-1/2") • Beschermt hand gebruiker • Heavy-duty • Ideaal voor kruiselingse belasting	3101709	2.1 m	
 Triple Action stalen karabijnhaak opening 19 mm (3/4") • Ondersteunt conversie naar constructie met dubbele lijn	 Stalen saphaak opening 19 mm (3/4") • Kosteneffectieve oplossing	3101265	2.0 m	
	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Populair model	3101461	2.0 m	
 Snelbevestigings-systeem (staal) • Wordt bevestigd via het dorsale web van het harnas, dorsale D-ring blijft vrij voor reddingsoperatie	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Populair model	3101207	2.0 m	
	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Heavy-duty sluiting	3101261	2.0 m	
	 Aluminium haak opening 63,5 mm (2-1/2") • Heavy-duty	3101730	2.0 m	

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ met dubbele lijn

Bovenste connector (zijde van valblok) Specifiek kenmerk / toepassing	Onderste connector (zijde van vallijn) Specifiek kenmerk / toepassing	Artikel- nummer	←.....→	
 Triple Action stalen karabijnhaak opening 19 mm (3/4") • Wordt bevestigd via het dorsale web van het harnas of op de dorsale D-ring	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Populair model	3101316	2.0 m	
 Snelbevestigings-systeem (staal) • Wordt bevestigd via het dorsale web van het harnas, dorsale D-ring blijft vrij voor reddingsoperatie	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Populair model	3101298	2.0 m	
	 Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4") • Heavy-duty sluiting	3101270	2.0 m	
	 Aluminium haak Comfort Grip opening 63,5 mm (2-1/2") • Beschermt hand gebruiker • Heavy-duty • Ideaal voor kruiselingse belasting	3101718	2.0 m	
	 Aluminium haak opening 63,5 mm (2-1/2") • Heavy-duty	3101719	2.0 m	

Bovenste connectoren kunnen afzonderlijk worden besteld met behulp van de volgende referentienummers

Artikel-nummer		Beschrijving	Artikel-nummer		Beschrijving
2000025		Aluminium karabijnhaak opening 19 mm (3/4")	3100481		Snelbevestigingssysteem (alleen voor gebruik met 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)
3100128		Triple Action stalen karabijnhaak opening 19 mm (3/4")	3100484		Dubbele pinconnector (alleen voor gebruik met Nano-Lok™)



Fall Protection

3M Faldsikring

Capital Safety (Nordeuropa) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKRIG

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Telefoon: +33(0)4 83 58 08 08
E-mail: informationfallprotection@mmm.com
Website: 3M.com/FallProtection