

**3M** | PELTOR™

3M 聽力防護方案

**3M™ PELTOR™**

**X系列耳罩**

**專屬無線通訊附件**

**X系列**  
更聰明的運作

授權經銷商

**3M**

美商3M台灣子公司  
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
台北市經貿二路198號3樓  
電話：(02) 2785-9338  
安全暨圖識產品事業群 個人安全產品部門  
www.3M.com.tw

Copyright 2019 © 3M. All rights reserved.

3M 科技改善生活™

# 在不危及您的安全情況下可清楚通訊。

無需移除聽力防護具或離開嘈雜的工作現場也能撥打和接聽重要電話。操作起重機或其他重型設備時可與組員保持聯繫。使用3M™ PELTOR™無線通訊附件可與您的貨運司機交談、獲取重要氣候警報等資訊。


2:30 運送的材料  
延遲到4:00

施工  
設備：95 dBA



## 防護 同時保持聯繫。

做出明智的抉擇，在不犧牲通訊能力下，還能在工作場所保護您的聽力。使用3M™ PELTOR™無線通訊附件，讓您可以在嘈雜的環境中繼續工作，同時與人通話。它配備降噪麥克風，可立即將您的3M™ PELTOR™ X系列耳罩轉變為免持式無線通訊設備，便於在嘈雜環境中使用。聽力防護和通訊功能都不缺 - 這就是X系列更聰明的運作方式。

- ▶ 藍芽®無線技術  Bluetooth®
- ▶ 降噪麥克風
- ▶ 數秒內配裝完成
- ▶ 8小時通話/串流時間
- ▶ 對抗惡劣環境因素 (IP54)
- ▶ 單鍵操作



適用於大部分3M™ PELTOR™ X系列耳罩 亦適用於頭帶式X1A-X5A耳罩。



只需取下耳墊  
並卡入位。\*

\*耳罩單獨販售

### 3M 聽力防護方案

### 3M™ PELTOR™ X系列耳罩專屬無線通訊附件

#### 訂購資訊

產品名稱	產品說明	數量
MT67H05WS6-EU	3M™ PELTOR™ X系列耳罩專屬無線通訊附件	10 個
HYX4	3M™ PELTOR™ 耳罩替換套件	1 副

#### 技術資料規格

通話/串流時間：約8小時	操作溫度範圍：華氏-4° (攝氏-20°)至 華氏131° (攝氏55°)
待機時間：約250小時	保存溫度範圍：華氏-4° (攝氏-20°)至 華氏95° (攝氏35°)
充電時間：約3小時	附件重量：55克

聰明運用資訊請見 [3M.com/PELTORXseries](http://3M.com/PELTORXseries).