


3M Science.
Applied to Life.™



Uuden sukupolven mukavuutta, hengittävyttä ja yksinkertaisuutta.

Esittelyssä 3M™ Secure Click™ HF-800-sarjan puolinaamarit.


3M™ Secure Click™ uudelleenkäytettävä puolinaamari on kätevä, käyttömukava ja luotettava suojain, jossa on fiksua ja helppokäyttöisiä ominaisuuksia.

Ainutlaatuinen neljän virtaussuunnan suodatinjärjestelmä tarjoaa aiempaa paremman hengittävyyden ja käyttömukavuuden

Esittelyssä

3M™ Secure Click™ HF-800-sarjan puolinaamarit.

Fiksiilla ja intuitiivisilla ominaisuuksilla varustetut 3M Secure Click HF-800-sarjan puolinaamarit auttavat suojaamaan työntekijöitä hiukkasilta ja erilaisilta kaasuilta ja höyryiltä, kun niitä käytetään yhdessä 3M Secure Click -suodattimien kanssa.



Uudelleenkäytettävä puolinaamari		
HF-801 – S-koko	HF-802 – M-koko	HF-803 – L-koko
Uudelleenkäytettävä puolinaamari, jossa on puhekalvo		
HF-801SD – S-koko	HF-802SD – M-koko	HF-803SD – L-koko



Kuuntele:

Työskentele luottavaisin mielin uuden Secure Click -kiinnityksen avulla – se takaa, että suodattimet on asennettu oikein. Kohdista kiinnitysosat ja työnnä, kunnes kuulet napsauksen.



Tarkista:

Työntekijä voi varmistaa, että hengityssuojain on puettu oikein, helpolla yhden kosketuksen tiivistarkistuksella.



Tunne:

Koe erinomainen hengittävyys ja käyttömukavuus ainutlaatuisella neljän virtaussuunnan kaasuja ja höyrysuodattimella/-yhdistelmäsuodattimella.



Puhu:

Hyödynnä puhekalvoa, joka on suunniteltu helpottamaan kommunikointia työskentelyn aikana.



**3M™ Secure Click™
uudelleenkäytettävät HF-800-
sarjan puolinaamarit**



HF-800SD-sarja



HF-800-sarja

Kaasu- ja höyrysuodattimet



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Kaasu- ja höyry-
yhdistelmäsuodattimet**



D8094 ABEK3 R



D8095 A2P3 R

Hiukkassuodattimet



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

Hiukkassuodattimet, joissa on hajusuodatus orgaanisilta höyryiltä ja happamilta kaasuilta HTP-arvoon saakka, sekä otsonilta enintään 10-kertaisina pitoisuuksina haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoon (HTP) saakka.



D3128 P2 R/ Hajuhaittoja aiheuttavat orgaaniset höyryt ja happamat kaasut



D3138 P3 R/ Hajuhaittoja aiheuttavat orgaaniset höyryt ja happamat kaasut



D9038 P3 Hajuhaittoja aiheuttavat orgaaniset höyryt ja happamat kaasut

Vaihdettavat hiukkassuodattimet



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Vaihdettava suodatinkiinnike



D701 Suodattimen kiinnike

HF-800-sarjan puolinaamarissa ja siihen liittyvissä suodattimissa on alle 5 mbar, sisäänhengitysvastus, kun hengitysvirtaus on jatkuvasti 95 l/min.

Työsuojelutuotteet

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6,
02150 Espoo
Puh. (09) 525 21/vaihe
www.3m.fi/suojaimet/

Mikäli tarvitset opastusta ja ohjeita hengityssuojaimen käyttöön, ota yhteyttä paikalliseen 3M-tuoteasiantuntijaan.

Kierrätähän paperin. Painettu Iossa-Britanniassa.
© 3M 2019. 3M ja Secure Click ovat 3M Companyn tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.
70-0716-9777-8. J450805

Huomaa: 3M ei ole suoraan tai välillisesti vastuuvollinen mistään, mikä aiheutuu annettujen tietojen noudattamisesta, ja käyttäjän on määritettävä tuotteiden sopivuus niille tarkoitettuun käyttöön. Minkään tässä lausunnossa ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan 3M:n vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu sen huolimattomuudesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta.