

3M Science.
Applied to Life.™

Kompromisslös komfort.

Nya 3M™ SecureFit™
Skyddshjälm erbjuder skydd
och komfort till dig som
arbetar på marken, på hög
höjd, eller nära dem som
gör det.



Vi presenterar en ny serie skyddshjälm.

Oavsett om du arbetar på hög höjd eller på marken är det bara en vanlig dag på jobbet – och vi har skyddshjälmen för alla arbetsmoment. När det gäller säkerhet anser vi på 3M att ribban aldrig kan läggas för högt. Därför är vi stolta över att presentera 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm.

När det gäller allt från vår patenterade design till branschledande innovationer är 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm konstruerad av säkerhetsexperter med fokus på användaren. Resultatet är en revolutionerande hjälmdesign. Kompromisslös komfort.

[3M.com/SecureFitSafetyHelmet](https://www.3m.com/SecureFitSafetyHelmet)



Egenskaper och fördelar

- ▶ Hjälmrede med patenterad Pressure Diffusion-teknologi
- ▶ Hjälmrede med 4- eller 6-punktsfäste som kan användas för individuell justering av höjd och passform
- ▶ Den här produktserien uppfyller riktlinjerna för antingen EN 12492- eller EN 397-standarden (beroende på inställning) för professionella skyddshjälm
- ▶ Design med inspiration från klätterhjälm
- ▶ Skräddarsy passformen med vertikala justeringar i flera nivåer
- ▶ Fungerar med ett brett sortiment av 3M ansiktsskydd, hörselkåpor och andra tillbehör
- ▶ Med lufthål (endast X5500-serien)

Vanliga användningsområden

- ▶ Alla yrkesgrupper som arbetar på hög höjd eller nära dem som gör det
- ▶ Byggindustri
- ▶ Tillverkningsindustri
- ▶ Olje-, gas- och vindkraftverk
- ▶ Skogsbruk

3M innovation i arbete

När det gäller allt från den patenterade Pressure Diffusion-teknologin till UV-indikatorn Uvicator™ är 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm skapad av äkta 3M-innovation. Hjälmerna finns i två modeller, X5000 och X5500, och är konstruerade för att ge ett maximalt skydd – oavsett vilka krav ditt arbete ställer.

3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5000



Pressure Diffusion-teknologi

Patenterad teknologi minskar trycket mot pannan med i genomsnitt 20 procent jämfört med konventionella hjälmar från 3M.



Rattjustering

Ett smidigt och lättvänt hjälminrede med rattjustering som sitter lågt ner på huvudet för ökad komfort och säkerhet.



Uppfyller EN-standarder

Hakbandet med 4-punktsfäste och väljarfunktion är unikt för 3M och låter användaren växla mellan standarderna EN 12492 och EN 397. Certifierad enligt EN 12492, EN 397 och EN 50365 (1000 VAC).*

* Beroende på hakbandets konfiguration.
Ej reflekterande om 1 000 VAC.



Uvicator™ UV-indikator

Patenterad teknik som talar om för användaren när det är dags att byta ut hjälmen på grund av UV-exponering.



Hakband

Som standard har hakbandet ett justerbart spänne i plast, men du kan också välja ett hakband med magnetiskt spänne för extra hög säkerhet. Utmärkt ventilation med lufthål i sidorna och nacken.



Anpassningsbar

Du kan komplettera med ett stort antal tillbehör från 3M för att möta de specifika kraven för arbetsmomentet.



Klämma för elastiska band

Integrerade klämmor håller de elastiska banden på plats vid användning av skyddsglasögon och pannlampor från 3M.



Tillbehörsuttag för hörselkåpor och kommunikationsutrustning

Tillbehörsuttag avsedda för montering av 3M hörselkåpor och kommunikationsprodukter.



Avtagbart svettband

Svettbanden kan tas bort och tvättas, eller bytas ut om så behövs.



3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5500



Pressure Diffusion-teknologi

Patenterad teknologi minskar trycket mot pannan med i genomsnitt 20 procent jämfört med konventionella hjälmar från 3M.



Rattjustering

Ett smidigt och lättvänt hjälminrede med rattjustering som sitter lågt ner på huvudet för ökad komfort och säkerhet.



Uppfyller EN-standarder

Certifierad enligt standarderna EN 397 och EN 50365 (1 000 VAC)*.

* Får inte användas med reflekterande material eller hakband med magnetiskt spänne.



Uvicator™ UV-indikator

Indikator med patenterad teknik som talar om för användaren när det är dags att byta ut hjälmen på grund av UV-exponering.



Lufthål

Den ventilerade modellen har lufthål i sidorna och nacken.



Anpassningsbar

Du kan komplettera med ett stort antal tillbehör från 3M för att möta de specifika kraven för arbetsmomentet.



Tillbehörsuttag för hörselkåpor och kommunikationsutrustning

Tillbehörsuttag avsedda för montering av 3M hörselkåpor och kommunikationsprodukter.



Klämma för elastiska band

Integrerade klämmor håller de elastiska banden på plats vid användning av skyddsglasögon och pannlampor från 3M.



Avtagbart svettband

Svettbanden kan tas bort och tvättas, eller bytas ut om så behövs.





Anpassningsbar

Anpassa din 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm utifrån ditt sätt att arbeta med vårt stora utbud av tillbehör.



3M™ Kort visir

Gjuttet i polykarbonat som skyddar mot stötar i en mängd olika tillämpningar och har både Anti-Fog- och Anti-Scratch-beläggning. Finns i klart, grått och gult.



3M™ visirhållare U5B

Fäster olika slags 3M-visir på serien 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm. Erbjuder ett smart system som gör det möjligt att byta visir på några sekunder.



Svettband

Svettbanden till 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm kan tas bort och tvättas, men de finns också som reservdel om du behöver byta dem.



Reservdel för byte av hjälminrede och band

Förläng livslängden för din 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm genom att byta ut hjälminredet med 4- eller 6-punktsfäste mot ett nytt. Du kan också enkelt lägga till ett band i hjälminredet med 4-punktsfäste för att förvandla det till ett hjälmfäste med 6-punktsfäste.



EN 397 Hakband – utan väljarfunktion

Du kan välja hakbandet med plastspänne utan väljarfunktion eller byta till Premium-hakbandet med magnetiskt snabbspänne.

Det magnetiska spännet bör inte användas till 1 000 VAC.



EN 12492/EN 397 Hakband – med väljarfunktion

Hakbandet med 4-punktsfäste är unikt för X5000 och låter användaren enkelt växla mellan standarderna EN 12492 och EN 397.



Kit med reflekterande etiketter

3M™ Scotchlite™ kit med reflekterande etiketter har ett tryckkänsligt adhesiv för att vara enkelt att använda och är självhäftande.

De reflekterande etiketterna bör inte användas till 1 000 VAC.

Lamphållare

Hållbart lampfäste för gruvarbete som kan fästas permanent i hjälmen utan verktyg. Frontfästet håller en vanlig gruvlampa på plats. Klämmorna i nacken håller lampans kabel ur vägen.

Hållare för namnbricka

Visa användarens ID-uppgifter eller annan information i pannan på 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm med hjälp av det här kitet. Inga verktyg behövs till monteringen.

Beställningsinformation: X5000 – kan justeras för att uppfylla standarden EN 397 eller EN 12492

Produktnr	Beskrivning	3M-ID-nr	EAN-kod	Antal
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5000: Ventilrad, reflekterande				
X5001V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5001V-CE, ventilerad, vit, reflekterande, CE	7100175093	04054596580466	4 st/låda
X5002V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5002V-CE, ventilerad, gul, reflekterande, CE	7100175094	04054596591981	4 st/låda
X5003V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5003V-CE, ventilerad, blå, reflekterande, CE	7100175095	04054596592032	4 st/låda
X5004V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5004V-CE, ventilerad, grön, reflekterande, CE	7100175096	04054596592063	4 st/låda
X5005V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5005V-CE, ventilerad, röd, reflekterande, CE	7100175097	04054596592100	4 st/låda
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5007V-CE, ventilerad, orange, reflekterande, CE	7100175098	04054596592131	4 st/låda
X5012V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5012V-CE, ventilerad, svart, reflekterande, CE	7100175099	04054596592162	4 st/låda
X5014V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5014V-CE, ventilerad, Hi-Viz, reflekterande, CE	7100175100	04054596592193	4 st/låda
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5000: ventilerad				
X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5001VE-CE, ventilerad, vit, 1000V, CE	7100175101	04054596592322	4 st/låda
X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5002VE-CE, ventilerad, gul, 1000V, CE	7100175511	04054596592414	4 st/låda
X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5003VE-CE, ventilerad, blå, 1000V, CE	7100175512	04054596592445	4 st/låda
X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5004VE-CE, ventilerad, grön, 1000V, CE	7100175533	04054596592476	4 st/låda
X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5005VE-CE, ventilerad, röd, 1000V, CE	7100175534	04054596592506	4 st/låda
X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5007VE-CE, ventilerad, orange, 1000V, CE	7100175535	04054596592544	4 st/låda
X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5012VE-CE, ventilerad, svart, 1000V, CE	7100175536	04054596592575	4 st/låda
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5014VE-CE, ventilerad, Hi-Viz, 1000V, CE	7100175537	04054596592612	4 st/låda

Beställningsinformation: X5500 – endast för EN 397

Produktnr	Beskrivning	3M-ID-nr	EAN-kod	Antal
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5500: oventilerad*				
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5501NVE-CE, oventilerad, vit, CE	7100175538	04054596593909	10 st/låda
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5502NVE-CE, oventilerad, gul, CE	7100175539	04054596593930	10 st/låda
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5503NVE-CE, oventilerad, blå, CE	7100175540	04054596593985	10 st/låda
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Säkerhetshjälm, X5504NVE-CE, oventilerad, grön, CE	7100175541	04054596594012	10 st/låda
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5505NVE-CE, oventilerad, röd, CE	7100175542	04054596594043	10 st/låda
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5507NVE-CE, oventilerad, orange, CE	7100175543	04054596594074	10 st/låda
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5512NVE-CE, oventilerad, svart, CE	7100175544	04054596594104	10 st/låda
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5514NVE-CE, oventilerad, Hi-Viz, CE	7100175545	04054596594135	10 st/låda
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5501NVE-CE, oventilerad, vit, CE	7100175599	04054596593596	4 st/låda
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5502NVE-CE, oventilerad, gul, CE	7100175600	04054596593626	4 st/låda
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5503NVE-CE, oventilerad, blå, CE	7100175601	04054596593657	4 st/låda
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Säkerhetshjälm, X5504NVE-CE, oventilerad, grön, CE	7100175602	04054596593688	4 st/låda
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5505NVE-CE, oventilerad, röd, CE	7100175603	04054596593718	4 st/låda
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5507NVE-CE, oventilerad, orange, CE	7100175543	04054596594074	4 st/låda
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5512NVE-CE, oventilerad, svart, CE	7100175605	04054596593770	4 st/låda
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5514NVE-CE, oventilerad, Hi-Viz, CE	7100175606	04054596593800	4 st/låda
3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5500: ventilerad*				
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5501V-CE, ventilerad, vit, CE	7100175546	04054596594166	10 st/låda
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5502V-CE, ventilerad, gul, CE	7100175547	04054596594197	10 st/låda
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5503V-CE, ventilerad, blå, CE	7100175548	04054596594227	10 st/låda
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5504V-CE, ventilerad, grön, CE	7100175549	04054596594258	10 st/låda
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5505V-CE, ventilerad, röd, CE	7100175550	04054596594289	10 st/låda
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5507V-CE, ventilerad, orange, CE	7100175551	04054596594326	10 st/låda
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5512V-CE, ventilerad, svart, CE	7100175552	04054596594357	10 st/låda
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5514V-CE, ventilerad, Hi-Viz, CE	7100175553	04054596594401	10 st/låda
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5501V-CE, ventilerad, vit, CE	7100175591	04054596593350	4 st/låda
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5502V-CE, ventilerad, gul, CE	7100175592	04054596593381	4 st/låda
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5503V-CE, ventilerad, blå, CE	7100175593	04054596593411	4 st/låda
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5504V-CE, ventilerad, grön, CE	7100175594	04054596593442	4 st/låda
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5505V-CE, ventilerad, röd, CE	7100175595	04054596593473	4 st/låda
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5507V-CE, ventilerad, orange, CE	7100175551	04054596594326	4 st/låda
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5512V-CE, ventilerad, svart, CE	7100175597	04054596593534	4 st/låda
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Skyddshjälm, X5514V-CE, ventilerad, Hi-Viz, CE	7100175598	04054596593565	4 st/låda

* Kan beställas i storpack

Beställningsinformation

Produktnr	Beskrivning	3M-ID-nr	EAN-kod	Antal
3M™ Kort visir				
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Klar Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176840	04054596600881	10 st/låda
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Grå Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176972	04054596605923	10 st/låda
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE Kort visir för Skyddshjälm X5000, Gul Anti-Fog Anti-Scratch, Polykarbonat, CE	7100176968	04054596605961	10 st/låda
3M™ Visirhållare U5B				
U5B-CE	3M™ Visirhållare U5B-CE för SecureFit™ Skyddshjälm	7100179684	04054596608597	10 st/låda
3M™ Hakband för X5000				
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 Standard 4-punkts Hakband med spänne för SecureFit™ Skyddshjälm	7100175586	04054596595408	10 st/låda
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 Standard 4-punkts Hakband med spänne och väljarfunktion för SecureFit™ Skyddshjälm	7100175587	04054596595439	10 st/låda
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 Premium 4-punkts Hakband med magnetiskt spänne för SecureFit™ Skyddshjälm	7100175588	04054596595477	10 st/låda
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 Premium 4-punkts Hakband med magnetiskt spänne och väljarfunktion för SecureFit™ Skyddshjälm	7100175589	04054596595507	10 st/låda
3M™ Hjälmminreden				
X5-SWBDO1	3M™ X5-BWPD01 Svettband, Svart/Grå för byte av svettband i SecureFit™ Skyddshjälm	7100180680	04054596617315	10 st/låda
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP Band till hjälmminrede med 6-punktsfäste för SecureFit™ Skyddshjälm	7100180681	04054596609495	10 st/låda
X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS Hjälmminrede med 4-punktsfäste för byte av hjälmminrede i SecureFit™ Skyddshjälm X5000	7100180682	04054596609525	10 st/låda
X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS Hjälmminrede med 6-punktsfäste för byte av hjälmminrede i SecureFit™ Skyddshjälm X5000	7100180703	04054596617353	10 st/låda
3M™ Scotchlite™ Kit med reflekterande etiketter				
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT Kit med reflekterande etiketter för SecureFit™ Skyddshjälm	7100175590	04054596595538	10 st/låda