

3M Science.
Applied to Life.™

Kényelem kompromisz- szum nélkül.

Az új 3M™ SecureFit™ védősisak
kényelmet és védelmet
biztosít a magasban történő
munkavégzéshez.



A védősisakok új modelljeinek bemutatása.

Akár a magasban, akár a földön dolgozik, a munkát el kell végezni – a mi védősisakunk pedig mindig megfelel az igényeinek. Ha biztonságról van szó, a 3M úgy véli, a léceket nem lehet elég magasra tenni. Büszkén mutatjuk be a 3M™ SecureFit™ védősisakját.

A szabadalmaztatott kialakítástól kezdve egészen az iparágban kiemelkedőnek számító innovációig a 3M™ SecureFit™ sisakot olyan munkavédelmi szakemberek dolgozták ki, akik a munkavállalók érdekeit tartják szem előtt. Az eredmény egy forradalmi sisakkialakítás. Kényelem kompromisszum nélkül.

3M.com/SecureFitSafetyHelmet



Jellemzők és előnyök

- ▶ A fejkosárnak része a szabadalmaztatott egyenletes nyomáeloszlású technológia
- ▶ A 4 vagy 6 pontos, racsnis fejkosárral a sisak viselője személyre szabhatja a magasságot és az illeszkedést
- ▶ A termékcsalád megfelel a védősisakokra vonatkozó EN 12492 vagy EN 397 szabványok előírásainak (mindkettőnek megfelelően átalakítható)
- ▶ Hegymászó sisakok ihlette kialakítás
- ▶ Független beállítással személyre szabható az illeszkedés
- ▶ Együtt használható a 3M számos arcvédőjével, fültokjával és egyéb kiegészítőjével

Általános alkalmazások

- ▶ Minden olyan iparág, ahol a magasban történik a munkavégzés
- ▶ Építkezés
- ▶ Gyártás
- ▶ Olaj-, gázipar és szélérőművek
- ▶ Erdészet

3M innováció a munkában

A szabadalmaztatott egyenletes nyomáeloszlású technológiától az Uvicator™ UV-érzékelőig a 3M™ SecureFit™ védősisak maga a 3M innováció. Két modellben kapható; mind az X5000-et, mind az X5500-et teljesítményre tervezték – függetlenül a munka követelményeitől.

3M™ SecureFit™ X5000 védősisak



Egyenletes nyomáeloszlású technológia

A szabadalmaztatott technológia átlagosan 20%-kal csökkenti a homlokot érő nyomást a 3M hagyományos sisakjaihoz képest.



Racsnis fejkosár

A problémamentesen és egyszerűen kezelhető racsnis fejkosár a fej alsó részére illeszkedik a kényelem és a biztonság érdekében.



Megfelel az EN megfelelőségi szabványoknak

A 3M egyedi, négypontos állsízrendszere lehetővé teszi a sisak viselője számára, hogy a viselést az EN 12492 és az EN 397 szabvány előírásai szerint váltogassa. Megfelel az EN 12492, EN 397 és EN 50365 (1000 Vac) szabványoknak.*

*Az állsíz beállításától függ.
1000 Vac esetén nem fényvisszavető.



Uvicator™ UV-érzékelő

A szabadalmaztatott technológia segítségével a viselő tudni fogja, ha ideje lecserélni az UV-sugárzásnak túlzottan kitett sisakot.



Állszíjak

Az állítható műanyag csatos állszíj az alapfelszerelés része, de mágneses csatos állszíj is választható a fokozott biztonság érdekében. Kiváló szellőzés az oldalsó és hátsó részeken is.



Személyre szabható

Számtalan 3M-kiegészítő választható a munkahelyi követelmények teljesítéséhez.



Rögzítőkapcsok gumipánthoz

A beépített kapcsok megtartják a 3M zárt védőszemüvegek és lámpák gumipántját.



Tartozékcsatlakozók a fültokokhoz és kommunikációs eszközökhöz

Tartozékcsatlakozók a 3M fültokok és kommunikációs eszközök rögzítéséhez.



Kivehető izzadságszívó betét

Az izzadságszívó betétek eltávolíthatók és moshatók, illetve a cseretartozékkal is kicserélhetők.



Személyre szabható

Alakítsa a 3M™ SecureFit™ védősisakot az elvégzendő munkához a számtalan tartozék segítségével!



3M™ rövid arcvédő

Öntött polikarbonátból készült a becsapódások elleni védelemhez, többféle feladathoz; páramentes, karcálló bevonattal rendelkezik. Víziszta, szürke és borostyán színben.



3M™ U5B arcvédőtartó

Rögzíti a 3M számos arcvédőjét a 3M™ SecureFit™ védősisakokhoz. Egyedülálló rendszere másodpercek alatt lehetővé teszi az arcvédő cseréjét.




Izzadságszívó betétek

A 3M™ SecureFit™ védősisakok izzadságszívó betétjei eltávolíthatók és moshatók, de szükség esetén tartalék izzadságszívó betéttel is kicserélhetők.



Cserélhető fejkosárrendszerek és pántok

Hosszabbítsa meg a 3M™ SecureFit™ védősisak élettartamát a megfelelő 4 vagy 6 pontos fejkosár-pótalkatrésszel. Másik lehetőségként hozzáadhat egy pántot a 4 pontos fejkosárhoz, így 6 pontos fejkosárrendszert hozhat létre.



EN 397 állszíj – átváltó nélkül

Választhat átváltó nélküli állszíjat műanyag csattal, vagy cserélje prémium állszíjra mágneses gyorskioldó csattal.

A mágneses csat 1000 Vac esetén nem használható.



EN 12492/EN 397 állszíj – átváltóval

Csak az X5000-es modellnél: a 4 pontos állszíj lehetővé teszi az EN 12492 és az EN 397 szabványok közötti egyszerű váltást.



Fényvisszavető készlet

A 3M™ Scotchlite™ fényvisszavető szalagkészlet nyomásérzékeny ragasztórendszerrel megkönnyíti a termék használatát, továbbá öntapadós.

A fényvisszavető szalag 1000 Vac esetén nem használható.

Lámpatartó készlet

A tartós bányáslámpatartó tartozék állandó használatra felszerelhető, szerszám nélkül is. Az elülső tartó szabvány bányáslámpához való. A hátsó rögzítő a bányáslámpa kábelét tartja, hogy ne legyen útban.

Azonosítótartó készlet

A készlet munkavállaló azonosítójának vagy egyéb információknak megjelenítését teszi lehetővé a 3M™ SecureFit™ védősisakokon. Nincs szükség szerszámra a felszereléshez.

Rendelési információk: X5000 – átállítható az EN 397 és az EN 12492 szabványnak való megfeleléshez

Termék #	Leírás	3M azonosító #
3M™ SecureFit™ X5000 védősisak: szellőző, fényvisszavető		
X5001V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5001V-CE, fehér, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175093
X5002V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5002V-CE, sárga, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175094
X5003V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5003V-CE, kék, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175095
X5004V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5004V-CE, zöld, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175096
X5005V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5005V-CE, piros, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175097
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5007V-CE, narancssárga, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175098
X5012V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5012V-CE, fekete, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175099
X5014V-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5014V-CE, Hi-Víz zöld, szellőző, fényvisszavető, CE	7100175100
3M™ SecureFit™ X5000 védősisak: szellőző		
X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5001VE-CE, fehér, szellőző, 1000V, CE	7100175101
X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5002VE-CE, sárga, szellőző, 1000V, CE	7100175511
X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5003VE-CE, kék, szellőző, 1000V, CE	7100175512
X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5004VE-CE, zöld, szellőző, 1000V, CE	7100175533
X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5005VE-CE, piros, szellőző, 1000V, CE	7100175534
X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5007VE-CE, narancssárga, szellőző, 1000V, CE	7100175535
X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5012VE-CE, fekete, szellőző, 1000V, CE	7100175536
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ védősisak, X5014VE-CE, Hi-Víz zöld, szellőző, 1000V, CE	7100175537

Rendelési információ

Termék #	Leírás	3M azonosító #
3M™ rövid arcvédő		
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE rövid arcvédő az X5000 sorozatú védősisakokhoz, víztiszta, páramentes, karcálló polikarbonát, CE	7100176840
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE rövid arcvédő az X5000 sorozatú védősisakokhoz, szürke, páramentes, karcálló polikarbonát, CE	7100176972
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE rövid arcvédő az X5000 sorozatú védősisakokhoz, borostyán, páramentes, karcálló polikarbonát, CE	7100176968
3M™ U5B arcvédőtartó		
U5B-CE	3M™ U5B-CE arcvédőtartó a SecureFit™ védősisakhoz	7100179684
3M™ állszíj az X5000 sorozathoz		
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 normál négyponos állszíj csattal a SecureFit™ védősisakhoz	7100175586
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 normál négyponos állszíj csattal és állítóval a SecureFit™ védősisakhoz	7100175587
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 prémium négyponos állszíj mágneses csattal a SecureFit™ védősisakhoz	7100175588
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 prémium négyponos állszíj mágneses csattal és állítóval a SecureFit™ védősisakhoz	7100175589
3M™ fejkosarak		
X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 fekete/szürke cserélhető izzadásgszívó betét a SecureFit™ védősisakhoz	7100180680
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP 6 pontos fejkosárpánt a SecureFit™ védősisakhoz	7100180681
X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS cserélhető 4 pontos fejkosár a SecureFit™ X5000 védősisakhoz	7100180682
X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS cserélhető 6 pontos fejkosár a SecureFit™ X5000 védősisakhoz	7100180703
3M™ Scotchlite™ fényvisszavető készlet		
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT öntapadó fényvisszavető készlet a SecureFit™ védősisakhoz	7100175590

