





Список первых СИЗ 3М под защитой локальной системы проверки подлинности

№	Модель	Описание	Фото
1	Полумаска фильтрующая 3М Aura модель 9322+	<p>Противоаэрозольная фильтрующая полумаска 3М™ Aura™ модель 9322+ класс защиты FFP2 (до 12 ПДК), складного типа, 3-х панельной конструкции, с низким сопротивлением дыханию и рельефной верхней панелью, которая помогает уменьшить запотевание очков.</p> <p>Оснащена инновационным язычком для надевания и легкой регулировки, имеют цветовую маркировку оголовья для быстрой и легкой идентификации степени защиты. Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу.</p> <p>Фильтрующая полумаска 3М™ Aura™ модели 9322+ обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания против аэрозолей различной природы.</p>	
2	Полумаска фильтрующая 3М Aura модель 9332+	<p>Противоаэрозольная фильтрующая полумаска 3М™ Aura™ модель 9332+ класс защиты FFP3 (до 50 ПДК), складного типа, 3-х панельной конструкции, с низким сопротивлением дыханию и рельефной верхней панелью, которая помогает уменьшить запотевание очков. Оснащена инновационным язычком для надевания и легкой регулировки, имеют цветовую маркировку оголовья для быстрой и легкой идентификации степени защиты. Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу.</p> <p>Фильтрующая полумаска 3М™ Aura™ модели 9332+ обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания против аэрозолей различной природы.</p>	
3	Полумаска фильтрующая 3М модель 9925	<p>Специализированная противоаэрозольная фильтрующая полумаска для защиты сварщика предлагает легкую и гигиеничную защиту FFP2 с активированным углем в фильтрующих слоях и огнестойким внешним слоем, имеет низкий профиль для совместимости со сварочными щитками и шлемами, а также клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ для повышения комфорта дыхания.</p>	
4	Полумаска 3М серии 7500 модель 7501, размер малый	<p>Полумаски серии 3М™ 7500 - уникальное сочетание плотного прилегания и комфорта для пользователя, высокий уровень и надежность защиты. Лицевая часть из силикона лучше многих других материалов поддерживает температуру, близкую к температуре лица в условиях как повышенных, так и пониженных температур; гипоаллергенна.</p>	
5	Полумаска 3М серии 7500 модель 7502, размер средний	<p>3 размера - малый S, средний M и большой L - для плотного прилегания полумаски к разным размерам лиц.</p>	
6	Полумаска 3М серии 7500 модель 7503, размер большой	<p>Байонетное крепление компании 3М обеспечивает плотное присоединение фильтра к полумаске одним щелчком. Совместите риску на фильтре со стрелкой на полумаске и поверните фильтр по часовой стрелке до щелчка - тогда фильтр надежно прикреплен.</p> <p>С фильтрами класса защиты P3 защищает до 50 ПДК.</p>	
7	Фильтр 3М модель 6051	<p>Противогазовый угольный фильтр марки А. Защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C.</p>	

		<p>Совместим с полумасками 3М™ 6000 и 3М™ 7500 , а также полнолицевыми масками 3М™</p> <p>Производитель рекомендует использовать этот противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™ 5911 (P1), 3М™ 5925 (P2) или 3М™ 5935 (P3) в зависимости от условий труда.</p> <p>Главная задача противоаэрозольного предфильтра - защитить человека от вредных аэрозолей, продлить срок службы противогазового фильтра до истощения его ресурса.</p> <p>Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру с помощью держателя 3М™ 501</p>	
8	Фильтр 3М модель 6057	<p>Противогазовый угольный фильтр защищает от паров органических и неорганических веществ, кислых газов, АВЕ1.</p> <p>Совместим с полумасками 3М™ 6000 и 3М™ 7500 , а также полнолицевыми масками 3М™</p> <p>Производитель рекомендует использовать этот противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™ 5911 (P1), 3М™ 5925 (P2) или 3М™ 5935 (P3) в зависимости от условий труда.</p> <p>Главная задача противоаэрозольного предфильтра - защитить человека от вредных аэрозолей, продлить срок службы противогазового фильтра до истощения его ресурса.</p> <p>Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру с помощью держателя 3М™ 501</p>	
9	Фильтр 3М модель 6059	<p>Противогазовый угольный фильтр защищает от паров органических и неорганических веществ, кислых газов, аммиака и его производных АВЕК1.</p> <p>Совместим с полумасками 3М™ 6000 и 3М™ 7500 , а также полнолицевыми масками 3М™</p> <p>Производитель рекомендует использовать этот противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™ 5911 (P1), 3М™ 5925 (P2) или 3М™ 5935 (P3) в зависимости от условий труда.</p> <p>Главная задача противоаэрозольного предфильтра - защитить человека от вредных аэрозолей, продлить срок службы противогазового фильтра до истощения его ресурса.</p> <p>Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру с помощью держателя 3М™ 501.</p>	
10	Фильтр 3М модель 5911	<p>Противоаэрозольный предфильтр от твердых и жидких частиц.</p> <p>Максимально легкая конструкция.</p> <p>Низкое сопротивление дыханию.</p> <p>Не затрудняет обзор.</p> <p>Совместим с полумасками 3М™ 6000 и 3М™ 7500, а также полнолицевыми масками 3М™</p> <p>Легко заменяется по мере заполнения, т.е. при резком повышении сопротивления дыханию.</p>	