



3M Science.
Applied to Life.™

3M slijpschijven voor de haakse slijper

Keuzehulp

Met de nieuwe
PROFISERIE

Ervaar de
PREMIUMSERIE
van slijpschijven voor weergalozе kracht en prestaties!



3M™ Cubitron™ II slijpmiddelen staan voor een niet te verslane combinatie van schuurvermogen en lange levensduur, Scotch-Brite™ slijp- en afbraam-producten voor eenvoudige hantering en consistente kwaliteit.

Voorstelling van de
PROFISERIE
van slijpschijven voor een optimale prijs-kwaliteitsverhouding!



Na onze premiumserie van 3M™ Cubitron™ II slijpmiddelen is de nieuwe Profiserie de beste productlijn, die eveneens van de prestatie van de precisiekorrel van 3M profiteert en uw kosten voor slijpmiddelen kan verlagen.

Focus:
Afkanten

Ideaal met:

- Afbraamschijven**
Voor zware en agressieve slijpwerkzaamheden waarbij de levensduur van de schuurstaaf de doorslag geeft.
- Lamellenschijven**
Minder snel, maar gebruiksvriendelijker dan fiberschijven. Creëren een fijnere afwerking met minder kans op inkerving.
- Fiberschijven**
De snelste weg naar de afkanting. 982C of 782C voor constructiestaal, 987C of 787C voor roestvast staal en andere warmtegevoelige metalen.

PREMIUMSERIE TOPPRESTATIES

3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven 967A | 969F
3M™ Cubitron™ II Fiberschijven 982C | 987C

PROFISERIE SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

3M™ Silver Afbraamschijven
3M™ Lamellenschijven 769F
3M™ Fiberschijven 782C | 787C

Focus:
Zwaar ontbramen, slakverwijdering

Ideaal met:

- Afbraamschijven**
Voor zware werkzaamheden en grote bramen die de meeste gecoate schuurmaterialen beschadigen.
- Lamellenschijven**
Bij het verwijderen van enkele grote bramen kunt u lamellenschijven gebruiken zonder dat de schijf vervangen hoeft te worden.
- Fiberschijven**
De snelste schijf voor vlakke oppervlakken.

PREMIUMSERIE TOPPRESTATIES

3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven 967A | 969F
3M™ Cubitron™ II Fiberschijven 982C | 987C

PROFISERIE SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

3M™ Silver Afbraamschijven
3M™ Lamellenschijven 769F
3M™ Fiberschijven 782C | 787C

Focus:
Lasnaadvoorbewerking

Ideaal met:

- Schijven voor grove reiniging**
Verwijderen epoxy, coatings, walshuid, olie, roest, oxide-lagen en grondlagen/lak, ideaal om het oppervlak te reinigen en voor te bereiden op het lassen.
- Lamellenschijven**
Voor agressieve verwijdering van roest, verf en walshuid. Ook ideaal voor sterke verspaning of voor dimensionering.
- Light Grinding & Blending schijven**
Voor verwijdering van lichte walshuid en oppervlakte-voorbehandeling waarbij een fijnere finish nodig is.

PREMIUMSERIE TOPPRESTATIES

Scotch-Brite™ Clean & Strip Pro Extra Cut schijven
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven 967A | 969F
Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Schijven GB-DH

PROFISERIE SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

3M™ Lamellenschijven 769F

TIP 1:
Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending schijven GB-DH leveren sterkere schuurprestaties op constructiestaal om krassen van korrelgrootte 36 en fijner te verfijnen en blenden.

Focus:
Hoek- en stapellassen schoonslijpen

Ideaal met:

- Cut & Grind Snij- en afbraamschijven**
Snelle, gladde snede met weinig trillingen bij het uit-en schoonslijpen van hoek- en stapellassen. Zeer lange levensduur.

PREMIUMSERIE TOPPRESTATIES

3M™ Cubitron™ II Cut & Grind Snij- en afbraamschijven

TIPS EN ADVIES

TIP 2:
Fiberschijven voor constructiestaal? Gebruik de 3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C of 3M™ fiberschijf 782C. Voor roestvast staal adviseren wij de 3M™ Cubitron™ II fiberschijf 987C of 3M™ fiberschijf 787C.

TIP 3:
Tijdsparing: de afwerking van lamellenschijven komt vaak overeen met de één klasse fijnere kwaliteit van een fiberschijf (voorbeeld: korrelgrootte 60 van een lamellenschijf beantwoordt aan korrelgrootte 80 van een fiberschijf).

TIP 4:
Voor een nog langere levensduur: slijp met minder druk bij het gebruik van producten met de 3M Cubitron II technologie.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Welk portfolio is het best voor de gebruiker?
Kies 3M™ Cubitron™ II slijpmiddelen met hun legendarische snelheid en lange levensduur of schijven van de Profiserie met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding. Scotch-Brite™ schuurmaterialen leveren consistente, reproduceerbare resultaten en effenen de weg naar oppervlakken van hoge kwaliteit.

Waar hecht u waarde aan?	Kies het volgende 3M-slijpproduct
Snelheid en lange levensduur: verhoging van de productiviteit, verlaging van de productiekosten.	Premiumserie – 3M™ Cubitron™ II slijpmiddelen
Gelijkmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: verbetering van de oppervlakken zonder het werkstuk wezenlijk te veranderen.	Premiumserie – Scotch-Brite™ schuurmiddelen
Prijs-kwaliteitsverhouding: minimalisatie van de uitgaven aan slijpmiddelen, efficiëntere uitvoering.	Profiserie – 3M™ slijpmiddelen

Welke slijpschijf voor de haakse slijper is het best geschikt?

Het onderstaande overzicht dient als uitgangspunt. Concrete productaanbevelingen voor specifieke toepassingen vindt u verderop in de brochure.

Waar hecht u waarde aan?	Kies het volgende 3M-slijpproduct
Snelheid	Fiberschijven
Levensduur	Afbraamschijven
Gebruiksvriendelijkheid	Lamellenschijven

Focus:
Lasnaad verwijderen

Ideaal met:

Fiberschijven

Wanneer snelheid door-slaggevend is: kies dan voor 3M™ Cubitron™ II fiberschijven voor een lange levensduur en toepassingen met hogere druk.

Lamellenschijven

Gebruiksvriendelijker dan fiberschijven, maar niet zo snel. Hier creëert u een fijnere afwerking met minder kans op inkerving.

Afbraamschijven

Extreem duurzaam bij de zwaarste slijptaken zoals verwijdering van zware lasnaden.

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES



3M™ Cubitron™ II
Fiberschijven
982C | 987C




3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F



3M™ Cubitron™ II
Afbraamschijven

PROFISERIE

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING



3M™ Fiberschijven
782C | 787C



3M™ Lamellen-
schijven 769F



3M™ Silver
Afbraamschijven

Focus:
Blenden

Ideaal met:

Lamellenschijven

Creëren bij het blenden en verfijnen een fijne afwerking met een hoge gebruiksvriendelijkheid. Voor een nog fijner resultaat gebruikt u Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending schijven.

Light Grinding & Blending schijven

Ideaal voor het blenden van slijpkrassen en het verwijderen van oneffenheden. Zorgen voor een gladde finish die klaar is om gelakt te worden.

Fiberschijven

Snel verfijnen van krassen en zijn een verrijking voor de geoevende gebruiker. Om te blenden gebruikt u korrelgrofte 80+ en 120+.

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES



3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F



Scotch-Brite™
Light Grinding and
Blending Schijven GB-DH




3M™ Cubitron™ II
Fiberschijven
982C | 987C

PROFISERIE

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING



3M™ Lamellen-
schijven 769F



3M™ Fiberschijven
782C | 787C

Focus:
Afwerking / oppervlakvoorbereiding

Ideaal met:

Light Grinding & Blending schijven

Ideaal voor het verfijnen van slijpkrassen en het verwijderen van oneffenheden. Zorgen voor een gladde finish die klaar is om gelakt te worden.

Lamellenschijven

Voor het finishen en verfijnen van schuurkrassen, ontbramen en lakvoorbereiding waar een hogere schuurkracht vereist is.

Clean & Strip schijven

Voor het reinigen en polijsten van roestvast stalen lasnaden, verwijderen van lasverkleuring en reinigen/voorbehandelen van constructiestaal vóór het lakken.

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES



Scotch-Brite™
Light Grinding and
Blending Schijven GB-DH



3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F



Scotch-Brite™
Clean & Strip Pro
schijven

PROFISERIE

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

TIP 5:
3M™ Cubitron™ II lamellenschijven 967A bieden de hoogste productiviteit bij matige tot hoge belastingen, 3M™ Cubitron™ II lamellenschijven 969F zelfs bij zware toepassingen. Als voordeliger alternatief levert de 3M™ lamellenschijf 769F uitstekende prestaties.



3M™ Lamellen-
schijven 769F

Focus:
Doorsnijden

Ideaal met:

Doorslijpschijven

Snelle, gladde snede met uitzonderlijk lange levensduur. Snijdt alle metalen door, inclusief roestvast staal, constructiestaal en luchtvaartlegeringen.

Cut & Grind Snij- en afbraamschijven

Voor uiterst veeleisende snijwerkzaamheden. Ontwikkeld voor veelzijdig gebruik als afbraamschijf en als doorslijpschijf.

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES



3M™ Cubitron™ II
Doorslijpschijven



3M™ Cubitron™ II
Cut & Grind
Snij-en afbraamschijven

PROFISERIE

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING



3M™ Silver
Doorslijpschijven



3M™ Cut & Grind
Snij-en afbraamschijven

TIP 6:
Hoe sneller ze draaien, desto beter doorslijpschijven presteren. Daarom is gereedschap dat de snelheid kan handhaven doorslaggevend voor het resultaat. **OPGELET:** Het opgegeven maximale toerental mag niet overschreden worden!



Garantie, beperkte garantiemogelijkheden en uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle kwesties inzake garantie en aansprakelijkheid richten zich naar de desbetreffende regelingen van het koopcontract, tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: De industriële en commerciële producten van 3M zijn bedoeld, gemarkeerd en verpakt voor verkoop aan geschoolde industriële en commerciële klanten voor gebruik op de werkplek. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins vermeld op de doorslaggevende productverpakking of in de relevante productliteratuur zijn deze producten niet bedoeld, gemarkeerd en verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bv. voor huishoudelijk en privégebruik, gebruik in basis- of middelbare scholen, in de vrije tijd/bij sport of voor overig gebruik dat niet op de relevante productverpakking of in de relevante productliteratuur beschreven is). Deze producten moeten overeenkomstig de geldende gezondheids- en veiligheidsnormen (bv. Richtlijn 2001/95/EG (Algemene productveiligheid), Verordening 2016/425/EG of Richtlijn 1999/34/EG (veiligheids- en gezondheidsaspecten voor consumentproducten) of overige nationale wetgeving) alsook overeenkomstig de productliteratuur, de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen geselecteerd en toegepast worden, waarbij met overeenkomstige beperkingen rekening gehouden dient te worden. Onjuist gebruik van de industriële en commerciële producten van 3M kan tot letsel, ziekte of de dood leiden. Wend u voor hulp bij de productkeuze tot uw veiligheidsverantwoordelijke, aanspreekpartner voor industriële hygiëne of de desbetreffende specialist ter plaatse.

Verdere productinformatie vindt u op www.3M.com.



3M Netherlands bv
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft, Nederland
www.3m.nl/Metaalbewerking

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7 B
1831 Diegem, Belgium
www.3m.be/Metaalbewerking

3M, Cubitron en Scotch-Brite zijn merken van de 3M Company.
Wordt onder licentie van 3M-filiaal en dochterondernemingen gebruikt.