

Aide à la sélection

Avec la nouvelle GAMME PRO

Découvrez la

GAMME PREMIUM

de disques de ponçage pour une force et une puissance incomparables!



3M™ Cubitron™ II offrent une combinaison imbattable de performance d'élimination et de durée de vie, les produits non-tissés abrasifs Scotch-Brite™ offrent quant à eux une manipulation facile et une

Présentation de la

GAMME PRO

avec des disques de ponçage pour un rapport qualité-prix optimal!



Après notre gamme Premium, la nouvelle gamme Pro est la meilleure gamme d'outils abrasifs 3M™ Cubitron™ II, elle profite également de la performance du grain de précision 3M et fera baisser vos dépenses en outils de ponçage.

Application principale:

GAMME PREMIUM

Chanfreinage

Idéal avec :

Disques à ébarber

Plus flexibles, ils offrent meulage agressifs et un finition plus précise difficiles pour lesquels la et demandent moins durée de vie de l'outil de d'effort à l'opérateur. oonçage est décisive

Disgues à lamelles

Disgues fibre

Disque fibre

982C | 987C

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

3M[™] Cubitron[™] II

Le chemin le plus rapide vers le chanfrein. 982C ou 782C pour acier de construction, 987C ou 787C pour acier inoxydable et autres métaux sensibles à la chaleur.

Application principale:

Ébavurage difficile, enlèvement de scories

et les grandes arêtes

pour lesquelles des outils

de ponçage sur support

seraient trop fragiles.

Disgues à lamelles Disgues fibre

grandes arêtes, on peut utiliser des disques à lamelles sans nécessité de changer les disques

sur surfaces planes.

GAMME PREMIUM







Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ I 967A | 969F



Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C | 987C

Disques de décapage Scotch-Brite[™] XT-RD Pro Extra Cut



Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ I



Scotch-Brite™ GB-DH

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



Disque à lamelles

CONSEIL1:

Disgues fibre pour acier

Application principale: Ebarbage des soudures d'angle

Disques à ébarber Découpe et meulage

Meulage plus rapide et plus précis des soudures d'angle ou des recharches matière, et ceci avec un niveau de vibration moindre. Très longue durée



Disque à ébarbei 3M™ Cubitron™ II Cut & Grind

80 d'un disque fibre).

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS une meuleuse d'angle?

L'aperçu ci-dessous sert de point de départ. Vous trouverez des recommandations concrètes de produit pour des applications définies dans la suite de la brochure.

important pour vous?	ponçage 3M suivant
Vitesse	Disques fibre
Durée de vie	Disques à ébarber
Facilité d'utilisation	Disques à lamelles

GAMME PRO EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



GAMME PRO


Disque à ébarbe 3M™ Silver



Disque à lamelles



Disgue fibre 3M 782C|787C



CONSEIL 2:

de construction? Utilisez le disque fibre 3MT Cubitron™ II 982C ou 3M™ 782C. Pour l'acier inoxydable, nous recommandons le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 9870 ou 3M™ 787C.

CONSEIL 3: CONSEIL 4:

Rapide: la finition des Pour une durée de vie disques à lamelles corencore plus longue: respond souvent à la poncez avec moins de qualité de finesse supéoression et utilisez des rieure d'un disque fibre produits de la marque (exemple : un disque à 3M Cubitron II. lamelles à grain de 60 correspond au grain de

Surfaçage préalable avant soudage

peinture de protection, les

d'oxyde et les couches de

pase / vernis, parfaitement

face et préparer le soudage.

adaptés pour nettoyer la sur-

GAMME PREMIUM

nuiles, la rouille, les couches


Application principale:

agressive de la rouille, peinture et calamine. Adaptés également à une élimination plus importante de matière

de la calamine et la préparation de surface avec une finition plus

Disques de décapage Disques à lamelles Disques non-tissés Pour l'élimination facile Pour l'élimination

GAMME PREMIUM





Rapport qualité-prix : baisse des dépenses d'outils de ponçage. réalisation plus efficace.

GÉNÉRALES

voie vers des surfaces de grande qualité.

Qu'est-ce qui est

important pour vous?

Rapidité et longue durée de vie :

augmentation de la productivité,

baisse des coûts de production.

Gamme Pro outils de ponçage 3M™

Gamme Premium -

outils de ponçage

3M[™] Cubitron[™] II

Gamme Premium -

non-tissé Scotch-Brite™

Choisissez le produit de ponçage 3M suivant

Quel disque de ponçage convient le mieux à

RECOMMANDATIONS

Quelle gamme est la meilleure pour l'utilisateur?

Choisissez les outils de ponçage 3M™ Cubitron™ II avec la vitesse et

un rapport qualité-prix idéal. Les produits non-tissés Scotch-Brite™

la durée de vie légendaires ou des disques de la gamme Pro avec

fournissent des résultats constants, reproductibles, et ouvrent la

portant pour vous ?	ponçage 3M suivant
Vitesse	Disques fibre
Durée de vie	Disques à ébarber
cilité d'utilisation	Disques à lamelles

GAMME PRO

Disque à ébarber

3M™ Cubitron™ II

Disque à ébarber

3M™ Silver



Disque à lamelles

3M™ Cubitron™ II

967A | 969F

Disque à lamelles





782C | 787C

Application principale:

Elimination des cordons de soudure

Idéal avec :

Disgues fibre

Si la vitesse est décisive choisissez les disques fibre 3M™ Cubitron™ II pour une longue durée de vie et des applications avec une pression élevée.

Disques à lamelles

Plus faciles d'utilisation que les disques fibre, mais moins rapides. Vous réalisez ici une finition plus précise sur des pièces de forme.

Disques à ébarber

Durée de vie extrêmement longue même pour des tâches de ponçage difficiles, telles que l'élimination des cordons de soudure et autres processus complexes.

Application principale: **Parement**



Idéal avec :

Disques à lamelles

Pour une utilisation très faci et une finition précise lors d'operations de parachèvement et de mise en place. Pour un résultat encore plus fin, utiliser les disques non-tissés Scotch Brite™.

Disques non-tissés

Parfaits pour l'atténuation des traces de ponçage et pour l'élimination des inégalités. Laisse une finition lisse, prête à peindre.

Disgues fibre

Parement rapide et grande valeur ajoutée pour les utilisateurs exercés. Pour la semi finition, utilisez les grains 80+ et 120+.

Application principale: Finition / préparation de surfa

Pour des applications

paration à la peinture,

agressivité plus forte.

qui requièrent une

Idéal avec :

Disques non-tissés

Parfaits pour l'atténuation des traces de ponçage et pour l'élimination des inégalités. Laisse une finition lisse, prête à peindre.

Disques à lamelles Disques de décapage

Pour le nettoyage et le polisd'usinage de précision / sage de cordons de soudure atténuation de rayures, en inox, l'élimination de décod'ébavurage et de prélorations dues à la soudure et le nettoyage / traitement préalable d'acier de construction avant la peinture.

Application principale: Tronçonner

Idéal avec :

Disques à tronçonner

Coupe rapide, lisse, avec une durée de vie exceptionnellement élevée. Coupe tous les métaux, y compris l'acier inoxydable, l'acier de construction et les alliages aéronautiques.

Disques à ébarber Découpe et meulage

Pour des travaux de tronçonnage particulièrement difficiles. Développé pour une utilisation polyvalente comme disque à ébarber et à tronconner.

EXCELLENTE PERFORMANCE

GAMME PREMIUM



Disgue fibre 3M™ Cubitron™ II 982C | 987C



Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A | 969F





Disque à ébarber 3M™ Cubitron™ II

GAMME PREMIUM



Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A | 969F



Disque abrasif non tissé Scotch-Brite™ GB-DH

EXCELLENTE PERFORMANCE



Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C | 987C

GAMME PREMIUM



Disque abrasif non tissé Scotch-Brite™ GB-DH

Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A | 969F



EXCELLENTE PERFORMANCE

Disque abrasif non tissé Scotch-Brite[™] XT-RD Pro

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

GAMME PREMIUM




Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ ™



Disque à ébarber 3M™ Cubitron™ II **Cut & Grind**

GAMME PRO

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



Disque fibre 3M 782C | 787C



Disque à lamelles 3M™ 769F




Disque à ébarber 3M[™] Silver

GAMME PRO

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



Disque à lamelles 3M™ 769F



Disque fibre 3M™ 782C | 787C

GAMME PRO

CONSEIL 5: Les disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967A offrent une productivité maximale avec des sollicitations moyennes à levées, les disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F sont galement adaptés aux applica tions difficiles. Pour une alternative économique, on peut utiliser les disques à lamelles 3M™ 769F.



Disque à lamelles 3M™ 769F

GAMME PRO

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



Disque à tronconner 3M™ Silver



Disque à ébarber 3M™ Cut & Grind

Plus ils fonctionnent rapide-

nent, plus les disques à tronconner sont performants. Un outil qui peut maintenir la vitesse est donc décisif pour le résultat.

CONSEIL 6:

ATTENTION: Les vitesses maximales indiquées ne doivent pas être dépassées!



Garantie, recours à la garantie limité et exclusion de responsabilité :

Toutes les questions relatives à la garantie et à la responsabilité dépendent des règlementations correspondantes de chaque contrat de vente, excepté si des prescriptions légales obligatoires prévoient d'autres dispositions.

Exclusion de responsabilité: Les produits industriels et commerciaux de 3M sont concus. marqués et emballés pour la vente à des clients industriels et commerciaux instruits en vue de l'utilisation sur le lieu de travail. Sauf indication explicite contraire sur l'emballage principal du produit ou dans la documentation principale du produit, ces produits ne sont pas conçus, marqués et emballés pour la vente ou pour l'utilisation par des consommateurs (par ex. pour une utilisation à la maison ou privée, une utilisation dans des écoles primaires ou secondaires, dans les loisirs/le sport ou pour une autre utilisation qui n'est pas décrite sur l'emballage principal du produit ou dans la documentation principale du produit). Ces produits doivent être sélectionnés et utilisés conformément aux normes en vigueur pour la santé et la sécurité (par ex. directive 2001/95/CE (sécurité générale de produit), ordonnance 2016/425/CE ou directive 1999/34/CE (aspects de sécurité et de santé pour les produits de consommation) ou autres législations nationales) et conformément à la documentation de produit, aux modes d'emploi et aux avertissements, sachant que les limitations correspondantes doivent être respectées. L'utilisation incorrecte des produits industriels et commerciaux de 3M peut entraîner des blessures, troubles de la santé ou la mort. Si vous avez besoin d'aide pour la sélection du produit, veuillez vous adresser à votre responsable de la sécurité, interlocuteur pour les questions d'hygiène professionnelle ou au personnel qualifié correspondant sur place.

Vous trouverez plus d'informations sur le produit à l'adresse www.3M.com.



3M (Suisse) S.à.r.I. Systèmes d'abrasifs Eggstr. 93 8803 Rüschlikon Tél: +41 44 724-9121 3M.PAS.ch@mmm.com 3M Belgium bvba/sprl Hermeslaan 7 B 1831 Diegem, Belgium www.3m.be/Metaalbewerking

3M, Cubitron et Scotch-Brite sont des marques déposées de 3M Company. Les marques sont utilisées sous licence par les succursales et filiales 3M.