

3M Science.
Applied to Life.™

Rectificado de pintura con pulido en un solo paso.

Gracias a los nuevos discos
3M™ Trizact™ 8000 y el
pulimento con tapón púrpura.





Nuevos discos Trizact™ 8000 con grano más fino.

Realiza el pulido en un solo paso con nuestra nueva tecnología 3M™ Trizact™ 8000: simplemente utiliza el grano 8000 después del Trizact 3000 para obtener un acabado más brillante antes del pulido.

Un trabajo profesional impecable.

El sistema de rectificado de pintura de 3M proporciona un acabado consistente de alta calidad desde el primer momento con un procedimiento más rápido y eficaz.

Obtén un excelente resultado en solo dos pasos de lijado con los discos abrasivos Trizact™ 3000 y 8000 y aplicando el pulimento 3M™ Famous Finish.



3M™ Trizact™ 8000: una abrasión excepcional.

Con la tecnología microrreplicada de 3M™ Trizact tienes un abrasivo de alta precisión que se regenera continuamente proporcionándote un acabado uniforme y consistente durante el proceso de eliminación de arañazos.

Los discos abrasivos Trizact™ de 3M™ están compuestos por estructuras piramidales idénticas distribuidas uniformemente sobre un soporte de espuma que integra varias capas de mineral abrasivo. A medida que la estructura piramidal se va desgastando por el uso, quedan expuestas en la superficie nuevas micropartículas abrasivas que proporcionan un acabado uniforme sin producir arañazos profundos sobre la superficie.

Más limpio, más rápido, más eficiente.

- Estructura piramidal.
- Reducción del tiempo invertido en el proceso de rectificado.
- Acabado uniforme y brillo duradero después del pulido sin necesidad de retoques.
- Acabado consistente, uniforme y de alto brillo.
- Mayor vida útil.
- El soporte de espuma facilita la eliminación de residuos.

Con la incorporación de este innovador producto a nuestra gama, hemos reinventado el proceso de rectificado de los repintados, el taller obtiene mejores resultados, acorta los tiempos de ciclo y mejora la satisfacción del cliente.

3M™ Trizact™ 3000 y 8000 están disponibles en discos Hookit™ de 75 y 150mm.

Pulido de última generación.

3M™ Perfect-It™ Famous Finish elimina los pequeños arañazos provocados por el disco 3M™ Trizact™ tras el repintado, proporcionando un perfecto acabado y brillo duradero.

Obtén un brillo superior en un único paso.

Este nuevo pulimento te permite olvidarte de los desbastadores y abrillantadores tradicionales, ofreciendo un acabado superior y un brillo intenso, sin dejar arañazos.

Con la potencia de lijado de un pulimento y el acabado sin caracolillos de un abrillantador, la nueva fórmula más fluida permite mayor tiempo de trabajo sin secarse y se retira fácilmente, acortando el tiempo de limpieza.



3M™ Perfect-It™ Famous Finish

- Desarrollado originalmente para las Plantas de Fabricación de Coches que utilizan barnices transparentes de gran resistencia y operarios dedicados en exclusiva a operaciones de pulido.
- Producto no etiquetado como peligroso y prácticamente inodoro.
- Permanece más tiempo húmedo, lo que permite trabajar más cómodamente.
- Famous Finish elimina rápidamente los arañazos producidos por el abrasivo Trizact™ 8000 proporcionando un brillo superior y duradero, en particular, en repintados recientes.
- Producto de color blanco disponible en envases de 0,5 y 1 kilos.



3M™ Bayeta de microfibra rosa de alto rendimiento

- Indicada para eliminar el polvo de las superficies después del pulido.
- Limpia perfectamente sin producir microarañazos.
- Con una capacidad de absorción de hasta 5 veces su peso.
- Robusta y muy duradera.



Nueva boina púrpura 3M™ Perfect-It™

- Desarrollada para ofrecer excelentes resultados con Famous Finish.
- Para un rendimiento óptimo, se recomienda una velocidad de giro de entre 800 y 1.400 rpm.
- El diseño de superficie ondulada reduce la generación de calor.
- Disponible en diámetros de 80 y 150mm (conversión a Hootkit™)



Aerosol de control de acabado 3M™ 5535

- Ideal para comprobar el progreso de cualquier operación de acabado y, en particular, si se han eliminado los microarañazos ocasionados durante los pasos previos de lijado.
- Compatible con todos los sistemas de acabado, dejando la superficie perfectamente limpia y lista para entregar.
- Elimina los restos de pulimentos y abrillantadores.
- Reduce el riesgo de microarañazos.
- Ayuda a conseguir un excelente resultado final.
- Proporciona un acabado limpio y sin residuos.
- Disponible en aerosol de 500 ml.

Para eliminar los hologramas sobre colores oscuros























3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE- Antihologramas

- Proporciona un acabado excepcional con un brillo intenso y sin manchas.
- Limpieza rápida y sencilla.
- Mínimo esfuerzo de abrillantado
- Fácil de aplicar y limpiar.



Si el holograma sigue persistiendo sobre una superficie de color oscuro, aplica 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (Antihologramas) con la boina de espuma azul.

	Eliminación de motas	Rectificación de pintura (áreas pequeñas)	Rectificación de pintura (áreas grandes)		
Eliminación de imperfecciones	<p>Lijado manual en húmedo</p> <p>Ø 32mm 3M™ Stikit™</p>  <p>Taco Manual Ref. 50199</p>	<p>Lijado con máquina</p> <p>Ø 32mm 3M™ Stikit™</p>  <p>Máquina Neumática Ref. PN28737</p>	<p>Lijado con máquina</p> <p>Ø 75mm 3M™ Hookit™</p>  <p>Máquina Neumática Festool® LEX 3 77 2.5</p>	<p>Lijado manual en húmedo</p>  <p>138 x 200mm P1500 PN02048</p> <p>138 x 200mm 2000 PN02049</p>	<p>Lijado con máquina</p>  <p>Ø 150mm Interfaz 5 mm: PN202662 10 mm: PN202646</p> <p>Ø 150mm 260L++ P1500 15 Agujeros: PN51154 17 Agujeros: PN34784</p>
	<p>Disco 1000 Ref. PN33889</p> <p>Disco 1500 Ref. PN33892</p> <p>Disco 2000 Ref. PN33895</p> <p>Disco 2500 Ref. PN33898</p> <p>Disco 9 µm D2000</p>	<p>Disco 260L++ P1500 Sin agujeros: PN30367 3 agujeros: PN51266</p>	<p>Disco 32mm Húmedo 3M™ Trizact™ 3000 Ref. 50079</p>	<p>Disco 75mm Húmedo 3M™ Trizact™ 3000 PN50415</p>	<p>Disco 150mm Húmedo 3M™ Trizact™ 3000 PN50414</p>
Corrección de arañazos	 <p>Ø 32mm Húmedo 3M™ Trizact™ 3000 Ref. 50079</p>	 <p>Ø 75mm Húmedo 3M™ Trizact™ 3000 PN50415</p>	 <p>Ø 150mm Húmedo 3M™ Trizact™ 3000 PN50414</p>	 <p>Ø 75mm 3M™ Trizact™ 8000 Ref. PN30804</p>	 <p>Ø 150mm 3M™ Trizact™ 8000 Ref. PN30806</p>
Corrección de arañazos	 <p>3M™ Perfect-It™ Famous Finish 1 kilo Ref. PN51677 0,5 kilos Ref. PN51678</p>		 <p>3M™ Perfect-It™ Famous Finish 1 kilo Ref. PN51677</p>		
Pulido en 1 solo un paso	 <p>con boina 3M™ Hookit™ Púrpura ondulada Ø 80mm Ref. PN33033</p>		 <p>con boina 3M™ Hookit™ Púrpura ondulada Ø 150mm Ref. 33042</p>		
Control	 <p>Spray de control de acabado PN55535</p>		 <p>3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE 1 kilo Ref. PN50383</p>		
Eliminación de hologramas sobre colores oscuros	 <p>Ø 80mm Espuma azul 3M™ Hookit™ ondulada Ref. PN50457</p>	 <p>3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE 1 kilo Ref. PN50383</p>	 <p>Ø 150mm Espuma azul 3M™ Hookit™ ondulada Ref. PN50388</p>	 <p>3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE 1 kilo Ref. PN50383</p>	

Resumen de productos

Aplicación	Formato	Descripción	Fijación	Embalaje	Ref.
Abrasivos para superficies pequeñas	Ø 32mm	Taco de lijar a mano Finesse-It™	Stikit™	1 taco rojo	50199
	Ø 32mm	Disco abrasivo 268L Finesse-It™ - 9 micras	Stikit™	Caja de 10 tacos	00127
	Ø 32mm	Taco de eliminación de defectos en la pintura	Stikit™	Caja de 10 tacos	PN33909
	Ø 32mm	Hoja de 6 discos abrasivos - 1000	Stikit™	Caja de 10 hojas de 6 discos cada una	PN33889
	Ø 32mm	Hoja de 6 discos abrasivos - 1500	Stikit™	Caja de 10 hojas de 6 discos cada una	PN33892
	Ø 32mm	Hoja de 6 discos abrasivos - 2000	Stikit™	Caja de 10 hojas de 6 discos cada una	PN33895
	Ø 32mm	Hoja de 6 discos abrasivos - 2500	Stikit™	Caja de 10 hojas de 6 discos cada una	PN33898
	Ø 32mm	Discos adhesivos 466LA Trizact™ A5 - 3000	Stikit™	Caja de 100 discos	50079
	Ø 32mm	Mini-lijadora orbital neumática	Stikit™	1 máquina	28737
	Ø 25mm	3M™ Soporte Roloc + de 25 mm eje 6 mm	6mm / Roloc™	1 soporte	PN09884
	Ø 32mm	Boina Finesse-It Roloc azul	Roloc™ / Stikit™	Caja de 10 boinas	PN02345
	Ø 75mm	Plato blando rosca M5	Roloc™ / Hookit™	Caja de 5 boinas	PN202707
	Ø 75mm	Interfaz blanda 10 mm	Hookit™	Bolsa de 10 boinas	PN202660
	Ø 75mm	Disco abrasivo 260L++ sin agujeros- P1500	Hookit™	Caja de 50 discos	PN30367
	Ø 75mm	Disco abrasivo 260L++ con 3 agujeros - P1500	Hookit™	Caja de 50 discos	PN51266
	Ø 75mm	Disco abrasivo Trizact 443SA - 1000	Hookit™	Caja de 15 discos	PN50413
Ø 75mm	Disco abrasivo Trizact 443SA - 3000	Hookit™	Caja de 15 discos	PN50415	
Ø 75mm	Disco abrasivo Trizact 443SA - 8000	Hookit™	Caja de 15 discos	PN30804	
Abrasivos para superficies grandes	70x117mm	Espátula de caucho 3M™ Wetordry™, 7 cm x 10,8 cm		Caja de 10 espátulas	PN05517
	70x135mm	Almohadilla de esponja Wetordry™		Caja de 6 tacos	PN05519
	138x230mm	Lija microfina 401Q Wetordry™, 1500		Caja de 50 hojas	PN02048
	138x230mm	Lija microfina 401Q Wetordry™, 2000		Caja de 50 hojas	PN02049
	Ø 150mm	Plato de lijado Extrablendo, rosca M8	Stick-Fix	Caja de 5 platos	PN202708
	Ø 150mm	Interfaz - 5 mm	Stick-Fix	Caja de 10 interfaces	PN202662
	Ø 150mm	Interfaz - 10 mm	Stick-Fix	Caja de 10 interfaces	PN202646
	Ø 150mm	Disco abrasivo 260L++ de 17 agujeros - P1500	Hookit™	Caja de 50 discos	PN34784
	Ø 150mm	Disco abrasivo 260L++ de 15 agujeros P1500	Hookit™	Caja de 50 discos	PN51154
	Ø 150mm	Disco de acabado 3M™ Trizact™ 443SA - 3000	Hookit™	Caja de 15 discos	PN50414
	Ø 150mm	Disco de acabado 3M™ Trizact™ 443SA - 8000	Hookit™	Caja de 15 discos	PN30806
Ø 150mm	Disco de acabado 3M™ Trizact™ - 3000 y 8000	Hookit™	Caja de 5 + 5 discos	PN30802	
Limpieza y control	500 ml	3M™ Spray de Control de acabado		1 bote	PN55535
	370x380mm	Perfect-It™ Bayeta blanca de pulido desechable		Rollo de 275 bayetas	PN34568
Accesorios pulidora	Ø 75mm	Plato de soporte para pulidora	Hookit™	Bolsa de 1 plato	PN07652
	Ø 127mm	Plato para pulidora rosca M14	Hookit™	Bolsa de 1 plato	PN09552
	Ø 127mm	Plato para pulidora rosca 5/8	Hookit™	Bolsa de 1 plato	PN09553
		Adaptador de conexión rápida para pulidora eléctrica M14	Quick Connect™	Bolsa de 1 adaptador	PN33271
Pulido en un paso	1 kilo	3M™ Perfect-It™ Famous Finish		Envase de 1 kilo	PN51677
	0,5 kilo	3M™ Perfect-It™ Famous Finish		Envase de 0,5 kilo	PN51678
	Ø 80 mm	Boina de espuma ondulada púrpura	Hookit™	Caja de 4 boinas	PN33033
	Ø 150 mm	Boina de espuma ondulada púrpura	Hookit™	Caja de 2 boinas	PN33042
	Ø 150 mm	Boina de espuma ondulada púrpura, doble cara	Quick Connect™	Caja de 1 boina	PN33034
	320x360 mm	Bayeta microfibra ultrasuave rosa alto rendimiento		Bolsa de 1 bayeta	PN50489
Eliminación de hologramas sobre colores oscuros	Ø 150 mm	Boina de espuma ondulada verde, doble cara	Quick Connect™	Bolsa de 1 boina	PN50962
	1 kilo	3M™ Perfect-It™III Ultrafina 1L (Antihologramas)		Bote de 1 kilo	PN50383
	0,5 kilo	Pulimento Ultrafina SE (antihologramas) tapa azul		Envase de 0,5 kilo	51302
	Ø 80 mm	Boina de espuma ondulada azul	Hookit™	Caja de 4 boinas	PN50457
	Ø 150 mm	Boina de espuma ondulada azul	Hookit™	Caja de 2 boinas	PN50388
	Ø 203 mm	Boina de espuma ondulada azul	Hookit™	Caja de 1 boina	PN50389
	Ø 150 mm	Boina de espuma ondulada azul, doble cara	Quick Connect™	Bolsa de 1 boina	PN50880
Ø 216 mm	Boina de espuma ondulada azul, doble cara	Quick Connect™	Bolsa de 1 boina	PN50708	
320x360 mm	Bayeta microfibra ultrasuave azul alto rendimiento		Bolsa de 1 bayeta	PN50486	
Película protectora	1 litro	Protector de alto brillo		Envase de 1 litro	PN09377
	1 litros	Cera protectora rosa de alto rendimiento		Envase de 1 litro	PN80345
	320x360 mm	Bayeta microfibra ultrasuave rosa alto rendimiento		Bolsa de 1 bayeta	PN50489



División de Reparación del Automóvil
3M España, S.L.
aad.es@mmm.com
Teléfono: 91 321 60 00

Por favor recicle.
© 3M 2019. Todos los derechos reservados.
EL 77 AB 640
3M, 3M Science. Applied to Life.,
Quick Connect, Trizact, Perfect-it,
Finesse-it, Wetordry, Hookit, Stikit, Roloc
son marcas de 3M Company.