

**3M** Science.  
Applied to Life.™\*



## La nouvelle génération en matière de confort, respirabilité et simplicité.


Présentation du demi-masque réutilisable  
**3M™ Secure Click™** série HF-800.

Conçu avec des caractéristiques intuitives et astucieuses, le demi-masque réutilisable 3M Secure Click est simple à utiliser, confortable et sûr.

Grâce à son système unique au monde de cartouches à quatre flux, la respirabilité et le confort sont améliorés.

# Présentation du demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-800.

Conçu avec de nouvelles caractéristiques intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-800 protège les travailleurs contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des filtres et des cartouches 3M™ Secure Click™ certifiés.



Demi-masque réutilisable		
HF-801 - Petit	HF-802 - Moyen	HF-803 - Grand
Demi-masque respiratoire réutilisable avec membrane phonique		
HF-801SD - Petit	HF-802SD - Moyen	HF-803SD - Grand



## Écoutez-le

Travaillez en toute confiance grâce à la nouvelle connexion 3M™ Secure Click™ qui vous assure que les filtres/cartouches sont correctement installés. Il vous suffit d'aligner les connexions et d'appuyer pour entendre un clic.



## Vérifiez-le

Apportez à l'opérateur l'assurance que le masque est porté correctement grâce à la vérification de l'étanchéité, facile avec la simple pression d'un bouton.



## Ressentez-le

Découvrez la plus grande respirabilité et le plus grand confort fournis par le premier système au monde de cartouches contre les gaz et les vapeurs à quatre flux.



## Dîtes-le

Utilisez la membrane phonique conçue pour faciliter la communication tout en travaillant.



**Demi-masque réutilisable  
3M™ Secure Click™ série HF-800**



Série HF-800SD



Série HF-800

**Filtres contre les gaz et les vapeurs**



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Filtres contre les gaz et les vapeurs**



D8094 ABEK3 R



D8095 A2P3 R

**Filtres à particules**



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D9035 P3 R

**Filtres à particules contre les  
odeurs gênantes de gaz acide et  
de vapeurs organiques et contre  
l'ozone pour des concentrations  
allant jusqu'à 10 fois la VLEP**



D3128 P2 R/ Contre  
les odeurs gênantes de  
vapeurs organiques et gaz  
acides



D3138 P3 R/ Contre  
les odeurs gênantes de  
vapeurs organiques et gaz  
acides



D9038 P3 Contre les  
odeurs gênantes de  
vapeurs organiques et gaz  
acides

**Filtres à particules pour utilisation  
combinée avec les cartouches  
antigaz**



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

**Bague de maintien pour  
filtres combinables**



Bagues pour combinaison D701

Les demi-masques de la série HF-800 et les filtres associés ont une résistance respiratoire à l'inhalation inférieure à 5 mbar, mesurée à 95 l/min en continu.



Département Solutions pour la  
Protection Individuelle

3M France

Bd de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise  
Tél. 01 30 31 65 96 |  
Fax 01 30 31 65 55  
Email : 3m-france-epi@mmm.com  
www.3m.com/fr/secure  
SAS au capital de 10 572 672 €  
RCS Pontoise 542 078 555

Pour des formations et conseils en matière de protection  
respiratoire, veuillez contacter votre représentant 3M.

Pensez à recycler. Imprimé en France. © 3M 2019. 3M, 3M  
Science, Applied to Life, et Secure Click sont des marques  
déposées de 3M. Tous droits réservés. 70-0716-9777-8.  
P 856 1666

**Remarque :** 3M décline toute responsabilité ou obligation, directe ou indirecte, découlant de la confiance accordée à toute information fournie, et il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Rien dans cette déclaration ne sera réputé exclure ou restreindre la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures corporelles découlant de sa négligence ou d'une fausse déclaration frauduleuse.