

アメリカで長年愛されてきた「3M™ カーケア製品」が本格上陸
プロ仕様のカーケア製品を一般ユーザー向けに
Amazon.co.jp で 2019 年 8 月 1 日より販売開始

スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：スティーブン・ヴァンダーロウ）は 8 月 1 日、アメリカで長年愛されてきた「3M™ カーケア製品」を、日本の一般ユーザー向けに本格販売を開始します。



3M™ カーケア製品

「3M™ カーケア製品」は、今までプロ向けの製品として日本でも流通していましたが、この度、一般ユーザー向けに、ボディケア製品 2 点と、カーケア DIY 製品 5 点、計 7 点の販売を開始します。全ての製品がオートアフター業界のプロフェッショナルに長くご愛用いただいている製品です。

プロも使用する研磨材の 3M™ トライザクト™ スクラッチパッドとコンパウンドを使い切りサイズで組み合わせた「3M™ 小キズ消しセット」は、自宅でも手軽で簡単にプロさながらの補修が実現できます。

カーケア DIY 製品は、自動車メーカーの製造ラインでも使用される高品質の両面テープなどをラインナップ。基材が柔らかく、凹凸部によく追従する両面テープは、自動車内に小物やアクセサリを接着するのに最適です。また温度変化の激しい車内環境でも粘着強度を保つ優れた耐久性を持っています。

「3M™ カーケア製品」は、世界で 400 種類以上もの製品を販売しています。今後、日本のお客様のニーズに合った製品を、一般ユーザー向けとして拡充し、販売していきたいと考えています。

【3M™ カーケア製品について】

3M は、100 年以上にわたって自動車産業と共に歩み、性能・品質あるいは作業性に優れた多くの製品やソリューションを提供しています。補修やメンテナンスに関わる製品もその一つで、世界各国で多くのプロフェッショナル達から信頼を得ています。

【3M™ 小キズ消しセット 使用例】

Before



After



研磨材「3M™ トライザクト™ スクラッチパッド」でキズを研磨した後、コンパウンドで磨くと本来の艶と輝きを取り戻すことができます。




スリーエム ジャパン株式会社 オート・アフターマーケット製品事業部 湯川 潤







3Mのカーケア製品は、プロフェッショナルが行なう作業を再現できる製品として、多くのお客様に長きにわたりご愛用いただき、現在まで約400種類以上の製品を、アメリカをはじめ世界各国で展開してまいりました。

日本でも約20年以上前から、プロ向けの製品としてオートアフター業界の皆様から高い信頼をいただいている製品です。以前から一般のお客様より一般向けに販売してほしいといったご要望を沢山頂いておりました。

一般ユーザー向け製品を本格展開するにあたり、3M独自の技術で高い品質を評価されている、自動車ボディの小キズ取りセット、カーシャンプーなどのボディケア製品と、自動車内で使用するのに最適な両面テープ類をラインナップしました。

製品写真	製品名	内容量	製品概要	メーカー希望 小売価格
	3M™ 小キズ消し セット 39149	・スクラッチパッド 5cm×5cm 1枚 ・リムーバー 29ml 1袋	自動車塗装表面の気になる小キズをすばやく簡単に除去できる専用研磨材・コンパウンド入りキット。	オープン
	3M™ カーシャ ンプー 39000	473ml	きめの細かいクリーミーな泡で、ワックスやコーティングを落とさず優しく洗い上げるシャンプー。約100倍濃縮タイプ。	オープン
	3M™ 小物固定用両 面テープ 03410	12.7 mm×1.9m 厚 1.2 mm	程よい厚みの両面テープで、芳香剤や小物アクセサリー等の軽量な内装小物の固定に適している。基材が柔らかく、凹凸部に良く追従しながら接着できる。	オープン

	3 M™ 着脱式 面ファスナー 04862	25.4 mm×25.4 mm 4 セット入	キノコ状突起をかみ合わせるオス・メスのない面ファスナー。カップ/携帯電話ホルダー等、様々な車内アクセサリーの簡単な固定に最適。繰り返し着脱も可能。	オープン
	3 M™ 自己融着シリコンテープ 03625	25 mm×1.82m	漏れ止め、絶縁、結束、グリップなど幅広い用途で利用できる万能テープ。高い伸長性、追従性を持ち、-65°C～260°Cの環境温度に耐えられる。UL510 規格適合	オープン
	3 M™ 外装部品強力両面テープ 03609	12.7 mm×1.5m 厚 1.2 mm	カーケアとメンテナンス用として誕生。自動車メーカーが新車の生産ラインで使用している。基材が柔らかく、部品、ボディ等の曲面、凹凸部に良く追従し、高い接着性能を発揮。	オープン
	3 M™ 外装部品強力両面テープ 03614	12.7 mm×4.6m 厚 1.2 mm		オープン

※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。

3 M、トライザクトは3 M社の商標です。
 プレスリリースに掲載している内容は発表時点の情報です。
 最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製品に関するお問い合わせは、
 カスタマーコールセンター TEL: 0570-011-211

【3 Mについて】

3 M（本社：米国ミネソタ州）は、Science（サイエンス）を活かし毎日の暮らしをより豊かにすることを目指しています。売上高は320億ドルで、9万1,000人の社員が世界中のお客様の課題解決にむけて、創造的なソリューションを提供しています。3 Mに関する詳しい情報は、www.3M.com/@3M/ [@3MNewsroom](https://twitter.com/3MNewsroom) (Twitter)をご覧ください。また、3 Mジャパングループについてはwww.mmm.co.jpをご覧ください。