

제품사용법 : 제품 사용시 3M이 통제할 수 없는 요소들이나 사용자의 특수한 상황은 제품의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 3M 제품의 적합성을 판단하여 결정하는 데에는 사용자에게 책임이 있습니다.

보증, 제한적 보상 및 면책 조항 : 만약 추가적인 보증서가 3M 제품 포장 및 제품 문서에 표기되어 있지 않다면, 3M은 3M 제품이 출하되는 시점에 해당 3M 제품사양을 만족하는 것을 보증합니다. 3M은 다른 보증 또는 조건을 명시적으로 또 묵시적으로 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 특정 목적 또는 처리, 사용자 정의 또는 사용에 당연히 발생하는 묵시적 보증 또는 조건에 대한 모든 묵시적 보증 또는 적합성 조건을 하지 않습니다.
3M 제품이 보증을 준수하지 않는 경우, 제품을 교환하거나 구매가격을 환불하여 드립니다.

책임제한제도 : 법으로 금지되는 곳을 제외하고는, 법적 이론에 상관없이 3M 제품으로 인한 보증, 계약, 과실 또는 엄격한 책임을 포함하여, 직간접적 또는 특별, 부수적으로 발생된 모든 손실 또는 손해에 대해 책임지지 않습니다.

3M

한국쓰리엠주식회사

산업용 접착제 및 테이프 사업부
3M Industrial Adhesives and Tapes Division (IATD)

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 한국쓰리엠
080-033-4114
상담시간 : (월~금) 오전 8시 ~ 오후 6시

3M 바닥 라인 테이프
홈페이지 ▶



"Copyright© 2022 3M IPC 이 간행물은 저작권 법에 의해 보호받습니다."

3M Science.
Applied to Life.™

뛰어난 내구성으로 효율적이고 간편한 바닥 솔루션

3M™ 바닥 라인 테이프

The flexibility you need. The durability you depend on.

바닥 라인 작업 시 3M 테이프를 사용해 보세요.

바닥, 벽 및 적재함 등 다양한 곳에 테이프 적용이 가능합니다. 지게차 및 화물 운송이 많은 마찰이 심한 곳부터 파이프 및 전선의 색상 표기까지 3M 테이프는 당신이 원하는 곳 어디에나 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

3M 바닥 라인 테이프를 활용하여 안전한 작업 환경을 만들어 보세요.

3M 971 테이프 : 지게차 작업 등 마찰이 심한 곳에 사용

3M 471 테이프 : 일반적인 라인 테이프

3M 764 테이프 : 비교적 마찰이 적은 벽 및 파이프 등에 사용



페인트 작업에 돈과 시간을 낭비하지 마세요

- ▶ 라인 위치 변경 시, 간편하게 제거 가능
- ▶ 손쉬운 적용으로 인건비 절감 가능
- ▶ 페인트 마스킹, 양생 시간이 필요 없음
- ▶ 직선 및 곡선을 쉽게 표현 할 수 있음
- ▶ 작업 후 청소가 필요하지 않음
- ▶ 화학 물질이 필요하지 않음

3M™ 971 테이프

이동 및 운송이 많은 공간에 사용하세요


3M™ 971 테이프

3M™ 971은 강력한 표면 내구성으로 마찰력이 심한 조건에서 사용이 적합한 테이프입니다. 지게차 및 팔레트 작업에도 오랫동안 선명함을 유지하며, 새로운 비닐 코팅으로 청소가 더욱 용이합니다. 강한 접착력을 가지는 동시에 잔사 없이 깨끗하게 제거되어 시간 및 비용 절감이 가능합니다.

제품명	색상	접착제	기재	기재 두께	전체 두께	적용 온도
971	노란색, 하얀색, 파란색, 초록색, 주황색, 빨간색	고무	비닐	0.38mm	0.42mm	4 ~ 49°C

손쉽게 부착해 보세요

3M™ 바닥 라인 어플리케이터 M-1과 호환하여 사용할 시 테이프를 더욱 쉽게 부착하실 수 있습니다.



- 우수한 마찰 저항성을 보유
- 지게차 이동이 많은 곳에 적합
- 가시성이 높은 색상 보유
- 대부분의 화학물질 및 수분에 강함
- 바닥과의 부착성이 우수함
- 라인 변경 시, 깨끗한 제거 가능
- 다양한 색상 및 폭 제공 가능



3M™ 471 테이프

3M의 대표적인 바닥 라인 테이프

3M™ 471/ 5700/ 5702 테이프

3M의 대표적인 바닥 라인 테이프로 다양한 환경에서 일상적으로 사용 가능한 솔루션입니다. 내구성이 높은 비닐 필름으로 제작되어 선명한 색상을 오랫동안 유지 가능하며, 유연성이 높아 고르지 않은 표면에도 직선 및 곡선 작업이 가능합니다. 총 9가지 색상의 테이프를 다양한 용도에 적용해 보세요.

제품명	색상	접착제	기재	기재 두께	전체 두께	적용 온도
471	검정색, 파란색, 초록색, 주황색, 빨강색, 하얀색, 노랑색	고무	비닐	0.10mm	0.14mm	4 ~ 77℃
5700	검정/하양 줄무늬	고무	비닐	0.11mm	0.14mm	
5702	검정/노랑 줄무늬					



- 우수한 내구성 및 마찰 저항성 보유
- 빠른 작업 시간 가능
- 다양한 폭 및 색상 제품 제공
- 직선 및 곡선 작업 가능
- 제거 시, 잔사 없이 깨끗한 제거 가능
- 내화학성 보유



3M™ 764 테이프

경제적인 바닥 라인 테이프

3M™ 764/ 766/ 767 테이프

3M™ 764/ 766/ 767 테이프는 강한 내구성이 필요하지 않은 조건에서 사용 할 수 있는 솔루션입니다. 일반적으로 안전 표시 및 구분을 위한 색상 표기용으로 장비, 벽 및 파이프에 사용되며 3M의 바닥 라인 테이프 라인업 중 가장 경제적인 솔루션입니다.

제품명	색상	접착제	기재	기재 두께	전체 두께	적용 온도
764	검정, 파랑, 갈색, 회색, 초록, 주황, 보라, 빨강, 하양, 노랑	고무	비닐	0.10mm	0.13mm	16 ~ 27°C
766	검정/노랑 줄무늬					
767	빨강/하양 줄무늬					

764 패키지

3M 764 제품은 다양한 색상을 패키지로 묶은 제품입니다. 총 6개의 제품이 포함되어 있으며 색상은 검정, 파랑, 초록, 하양, 빨강, 노랑이 있습니다. 자세한 내용이 궁금하시면 3M 홈페이지를 방문해 주세요.



- 다양한 색상 구비
- 고르지 않은 표면에도 접착력이 오래 유지됨
- 고무 점착제로 초기 접착력이 높음
- 강한 내구성이 필요하지 않은 공간에 적합함





5S 패키지

3정 5S 활동을 위한 3M 패키지

3M™ 5S 패키지


3정 5S는 작업 환경을 개선하고 효율적인 현장을 만드는 활동으로 당신의 작업을 더욱 안전하고 생산성을 높이도록 도와줍니다. 5S 패키지는 3M의 대표적인 바닥 라인 테이프인 471 및 5700, 5702 제품 패키지로 구성되어 구획별로 용도에 따라 작업 환경을 정리할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

제품명	색상	사이즈	박스 당 입수
5S 패키지	3M™ 471 테이프 6롤 (노랑, 주황, 빨강, 초록, 파랑, 검정) 3M™ 5700 테이프 (검정/하양 줄무늬) 3M™ 5702 테이프 (검정/노랑 줄무늬)	2 in. x 36 yd.	8


3M 홈페이지를 방문하여 5S 패키지 제품에 대해 더 알아보세요.



패턴	색상	사용 예시
	노랑	복도, 통행로 구역
	주황	자재 임시 보관 구역
	빨강	안전 유의 구역
	초록	제조 구역, 완제품
	파랑	제조 구역, 원자재
	검정	제조 구역, 생산 구역
	검정/노랑	고 위험 구역
	검정/하양	대피 구역



3M 바닥 라인 테이프 사용 예시



완제품 적재 구역
 3M™ 971 테이프

운송 라인
 3M™ 971 테이프

원자재 적재 구역
 3M™ 471 테이프

폐자재 적재 구역
 3M™ 471 테이프

생산 라인
 3M™ 471 테이프