

# 3M

## CUBITRON™ II

### Abrasive Discs and Sheet Rolls

# 3M™ キュービトロン™ II 研磨材に 400番相当が 新発売!

New

3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 400+  
3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 400+

#### Point 1

#### 切れがいい

3M独自の技術により、1つ1つの砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、従来の砥粒と比べ研磨スピードは約1.6倍の高い切れ味を発揮します。




研磨材表面の拡大写真



#### Point 2

#### 持ちがいい

先端のとがった形状が長続きする独自の砥粒のため、従来品に比べ約2倍の研磨力が長持ちします。



精密成型砥粒 研磨砥粒の研磨前、後のイメージ図




発注品番	製品名	サイズ	粒度	包装形態	最低発注数量
31474 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 400+ 31474	127mm 径	400+	50 枚 / 箱	4 箱
H/CSRL 400 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 400+	75mm × 10m	400+	1 巻 / 箱	2 箱

# 3M™ キュービトロン™ II 製品一覧


## 3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	包装形態	最低発注数量
	31366 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 80+ 31366	127mm径	80+	50枚/箱	4箱
	31367 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 120+ 31367	127mm径	120+	50枚/箱	4箱
	31369 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 180+ 31369	127mm径	180+	50枚/箱	4箱
	31471 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 220+ 31471	127mm径	220+	50枚/箱	4箱
	31472 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 240+ 31472	127mm径	240+	50枚/箱	4箱
	31473 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 320+ 31473	127mm径	320+	50枚/箱	4箱
	31474 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 400+ 31474	127mm径	400+	50枚/箱	4箱


## 3M™ キュービトロン™ II サンディングディスク(非吸塵穴なしタイプ)

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	中箱数量	最低発注数量
	H/DISC 80 CBT	3M™ キュービトロン™ II サンディングディスク 80+	125mm径	80+	50枚/箱	4箱
	H/DISC 120 CBT	3M™ キュービトロン™ II サンディングディスク 120+	125mm径	120+	50枚/箱	4箱
	H/DISC 180 CBT	3M™ キュービトロン™ II サンディングディスク 180+	125mm径	180+	50枚/箱	4箱
	H/DISC 220 CBT	3M™ キュービトロン™ II サンディングディスク 220+	125mm径	220+	50枚/箱	4箱


## 3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	包装形態	最低発注数量
	H/CSRL 80 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 80+	75mm × 10m	80+	1巻/箱	2箱
	H/CSRL 120 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 120+	75mm × 10m	120+	1巻/箱	2箱
	H/CSRL 180 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 180+	75mm × 10m	180+	1巻/箱	2箱
	H/CSRL 220 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 220+	75mm × 10m	220+	1巻/箱	2箱
	H/CSRL 240 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 240+	75mm × 10m	240+	1巻/箱	2箱
	H/CSRL 320 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 320+	75mm × 10m	320+	1巻/箱	2箱
	H/CSRL 400 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 400+	75mm × 10m	400+	1巻/箱	2箱


## 3M™ キュービトロン™ II セラミックベルト

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	中箱数量	最低発注数量
	5712 60	3M™ キュービトロン™ II セラミックベルト 5712	12mm × 330mm	60+	50本	200本
	5712 80			80+	50本	200本
	5720 60	3M™ キュービトロン™ II セラミックベルト 5720	20mm × 520mm	60+	20本	100本
	5720 80			80+	20本	100本


## 3M™ キュービトロン™ II ロロック™ セラミックディスク

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	中箱数量	最低発注数量
	QRCD 36 2	3M™ キュービトロン™ II ロロック™ セラミックディスク	50mm	36+	25枚/箱	100枚
	QRCD 60 2			60+	25枚/箱	100枚
	QRCD 80 2			80+	25枚/箱	100枚

## 3M™ キュービトロン™ II フラップディスク

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	中箱数量	最低発注数量
	33477	3M™ キュービトロン™ II フラップディスク 60+ 33477	100mm × 15mm	60+	5枚/箱	6箱
	33478	3M™ キュービトロン™ II フラップディスク 80+ 33478	100mm × 15mm	80+	5枚/箱	6箱

## 3M™ キュービトロン™ II 切断砥石

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	中箱数量	最低発注数量
	33461	3M™ キュービトロン™ II 切断砥石 33461	外径100mm × 厚さ1.0mm × 内径15mm	60S	5枚/箱	6箱

3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから **3M ハンドブック**



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、キュービトロン、ロロックは、3M社の商標です。

Appleは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。




スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
AAD-330-B(0719)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)