

3M Science.
Applied to Life.™*

Plus de
30 %
de réduction de la
résistance à l'expiration**
à des cadences
de travail élevées

Une respiration plus facile.

**Demi-masque sans maintenance
réutilisable 3M™ Série 4000+**

Conçue pour améliorer la facilité de respiration, cette nouvelle génération du demi-masque réutilisable sans maintenance le plus populaire de 3M est pratique à utiliser, fiable et rassurante. Elle offre des améliorations concrètes en termes de confort.



** Résistance à l'expiration du masque 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et 35 % pour 160 l/min par rapport au masque 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.

*3M Science. Au service de la Vie.

Plus de 30 % de réduction de la résistance à l'expiration*

Plusieurs études démontrent l'importance du confort et de l'ergonomie des appareils respiratoires pour assurer une protection efficace des opérateurs et un maintien de leurs niveaux de performance dans leur activité. 3M en est conscient. C'est pourquoi, nous avons utilisé nos compétences reconnues en protection respiratoire pour améliorer de manière significative le port de nos masques réutilisables.**

Nous vous présentons le demi-masque sans maintenance réutilisable 3M™ Série 4000+, qui intègre une nouvelle soupape et une amélioration du média filtrant, permettant ainsi de réduire la résistance à l'expiration de plus de 30 %*



Protection contre les éclaboussures

La protection contre les éclaboussures 3M™ 400+ permet de prolonger la durée de vie des filtres à particules.



Confort de respiration

- ▶ La nouvelle soupape d'expiration améliorée réduit la résistance respiratoire de plus de 30 %*
- ▶ Le média filtrant 3M Advanced Electret performant contribue aussi à la diminution de la résistance respiratoire

Confort d'utilisation

- ▶ Joint facial souple confortable
- ▶ Masque léger et bien équilibré
- ▶ Design profilé et ergonomique pour un champ de vision optimal
- ▶ Brides facilement réglables pour un ajustement sûr et confortable

Pratique à utiliser

- ▶ Conception prête à l'emploi, « sans maintenance » avec filtres intégrés
- ▶ Conçu pour être compatible avec de nombreux modèles de lunettes et de protections auditives 3M
- ▶ Étui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre les utilisations

Fiabilité prouvée

- ▶ Le demi-masque réutilisable 3M le plus populaire en Europe depuis son introduction il y a plus de 25 ans
- ▶ 4 versions disponibles, chacune offrant une protection efficace contre les différents dangers sur le lieu de travail
- ▶ Réputé pour dépasser systématiquement les normes CE en matière de durée de vie des filtres



3M Solutions pour la Protection Individuelle

1 PARVIS DE L'INNOVATION

CS 20203

95006 CERGY-PONTOISE

CEDEX

Tél. : 01 30 31 65 96

www.3M.com/fr/securite

SAS au capital de 10 572 672 €

RCS Pontoise 542 078 555

* Résistance à l'expiration du masque 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et 35 % pour 160 l/min par rapport au masque 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.

** Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 DOI 10.1186/s13036-016-0025-4 Facteurs influençant la mise en œuvre des programmes d'EPR sur le lieu de travail. – Rapport de recherche UK HSE 798

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.3M.com/fr/4000plus ou contactez votre représentant commercial.

Pensez à recycler. Imprimé en France.

3M, 3M Science. Applied to Life. sont des marques déposées de 3M. © 3M 2019. Tous droits réservés. P 856 1670