

3M Science.
Applied to Life.™*

Plus de
30 %
de réduction de la
résistance à l'expiration**
à des cadences
de travail élevées

Une respiration plus facile.

**Demi-masque sans maintenance
réutilisable 3M™ série 4000+ 06941+
et 06942+**

Conçue pour améliorer la facilité de respiration, cette nouvelle génération du demi-masque réutilisable sans maintenance le plus populaire de 3M est pratique à utiliser, fiable et rassurante. Elle offre des améliorations concrètes en termes de confort.

** Résistance à l'expiration du masque 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et 35 % pour 160 l/min par rapport au masque 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.

*3M Science. Au service de la Vie.



Plus de 30 % de réduction de la résistance à l'expiration*

Nous vous présentons le demi-masque sans maintenance réutilisable 3M™ série 4000+ 06941+ and 06942+, qui intègre une nouvelle soupape et une amélioration du média filtrant, permettant ainsi de réduire la résistance à l'expiration de plus de 30 %*.



Protection contre les éclaboussures

La protection contre les éclaboussures 3M™ 400+ permet de prolonger la durée de vie des filtres à particules.



Confort de respiration

- ▶ La nouvelle soupape d'expiration améliorée réduit la résistance respiratoire de plus de 30 %*
- ▶ Le média filtrant 3M Advanced Electret performant contribue aussi à la diminution de la résistance respiratoire

Confort d'utilisation

- ▶ Joint facial souple confortable
- ▶ Masque léger et bien équilibré
- ▶ Design profilé et ergonomique pour un champ de vision optimal
- ▶ Brides facilement réglables pour un ajustement sûr et confortable

Pratique à utiliser

- ▶ Conception prête à l'emploi, « sans maintenance » avec filtres intégrés
- ▶ Conçu pour être compatible avec de nombreux modèles de lunettes et de protections auditives 3M
- ▶ Étui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre les utilisations

Fiabilité prouvée

- ▶ Le demi-masque réutilisable 3M le plus populaire en Europe depuis son introduction il y a plus de 25 ans
- ▶ 2 versions disponibles, chacune offrant une protection efficace contre les différents dangers sur le lieu de travail
- ▶ Réputé pour dépasser systématiquement les normes CE en matière de durée de vie des filtres

Références

06941+	FFA1P2 R D	EN 405:2001+A1:2009	Demi-masque peinture
06942+	FFA2P3 R D	EN 405:2001+A1:2009	Demi-masque peinture

* Résistance à l'expiration du masque 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et 35 % pour 160 l/min par rapport au masque 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.



Solutions pour la Réparation

Automobile

1 PARVIS DE L'INNOVATION
CS 20203
95006 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 30 31 65 96
www.3M.com/fr/securite
SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542 078 555

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.3M.com/fr/4000plus ou contactez votre représentant commercial.

Pensez à recycler. Imprimé en France.

3M, 3M Science. Applied to Life. sont des marques déposées de 3M. © 3M 2019. Tous droits réservés.