



サビ・焼け・塗膜を素早く除去! スコッチ・ブライト™ ベベルパープル

色：パープル
仕上がり相当：#120
外径：90mm
厚み：13mm
最高使用回転数：12,000 r.p.m



性能を動画でcheck!

針が飛散しないので、安全に使用することができる

- 飛散物が人体に刺さることがなく一般的なカップブラシよりも安全です。
- 振動が少なく・作業者への負担も少ないため、安全に、安心して使用することができます。

安全!




スコッチ・ブライト™ベベルパープル



市場従来品 一般的なカップブラシ

■ グラインダー（作業者）にかかる負荷テスト



※社内テストデータ
一定の加重をかけて長さ30cmの塗膜剥離作業した際にかかる横方向への荷重比較。
材質や環境等、お客様の実際の使用条件によって結果は異なります。

きついサビも簡単にサッと落とすことができる

- 柔軟な不織布が凹凸になじむので、部材をえぐらずサビ・焼け・塗膜を素早く除去できます。

早い!



サッとえぐらず除去ができる



際までなじんで除去することが可能

■ 除去スピード



※社内テストデータ
サビ板の90mm×90mmをサビ除去作業した際の速度比較。
材質や環境等、お客様の実際の使用条件によって結果は異なります。



砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ			最高使用回転数	発注品番	出荷単位	価格(税抜)
		外径	厚み	内径				
S(シリコンカーバイド)	#120	90mm	13mm	M10×1.5mm※ ネジ穴加工済	12,000r.p.m	BEBERU PUR	20個(中箱5個)	¥2,200/個

※電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済み (M10×1.5mm) のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。

粗～細か仕上げまでラインアップ スコッチ・ブライツ™ ベベルシリーズ

推奨用途目安

黒皮除去

キツイサビ取り

溶接後焼けとり

塗膜はがし・サビとり

ステンレスの傷・
焼けとり、足付け



スコッチ・ブライツ™
CNS ベベルブラック
#120相当



スコッチ・ブライツ™ ベベル パープル
#120相当
幅広い用途に対応
はじめての方にオススメの万能タイプ

New



性能を動画で check!



スコッチ・ブライツ™
ベベル ブラウン
#180相当



スコッチ・ブライツ™
ベベル レッド
#320相当



スコッチ・ブライツ™
ベベル グリーン
#400相当

粗い

仕上げ

細かい

※材質や環境等、お客様の実際の使用条件によって結果は異なります。



電動用

製品名	砥粒の種類	仕上がり相当	色	サイズ			最高使用回転数	発注品番	出荷単位	価格(税抜)
				外径	厚み	内径				
CNSベベルブラック	S(シリコンカーバイド)	#120	黒	90 mm	13 mm	M10×1.5 mm** ネジ穴加工済	12,000 r.p.m.	CNS BEBERU BLA	20 個 (中箱 5 個)	¥3,038/個
ベベルパープル			紫		BEBERU PUR			¥2,200/個		
ベベルブラウン	A(酸化アルミニウム)	#180	茶		10 mm			BEBERU BRO		¥2,200/個
ベベルレッド			赤		BEBERU RED			¥2,038/個		
ベベルグリーン	S(シリコンカーバイド)	#400	緑		13 mm			BEBERU GRE		¥2,038/個

**電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済み (M10×1.5 mm) のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。

3M、Scotch-Brite、スコッチ・ブライツは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
研磨材製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
SCB-107-E(1020)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211
9:00～17:00 / 月～金(土日祝年末年始は除く)

販売店