




Liqui-Cel™
Membrane Contactors

3M™ Liqui-Cel™ EXF-4×28シリーズ 分離膜モジュール

3M™ Liqui-Cel™ SP-4×28シリーズ 分離膜モジュール



注：

- 寸法は公称値です
- 寸法は Inch [mm] で表記しています

接続部形状	通液側	3A 規格 サニタリー継手 (1 インチ)
	通気側	3A 規格 サニタリー継手 (1 インチ)

使用材料	G333	G333E	G822	G504	G619
中空系の種類	X40	X40	X40	X50	UP
ハウジング	316L ステンレス				
ポッティング	ポリエチレン				
O リング	フッ素ゴム (FKM)	フッ素ゴム (FKM)	ニトリル・ ブタジエン・ ラバー (NBR)	フッ素ゴム (FKM)	フッ素ゴム (FKM)
中空系	ポリプロ ピレン	ポリプロ ピレン	ポリプロ ピレン	ポリプロ ピレン	ポリオレ フィン

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、Liqui-Celは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
フィルター製品事業部

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/liquicel-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
LC-1185J-A(0519)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)