



Ficha técnica

En vigor: 25/06/2019 Sustituye a: 19/03/2019

División de Reparación del Automóvil

3M™ 33039 / 33038

Perfect-it™ Material de Acabado en 1 solo paso

Referencias:

3M™ 33039 (1 Kg) / 33038 (0,5 Kg): Perfect-it™ Material de Acabado en 1 solo paso

Descripción y usos finales

Perfect-it™ Material de Acabado en 1 solo paso: Pulimento disponible en botella de 1 kg o 0,5 kg

Perfect-it™ Material de Acabado en 1 solo paso es un pulimento fino diseñado específicamente para la rectificación de la pintura de 2 componentes o barnices difíciles de pulir, en el mercado de reparación del automoción. Se utiliza para rectificar defectos en la pintura, como motas en superficies pintadas.

Perfect-it™ Material de Acabado en 1 solo paso está diseñado para utilizarse con pulidoras neumáticas o eléctricas (600-1500 rpm) equipadas con las correspondiente boinas de pulido de esponja.

Propiedades físicas

Recipiente:	Botella de 1 kg / 0,5 kg
Cantidad por caja:	12 botellas
Color:	Morado
Consistencia:	Líquido espeso
Viscosidad:	30.000-35.000 cps
pH	7.0 – 10.0
COV	16 % por peso

Las instrucciones siguientes se han determinado a temperatura ambiente y con una temperatura de sustrato de 20-25 °C / 1,5 horas después del tiempo de secado forzado recomendado de barnices modernos de acabado, por lo que se consideran valores típicos.

Instrucciones de uso

1 – Paso de preparación y lijado

Las superficies deben estar libres de suciedad y polvo. Lije los daños con un producto 3M™ Trizact™3000 – 8000.

Utilice el equipo de protección personal adecuado cuando trabaje con el Material de Acabado en 1 solo paso Perfect-it™. Consulte el manual de usuario de la pulidora y la correspondiente MSDS.

2 - Método de aplicación

- Agite bien la botella antes de usar
- Aplique una pequeña cantidad del producto en la boina de abrillantado 3M™
- Sitúela sobre el área que se vaya a abrillantar y encienda la máquina
- Abrillante con un patrón de solapamiento
- Limpie cualquier exceso de pulimento e inspeccione el área
- Para arañazos profundos o persistentes, se debe repetir el proceso

3 - Almacenamiento

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en el embalaje original sellado entre 10 y 25 °C. Consulte la etiqueta para conocer la fecha de caducidad.

4 - Seguridad

3M™ Perfect-it™ Material de Acabado en 1 solo paso está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

Lea íntegramente las instrucciones y la ficha de datos de seguridad del material antes de usarlo.

IMPORTANTE: Use siempre el equipo de protección personal adecuado. Consulte la etiqueta y la ficha de datos de seguridad del material para obtener instrucciones completas sobre el manejo e información sobre protección personal. Están disponibles en su distribuidor. El proveedor no aceptará responsabilidad alguna en caso de que el usuario no use el equipo protector personal recomendado.

5 - Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Nota: La información técnica y los datos incluidos en esta ficha técnica se deben considerar únicamente como representativos o típicos y no se deben utilizar con fines específicos.

Para información adicional sobre Seguridad y Salud

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/

© 3M 2019. 3M, Trizact y Perfect-It son marcas comerciales de 3M Company. Todos los derechos reservados