



## División de Reparación del Automóvil

### 3M™ 51677 / 51678 Perfect-it™ III Famous Finish

---

#### Referencias:

3M™ 51677 (1 Kg) / 51678 (0,5 Kg): Perfect-it™ III Famous Finish

#### Descripción y usos finales

Perfect-it™ III Famous Finish: Pulimento disponible en botella de 1 kg o 0,5 kg

Perfect-it™ III Famous Finish es un pulimento fino diseñado específicamente para la rectificación de la pintura de 2 componentes o barnices difíciles de pulir en el mercado de reparación del automóvil. Se utiliza para rectificar defectos en la pintura, como motas en superficies pintadas.

Perfect-it™ III Famous Finish está diseñado para utilizarse con pulidoras neumáticas o eléctricas (600-1500 rpm) equipadas con las correspondiente boinas de pulido de esponja.

#### Propiedades físicas

Recipiente:	Botella de 1 kg / 0,5 kg
Cantidad por caja:	12 botellas
Punto de inflamabilidad en °C:	>100 °C
Color:	Blanco
Consistencia:	Líquido espeso
Viscosidad:	35.000-45.000 cps
pH	8.4 – 9.2
Punto de ebullición	100 °C
COV	<0,1 mg/l

Las instrucciones siguientes se han determinado a temperatura ambiente y con una temperatura de sustrato de 20-25 °C / 1,5 horas después del tiempo de secado forzado recomendado de barnices modernos de acabado, por lo que se consideran valores típicos.

## Instrucciones de uso

### 1 – Paso de preparación y lijado

Las superficies deben estar libres de suciedad y polvo. Lije los daños con un producto 3M™ Trizact™3000 – 8000.

Utilice el equipo de protección personal adecuado cuando trabaje con Perfect-it™ III Famous Finish. Consulte el manual de usuario de la pulidora y la correspondiente MSDS.

### 2 - Método de aplicación

- Agite bien la botella antes de usar
- Aplique una pequeña cantidad del producto en la boina de abrillantado 3M™
- Sítuela sobre el área que se vaya a abrillantar y encienda la máquina
- Abrillante con un patrón de solapamiento
- Limpie cualquier exceso de pulimento e inspeccione el área
- Para arañazos profundos o persistentes, se debe repetir el proceso

### 3 - Almacenamiento

36 meses a partir de la fecha de fabricación, en el embalaje original sellado entre 10 y 25 °C. Consulte la etiqueta para conocer la fecha de caducidad.

### 4 - Seguridad

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

Lea íntegramente las instrucciones y la ficha de datos de seguridad del material antes de usarlo.

**IMPORTANTE:** Use siempre el equipo de protección personal adecuado. Consulte la etiqueta y la ficha de datos de seguridad del material para obtener instrucciones completas sobre el manejo e información sobre protección personal. Están disponibles en su distribuidor. El proveedor no aceptará responsabilidad alguna en caso de que el usuario no use el equipo protector personal recomendado.

## 5 - Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Nota: La información técnica y los datos incluidos en esta ficha técnica se deben considerar únicamente como representativos o típicos y no se deben utilizar con fines específicos.

Para información adicional sobre Seguridad y Salud

3M España, S.L.  
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

[www.3m.com.es/3M/es\\_ES/empresa-es/contactar/](http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/)

© 3M 2019. 3M, Trizact y Perfect-It son marcas comerciales de 3M Company. Todos los derechos reservados