



Technische specificaties

Ingangsdatum: 25/06/2019 Vervangt: 19/03/2019

Automotive Aftermarket Division

3M™ 51677 / 51678 Perfect-it™ III Famous Finish

Artikelnummers:

3M™ 51677 (1 kg) / 51678 (0,5 kg): Perfect-it™ III Famous Finish

Beschrijving en gebruik

Perfect-it™ III Famous Finish: polijstpasta verkrijgbaar in fles van 1 kg of 0,5 kg

Perfect-it™ III Famous Finish is een fijne polijstpasta die speciaal is ontwikkeld voor het bewerken van lak op moderne 2K of moeilijk te polijsten blanke coatings in de automotive aftermarket. Wordt gebruikt voor het corrigeren van lakfouten zoals puntjes in overgespoten lakoppervlakken.

Perfect-it™ III Famous Finish is ontwikkeld voor gebruik met een pneumatische of elektrische polijstmachine (600-1500 tpm), uitgerust met de juiste foam polijstpad.

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------------|
| Verpakking | fles van 1 kg / 0,5 kg |
| Aantal per doos | 12 flessen |
| Vlampunt °C | > 100°C |
| Kleur | Wit |
| Consistentie | Dikke romige pasta |
| Viscositeit | 35.000-45.000 cps |
| pH | 8.4 – 9.2 |
| Kookpunt | 100 °C |
| VOC's | < 0,1 mg/l |

De volgende aanwijzingen zijn bepaald bij een omgevingsluchttemperatuur en een substraattemperatuur van 20-25 °C / 1,5 uur na de aanbevolen geforceerde droogtijd van moderne overspuitbare blanke lakken en worden als kenmerkende waarden beschouwd.

Gebruiksaanwijzing

1 - Voorbereiding en schuren

De oppervlakken moeten vuil- en stofvrij zijn. Schuur het beschadigde gebied met een 3M™ Trizact™ product 3000–8000.

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken met Perfect-it™ III Famous Finish. Raadpleeg het van toepassing zijnde VIB en de gebruikershandleiding van de polijstmachine.

2 - Het aanbrengen

- Fles goed schudden voor gebruik
- Breng een kleine hoeveelheid van het product aan op de 3M™ polijstpad
- Plaats op het te polijsten oppervlak en start de machine
- Polijst in een overlappend patroon
- Verwijder overtollig polijstmiddel en inspecteer het gebied
- Voor diepe of hardnekkige krassen moet het proces worden herhaald

3 - Opslag

36 maanden vanaf de productiedatum in de afgesloten originele verpakking tussen 10 en 25 °C. Zie het etiket voor de houdbaarheidsdatum.

4 - Veiligheid

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish is **UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK**.

Lees de volledige instructies en het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.

BELANGRIJK: Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. Deze zijn beschikbaar via uw leverancier. De leverancier wijst aansprakelijkheid af wanneer de gebruiker niet de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.

5 - Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

Opmerking: De technische informatie en gegevens in dit blad met technische specificaties zijn slechts representatief of kenmerkend en mogen niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
Tel: (+32) 02 722 51 11
aadbelgium@mmm.com
www.3mautocarrosserie.be

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 15 78 22 333
auto-marine.nl@mmm.com
www.3mauto.nl

© 3M 2019. 3M, Trizact en Perfect-it zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden