


3M Science.
Au service de la Vie.™

Besoin de réparer une gaine de câble endommagée?

Nous avons une
solution pour vous.

Solutions de réparation de gaines 3M



Caractéristiques et avantages :

- Aide à réparer et à protéger les gaines de câbles de basse, moyenne et haute tension endommagées
- Installation rapide et facile
- Excellente résistance à l'abrasion
- Résistant à la chaleur, à l'huile, à l'ozone, aux UV et à d'autres facteurs environnementaux

Vous ne savez pas quelle solution choisir? Utilisez ce tableau simple pour comparer les options.

	Ruban de réparation des gaines de câble 2234 Scotch®	Ruban de grand rendement pour l'industrie minière 31 Scotch®	Manchon enveloppant rétractable à la chaleur de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW
Environnement	Construction et industriel	Industrie minière (cote MSHA)	Construction et industriel
Intensité de travail	Bonnes techniques d'application de ruban (2 couches semi-concentriques)		Pistolet thermique/flamme nécessaire
Souplesse	Souple		Semi-rigide
Apparence propre	Le mieux (contrôlé par l'utilisateur à l'aide de la technique d'application de ruban)		Meilleur (produit contrôlé)
Rapidité de l'installation	La meilleure (environ 5 minutes)		Bonne (environ 10 minutes + refroidissement)
Niveau de stock	Le meilleur (1 unité)		Bon (unités multiples)
Durée de conservation	Le mieux (5 ans)		Meilleur (10 ans)
Longueur maximale de la réparation	Le meilleur (aussi longtemps que nécessaire – utiliser des multiples rouleaux)		Bon (4 pieds)

Renseignements pour commandes

N° de référence 3M	N° de stock 3M	Description	Nom du produit
Manchon enveloppant rétractable à la chaleur de réparation de câble 3M^{MC}, HDCW			
HDCW 35/10-250	7000138420	MANCHON ENVELOPPANT HDCW35/10-250	Manchon enveloppant rétractable à la chaleur de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-35/10-250, 15 kV à 35 kV, 250 mm (9,8 po)
HDCW 35/10-500	7000061638	MANCHON ENVELOPPANT HDCW35/10-500	Manchon enveloppant rétractable à la chaleur de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-35/10-500, 35 mm/10 mm à 500 mm
HDCW 35/10-750	7000138421	MANCHON ENVELOPPANT HDCW35/10-750	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-35/10-750, 750 mm (29,5 po)
HDCW 35/10-1000	7000138422	MANCHON ENVELOPPANT HDCW35/10-1000	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-35/10-1000, 1 Kv à 35 kV, 1 000 mm (39,4 po)
HDCW 35/10-1200	7000138423	MANCHON ENVELOPPANT HDCW35/10-1200	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-35/10-1200, 1 200 mm (47,2 po)
HDCW 55/15-250	7000138424	MANCHON ENVELOPPANT HDCW55/15-250	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-55/15-250, 1 Kv à 35 kV, 250 mm (9,8 po)
HDCW 55/15-500	7000138425	MANCHON ENVELOPPANT HDCW55/15-500	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-55/15-500, 500 mm (19,7 po)
HDCW 55/15-750	7000138426	MANCHON ENVELOPPANT HDCW55/15-750	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-55/15-750, 750 mm (29,5 po)
HDCW 55/15-1000	7000138427	MANCHON ENVELOPPANT HDCW55/15-1000	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-55/15-1000, 1 000 mm (39,4 po)
HDCW 55/15-1200	7000138428	MANCHON ENVELOPPANT HDCW55/15-101200	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-55/15-1200, 1 200 mm (47,2 po)
HDCW 80/25-500	7100025320	MANCHON ENVELOPPANT HDCW80/25-500	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-80/25-500, 500 mm (19,7 po)
HDCW 80/25-750	7000138429	MANCHON ENVELOPPANT HDCW80/25-750	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-80/25-750, 750 mm (29,5 po)
HDCW 80/25-1200	7000138431	MANCHON ENVELOPPANT HDCW80/25-1200	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-80/25-1200, 1 200 mm (47,2 po)
HDCW 110/30-500	7100031028	MANCHON ENVELOPPANT HDCW110/30-500	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-110/30-500, 30 kV à 35 kV, 50,04 cm (19,7 po)
HDCW 110/30-750	7000138432	MANCHON ENVELOPPANT HDCW110/30-750	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-110/30-750, 750 mm (29,5 po)
HDCW 110/30-1000	7000138433	HDCW110/30-MANCHON ENVELOPPANT	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-110/30-1000, 1 000 mm (39,4 po)
HDCW 140/40-1000	7000138435	MANCHON ENVELOPPANT HDCW140/40-1000	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-140/40-1000, 1- 35 kV, 1 000 mm (39,4 po)
HDCW 140/40-1200	7000138436	MANCHON ENVELOPPANT HDCW140/40-1200	Manchon enveloppant thermorétractable de réparation de câble 3M ^{MC} , HDCW-140/40-1200, 1 200 mm (47,2 po)
Ruban de réparation des gaines de câble 2234 Scotch®			
2234-2X6	7000006227	RUBAN DE RÉPARATION DE GAINES POUR CÂBLES 2234 SCOTCH® DE 2 PO X 6 PO	Ruban de réparation de gaines pour câbles Scotch®, 2234, noir, 1,52 mm (60 mil), 50,8 mm x 1,8 m (2 po x 6 pi)
Ruban de grand rendement pour l'industrie minière 31 Scotch®			
31-2X10	7000031770	RUBAN DE GRAND RENDEMENT POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE 31 SCOTCH® 2 po X 10 pi	Ruban de grand rendement pour l'industrie minière 31 Scotch®, noir, 1,52 mm (60 mil), 50,8 mm x 3 m (2 po x 10 pi)
31-2X6	7100007071	RUBAN DE GRAND RENDEMENT POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE 31 SCOTCH® 2 po X 6 pi	Ruban de grand rendement pour l'industrie minière 31 Scotch®, noir, 1,52 mm (60 mil), 50,8 mm x 1,8 m (2 po x 10 pi)
31-2X8.5	7000031769	RUBAN DE GRAND RENDEMENT POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE 31 SCOTCH® 2 po X 8,5 pi	Ruban de grand rendement pour l'industrie minière 31 Scotch®, noir, 1,52 mm (60 mil), 50,8 mm x 2,6 m (2 po x 10 pi)



Division des marchés des produits électriques de 3M
3M Canada
 C. P. 5757
 London (Ontario) N6A 4T1
 1 800 364-3577
 3M.ca/Energie

Visionnez nos vidéos « Comment réparer une gaine de câble » sur la liste de lecture d'Énergie 3M!



Réparer une gaine de câble avec chaleur



Réparer une gaine de câble sans chaleur

Pour plus d'informations sur les produits et solutions électriques 3M, veuillez consulter le site Web 3M.ca/Energie.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Scotch et le motif écossais sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. 2101-19266b F