

3M Science.
Applied to Life.™

Le combat est terminé.

Enfin des sur-lunettes de protection
qui sont confortables et vous
permettent de vous concentrer sur
votre travail, au lieu de porter des
lunettes inconfortables.

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 3700 OTG


Conçu avec la technologie de branches à diffusion de pression pour un port confortable toute la journée.

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 3700 OTG

Lorsque les porteurs de lunettes de sécurité parlent, nous les écoutons. Les plaintes courantes portent sur le fait que les lunettes de protection rayent les verres de prescription et qu'elles sont inconfortables.


C'est la raison pour laquelle nous avons créé les modèles 3M™ SecureFit™ série 3700 OTG. Les branches à cliquet ajustables les rendent faciles à ajuster pour un port confortable et sûr. Les modèles avec protection frontale arrondie reposent confortablement contre le front et contribuent à offrir une protection supplémentaire contre les particules. Mieux encore, la technologie de branches à diffusion de pression 3M™ est conçue pour apporter une sensation de légèreté et de confort, tout en restant stables pendant les déplacements.

Il est temps de protéger vos lunettes de vue et de découvrir le confort tout au long de la journée de la série 3M™ SecureFit™ série 3700 OTG.



Branches à cliquet ajustables
Les cliquets multipositions permettent à l'utilisateur d'ajuster l'optique selon la forme du visage et la position des lunettes.

La technologie brevetée 3M de branches à diffusion de pression (PDT) pour diffuser la pression derrière les oreilles pour un port sécurisé et confortable.



Protection frontale
La protection frontale arrondie repose confortablement contre le front et contribue à offrir une protection supplémentaire contre les particules (certains modèles).

Optiques en polycarbonate

- ▶ Absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
- ▶ Conformes aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.




Choisissez votre revêtement

- ▶ Le revêtement antibuée Scotchgard™ offre une résistance contre la buée et l'abrasion (certains modèles).
- ▶ Modèles avec revêtement anti-rayures également disponible.



L'ajustement que vous voulez. La protection dont vous avez besoin.

Les modèles dotés d'une protection frontale offrent aux utilisateurs une protection supplémentaire contre les particules. De plus, la protection frontale est conçue pour positionner la lentille OTG plus loin du visage, pour accueillir différentes positions de lunettes sur le nez.



Lunettes de sécurité 3M™ Secure-Fit™ série 3700 OTG



SF3701ASP-BLU
Verres : Transparents
Couleur de la monture : Bleu/Bleu



SF3701SGAF-BLU
Verres : Incolores
Couleur de monture : Bleu/Bleu



SF3702SGAF-BLU
Verres : Gris
Couleur de monture : Bleu/Bleu



SF3707SGAF-BLU
Verres : Gris ext/int
Couleur de monture : Bleu/Bleu



SF3701SGAF-GRN
Verres : Incolores
Couleur de monture : Gris/Citron vert



SF3703SGAF-GRN
Verres : Jaune
Couleur de monture : Gris/Citron vert



SF3701SGAF-ORG
Verres : Incolores
Couleur de monture : Gris/Orange

PROTECTION FRONTALE



SF3701XSGAF-BLU
Verres : Incolores
Couleur de monture : Gris/Bleu



SF3702XSGAF-BLU
Verres : Gris
Couleur de monture : Gris/Bleu



SF3707XSGAF-BLU
Verres : Gris extérieur/intérieur
Couleur de monture : Gris/Bleu

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 3700 OTG

Identifiant du produit	Identifiant 3M	Description	Verres couleur	Couleur de monture	Revêtement	Unités par boîte
SF3701ASP-BLU	XA006510110	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches de couleur bleue, anti-rayures + (K), verres incolores, SF3701ASP-BLU-EU	Incolore	Bleu/Bleu	AS+	20
SF3701SGAF-BLU	XA006510102	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, revêtement antibuée (K et N) Scotchgard™ - incolore, SF3701SGAF-BLU-EU	Incolore	Bleu/Bleu	SGAF	20
SF3702SGAF-BLU	XA006510128	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, revêtement antibuée (K et N) Scotchgard™ - gris, SF3702SGAF-BLU-EU	Gris	Bleu/Bleu	SGAF	20
SF3707SGAF-BLU	XA006510169	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, Scotchgard™ antibuée (K&N), verre gris clair intérieur/extérieur, SF3707SGAF-BLU-EU	Gris intérieur/extérieur	Bleu/Bleu	SGAF	20
SF3701SGAF-GRN	XA006510136	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches citron vert, Scotchgard™ antibuée (K&N), verres incolores, SF3701SGAF-GRN-EU	Incolore	Gris/Citron vert	SGAF	20
SF3703SGAF-GRN	XA006510193	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches citron vert, Scotchgard™ antibuée (K&N), verres oranges, SF3703SGAF-GRN-EU	Orange	Gris/Citron vert	SGAF	20
SF3701XSGAF-BLU	XA006510847	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, protection frontale, revêtement antibuée (K et N) Scotchgard™ - incolore, SF3701XSGAF-BLU-EU	Incolore	Gris/bleu	SGAF	20
SF3702XSGAF-BLU	XA006510854	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, protection frontale, revêtement antibuée (K et N) Scotchgard™ - gris, SF3702XSGAF-BLU-EU	Gris	Gris/bleu	SGAF	20
SF3707XSGAF-BLU	XA006510862	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, protection frontale, revêtement antibuée (K et N) Scotchgard™, gris clair int/ext, SF3707XSGAF-BLU-EU	Gris intérieur/extérieur	Gris/bleu	SGAF	20
SF3701SGAF-ORG	XA006510177	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches oranges, revêtement antibuée (K et N) Scotchgard™ - incolore, SF3701SGAF-ORG-EU	Incolore	Gris/Orange	SGAF	20

#3MScienceofSafety

AVERTISSEMENT IMPORTANT

L'utilisation du produit 3M telle que décrite dans le présent document suppose que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que ce produit sera utilisé par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit 3M contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits 3M sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la clause applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Suisse / Schweiz
www.3M.com/ch/safety

Pensez à recycler. Imprimé en France. 3M et Scotchgard sont des marques déposées de la société 3M. © 3M 2019. Tous droits réservés.

OFN629 Version SecureFit3700OTG.1
Cette version est le seul document applicable au(x) produit(s) depuis sa date de publication.

