

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Comfort senza compromessi.

Il nuovo elmetto 3M™ SecureFit™  
per il comfort e la protezione  
del personale che opera in  
quota o nelle vicinanze degli  
addetti ai lavori in quota.



# Introduzione alla nuova linea di elmetti.

Abbiamo ideato un elmetto per soddisfare le esigenze dei lavoratori che operano quotidianamente sia in quota che a terra. Quando si tratta di sicurezza, 3M garantisce esclusivamente l'eccellenza. Ecco perché siamo fieri di presentare l'elmetto 3M™ SecureFit™.

Grazie al nostro design esclusivo e alle nostre innovazioni leader del settore, l'elmetto 3M™ SecureFit™ è stato progettato dagli esperti della sicurezza per le esigenze dei lavoratori. Il risultato è un elmetto dal design rivoluzionario. Comfort senza compromessi.

[3M.com/SecureFitSafetyHelmet](https://www.3m.com/SecureFitSafetyHelmet)



## Caratteristiche e vantaggi

- ▶ Il sistema di sospensione integra la tecnologia brevettata di distribuzione uniforme della pressione
- ▶ La bardatura di sospensione a 4 o 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura
- ▶ Questa linea di prodotti è conforme ai requisiti delle normative EN 12492 o EN 397 per elmetti a uso commerciale
- ▶ Design ispirato all'elmetto da arrampicata
- ▶ Personalizza la tua misura con diversi livelli di regolazione verticale
- ▶ Compatibile con una vasta gamma di visiere 3M, cuffie auricolari e altri accessori
- ▶ Prese d'aria opzionali (per serie X5500)

## Applicazioni comuni

- ▶ Qualsiasi attività in ambito commerciale di personale che opera in quota o nelle vicinanze degli addetti ai lavori in quota
- ▶ Settore edile
- ▶ Settore manifatturiero
- ▶ Settori petrolifero e dell'energia eolica
- ▶ Settore forestale

# Innovazione 3M all'opera

Dalla tecnologia brevettata di distribuzione uniforme della pressione all'indicatore UV Uvicator™ di cui è dotato, l'elmetto 3M™ SecureFit™ è progettato sulla base dell'innovazione 3M. Disponibile in due modelli, X5000 e X5500, entrambi ideati per garantire prestazioni eccellenti per qualsiasi esigenza lavorativa.

## Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000



### Tecnologia di distribuzione uniforme della pressione

La tecnologia brevettata riduce la pressione sulla fronte in media del 20% rispetto agli elmetti 3M tradizionali.



### Bardatura a cricchetto

Il cricchetto, liscio e facile da girare, resta basso sulla testa per maggiore comfort e sicurezza.



### È conforme ai requisiti delle normative sulla sicurezza EN

L'esclusivo sistema di selezione cinturino sottomento a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dallo standard EN 12492 a EN 397 e viceversa. Certificato secondo gli standard EN 12492, EN 397 e EN 50365 (1000 V CA).\*

\*A seconda della configurazione del cinturino sottomento.  
Non rifrangente se 1000 V CA.



### Indicatore UV Uvicator™

Tecnologia brevettata che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV.



### **Cinturini sottomento**

Il cinturino sottomento con fibbia di plastica regolabile è di serie; in alternativa, è possibile scegliere l'opzione in fibbia magnetica per una maggiore sicurezza. Eccellente ventilazione con prese d'aria sui lati e sul retro.



### **Personalizzabile**

È disponibile un'ampia gamma di accessori 3M per soddisfare requisiti di lavoro specifici.



### **Clip per fascia elastica**

Le clip integrate mantengono in posizione le fasce elastiche utilizzate con la lampada e gli occhiali di protezione 3M.



### **Accessori per cuffie auricolari e dispositivi di comunicazione**

Accessori progettati per tenere in posizione prodotti di comunicazione e cuffie auricolari 3M.



### **Fascia tergisudore rimovibile**

Le fasce tergisudore possono essere rimosse e lavate oppure sostituite con il rispettivo accessorio di ricambio.



# Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500



## Tecnologia di distribuzione uniforme della pressione

La tecnologia brevettata riduce la pressione sulla fronte in media del 20% rispetto agli elmetti 3M tradizionali.



## Bardatura a cricchetto

Il cricchetto, liscio e facile da girare, resta basso sulla testa per maggiore comfort e sicurezza.



## È conforme ai requisiti delle normative sulla sicurezza EN

Certificato secondo gli standard EN 397 e EN 50365 (1000 V CA)\*.

\*Non deve essere utilizzato con materiale rifrangente o cinturino sottotesto con fibbia magnetica



## Indicatore UV Uvicator™

Indicatore con tecnologia brevettata che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV.



## Ventilazione opzionale

Il modello ventilato disponibile è dotato di prese d'aria sui lati e sul retro.



### **Personalizzabile**

È disponibile un'ampia gamma di accessori 3M per soddisfare requisiti di lavoro specifici.



### **Accessori per cuffie auricolari e dispositivi di comunicazione**

Accessori progettati per tenere in posizione prodotti di comunicazione e cuffie auricolari 3M.



### **Clip per fascia elastica**

Le clip integrate mantengono in posizione le fasce elastiche utilizzate con la lampada e gli occhiali di protezione 3M.



### **Fascia tergisudore rimovibile**

Le fasce tergisudore possono essere rimosse e lavate oppure sostituite con il rispettivo accessorio di ricambio.





# Personalizzato

Adatta il tuo elmetto 3M™ SecureFit™ in base al tuo stile di lavoro grazie a questa linea completa di accessori.



## Visiera corta 3M™

Stampata in policarbonato per la protezione da impatto in un'ampia gamma di applicazioni e dotata di una copertura anti appannamento e anti-graffio. Disponibile in trasparente, grigio e ambra.



## Supporto visiera 3M™ U5B

Collega una vasta gamma di visiere 3M all'elmetto 3M™ SecureFit™. È dotato di un sistema esclusivo che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi.



## Fasce tergisudore

Le fasce tergisudore per l'elmetto 3M™ SecureFit™ possono essere rimosse per la pulizia, ma sono disponibili anche come accessorio di ricambio, se necessario.



## Fascette e sistemi di sospensione di ricambio

Prolunga la durata dell'elmetto 3M™ SecureFit™ con una parte di ricambio approvata per bardatura di sospensione a 4 punti o a 6 punti. In alternativa, puoi aggiungere facilmente una fascetta alla sospensione a 4 punti per creare un sistema di sospensione a 6 punti.





### Cinturini sottomento conformi allo standard EN 397 - Senza selettore

Possibilità di scelta tra cinturino sottomento senza selettore con fibbia di plastica e cinturino sottomento Premium con fibbia magnetica a sgancio rapido.

La fibbia magnetica non deve essere utilizzata per 1000 V CA.



### Cinturini sottomento conformi agli standard EN 12492/EN 397 - Con selettore

Esclusivo per la serie X5000, il cinturino sottomento a 4 punti consente di passare facilmente dallo standard EN 12492 a EN 397 e viceversa.



### Kit rifrangente

Il kit di strisce di materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ è dotato di un sistema di trasferimento adesivo sensibile alla pressione che rende il prodotto facile da utilizzare ed è autoadesivo.

Il materiale rifrangente non deve essere utilizzato per 1000 V CA.

### Kit di supporto per lampada

La staffa per lampada da miniera di lunga durata può essere applicata in modalità permanente, senza l'utilizzo di utensili. La staffa anteriore mantiene in posizione la lampada da miniera. La clip posteriore trattiene il cordino della lampada da miniera per evitare che intralci.

### Kit di supporto per badge

Questo kit consente di mostrare il badge di identificazione del lavoratore o altre informazioni sulla parte anteriore dell'elmetto 3M™ SecureFit™. Non sono necessari utensili per il montaggio.

## Informazioni per l'ordine: X5000 - Opzioni regolabili per passaggio di idoneità tra EN 397 e EN 12492

N. prodotto	Descrizione	N. ID 3M	Ean	Quantità
<b>Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000: ventilato, rifrangente</b>				
X5001V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5001V-CE, bianco, ventilato, rifrangente, CE	7100175093	04054596580466	4 unità/cartone
X5002V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5002V-CE, giallo, ventilato, rifrangente, CE	7100175094	04054596591981	4 unità/cartone
X5003V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5003V-CE, blu, ventilato, rifrangente, CE	7100175095	04054596592032	4 unità/cartone
X5004V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5004V-CE, verde, ventilato, rifrangente, CE	7100175096	04054596592063	4 unità/cartone
X5005V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5005V-CE, rosso, ventilato, rifrangente, CE	7100175097	04054596592100	4 unità/cartone
X5007V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5007V-CE, arancione, ventilato, rifrangente, CE	7100175098	04054596592131	4 unità/cartone
X5012V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5012V-CE, nero, ventilato, rifrangente, CE	7100175099	04054596592162	4 unità/cartone
X5014V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5014V-CE, verde HV, ventilato, rifrangente, CE	7100175100	04054596592193	4 unità/cartone
<b>Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000: ventilato</b>				
X5001VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5001VE-CE, bianco, ventilato, 1000 V, CE	7100175101	04054596592322	4 unità/cartone
X5002VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5002VE-CE, giallo, ventilato, 1000 V, CE	7100175511	04054596592414	4 unità/cartone
X5003VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5003VE-CE, blu, ventilato, 1000 V, CE	7100175512	04054596592445	4 unità/cartone
X5004VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5004VE-CE, verde, ventilato, 1000 V, CE	7100175533	04054596592476	4 unità/cartone
X5005VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5005VE-CE, rosso, ventilato, 1000 V, CE	7100175534	04054596592506	4 unità/cartone
X5007VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5007VE-CE, arancione, ventilato, 1000 V, CE	7100175535	04054596592544	4 unità/cartone
X5012VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5012VE-CE, nero, ventilato, 1000 V, CE	7100175536	04054596592575	4 unità/cartone
X5014VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5014VE-CE, verde HV, ventilato, 1000 V, CE	7100175537	04054596592612	4 unità/cartone

## Informazioni per l'ordine: X5500 - Solo per EN 397

N. prodotto	Descrizione	N. ID 3M	Ean	Quantità
<b>Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500: non ventilato*</b>				
X5501NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, non ventilato, bianco, CE	7100175538	04054596593909	10 unità/cartone
X5502NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, non ventilato, giallo, CE	7100175539	04054596593930	10 unità/cartone
X5503NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, non ventilato, blu, CE	7100175540	04054596593985	10 unità/cartone
X5504NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, non ventilato, verde, CE	7100175541	04054596594012	10 unità/cartone
X5505NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, non ventilato, rosso, CE	7100175542	04054596594043	10 unità/cartone
X5507NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, non ventilato, arancione, CE	7100175543	04054596594074	10 unità/cartone
X5512NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, non ventilato, nero, CE	7100175544	04054596594104	10 unità/cartone
X5514NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, non ventilato, verde HV, CE	7100175545	04054596594135	10 unità/cartone
X5501NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, non ventilato, bianco, CE	7100175599	04054596593596	4 unità/cartone
X5502NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, non ventilato, giallo, CE	7100175600	04054596593626	4 unità/cartone
X5503NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, non ventilato, blu, CE	7100175601	04054596593657	4 unità/cartone
X5504NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, non ventilato, verde, CE	7100175602	04054596593688	4 unità/cartone
X5505NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, non ventilato, rosso, CE	7100175603	04054596593718	4 unità/cartone
X5507NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, non ventilato, arancione, CE	7100175543	04054596594074	4 unità/cartone
X5512NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, non ventilato, nero, CE	7100175605	04054596593770	4 unità/cartone
X5514NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, non ventilato, verde HV, CE	7100175606	04054596593800	4 unità/cartone
<b>Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500: ventilato*</b>				
X5501V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, bianco, ventilato, CE	7100175546	04054596594166	10 unità/cartone
X5502V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, giallo, ventilato, CE	7100175547	04054596594197	10 unità/cartone
X5503V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, blu, ventilato, CE	7100175548	04054596594227	10 unità/cartone
X5504V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, verde, ventilato, CE	7100175549	04054596594258	10 unità/cartone
X5505V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, rosso, ventilato, CE	7100175550	04054596594289	10 unità/cartone
X5507V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, arancione, ventilato, CE	7100175551	04054596594326	10 unità/cartone
X5512V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, nero, ventilato, CE	7100175552	04054596594357	10 unità/cartone
X5514V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, verde HV, ventilato, CE	7100175553	04054596594401	10 unità/cartone
X5501V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, bianco, ventilato, CE	7100175591	04054596593350	4 unità/cartone
X5502V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, giallo, ventilato, CE	7100175592	04054596593381	4 unità/cartone
X5503V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, blu, ventilato, CE	7100175593	04054596593411	4 unità/cartone
X5504V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, verde, ventilato, CE	7100175594	04054596593442	4 unità/cartone
X5505V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, rosso, ventilato, CE	7100175595	04054596593473	4 unità/cartone
X5507V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, arancione, ventilato, CE	7100175551	04054596594326	4 unità/cartone
X5512V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, nero, ventilato, CE	7100175597	04054596593534	4 unità/cartone
X5514V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, verde HV, ventilato, CE	7100175598	04054596593565	4 unità/cartone

\*Possibilità di grossi ordinativi

## Informazioni per l'ordine

N. prodotto	Descrizione	N. ID 3M	Ean	Quantità
<b>Visiera corta 3M™</b>				
X5-SV01-CE	Visiera corta 3M™ X5-SV01-CE per elmetto X5000, trasparente anti-appannamento anti-graffio in policarbonato, CE	7100176840	04054596600881	10 unità/cartone
X5-SV02-CE	Visiera corta 3M™ X5-SV02-CE per elmetto X5000, grigio anti-appannamento anti-graffio in policarbonato, CE	7100176972	04054596605923	10 unità/cartone
X5-SV03-CE	Visiera corta 3M™ X5-SV03-CE per elmetto X5000, ambra anti-appannamento anti-graffio in policarbonato, CE	7100176968	04054596605961	10 unità/cartone
<b>Supporto visiera 3M™ U5B</b>				
U5B-CE	Supporto visiera 3M™ U5B-CE per elmetto SecureFit™	7100179684	04054596608597	10 unità/cartone
<b>Cinturini sottometto 3M™ per X5000</b>				
X5-S4PTCS1	Cinturino sottometto 3M™ X5-S4PTCS1 standard a 4 punti con fibbia per elmetto SecureFit™	7100175586	04054596595408	10 unità/cartone
X5-S4PTCS2	Cinturino sottometto 3M™ X5-S4PTCS2 standard a 4 punti con fibbia e selettore per elmetto SecureFit™	7100175587	04054596595439	10 unità/cartone
X5-P4PTCS1	Cinturino sottometto 3M™ X5-P4PTCS1 Premium a 4 punti con fibbia magnetica per elmetto SecureFit™	7100175588	04054596595477	10 unità/cartone
X5-P4PTCS2	Cinturino sottometto 3M™ X5-P4PTCS2 Premium a 4 punti con fibbia magnetica e selettore per elmetto SecureFit™	7100175589	04054596595507	10 unità/cartone
<b>Sospensioni 3M™</b>				
X5-SWBD01	Fascia tergisudore 3M™ X5-BWPD01 di ricambio nero/grigio per elmetto SecureFit™	7100180680	04054596617315	10 unità/cartone
X5-6PTSTRAP	Fascetta di sospensione 3M™ X5-6PTSTRAP a 6 punti per elmetto SecureFit™	7100180681	04054596609495	10 unità/cartone
X5-4PTSUS	Sospensione 3M™ X5-4PTSUS di ricambio a 4 punti per elmetto SecureFit™ X5000	7100180682	04054596609525	10 unità/cartone
X5-6PTSUS	Sospensione 3M™ X5-6PTSUS di ricambio a 6 punti per elmetto SecureFit™ X5000	7100180703	04054596617353	10 unità/cartone
<b>Kit rifrangente 3M™ Scotchlite™</b>				
X5-REFKIT	Kit adesivo rifrangente 3M™ X5-REFKIT per elmetto SecureFit™	7100175590	04054596595538	10 unità/cartone