

# 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System Products



## Pick your size

3M™ PPS™ System lids, liners and mixing cups come in five sizes.



## 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System UV Kit, Standard, 20730

The kit protects your daylight sensitive materials like primers, sealers, base and clear coats, and helps you measure, mix, filter, and spray with ease.



## 3M™ PPS™ Series 2.0 High Output Pressure Cup, Large, 26124

This product contains a pressurized hard cup, collar, shroud, and hose, and enables the user to efficiently spray thick, high viscosity liquids.



## 3M™ Accuspray™ ONE Pro Spray Gun Kit for 3M™ PPS™ Series 2.0, 26578

The 3M™ Accuspray™ ONE Pro Spray Gun for 3M™ PPS™ Series 2.0 combines the simplicity and easy maintenance of the 3M™ Accuspray™ Spray Gun with the material-saving, rapid clean-up convenience of the 3M™ PPS™ Series 2.0.

# Produits pour système de Système de pulvérisation à godet PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 2.0.



## Choisissez votre format

Les couvercles, les doublures et les récipients de mélange pour système le système PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sont offerts en cinq formats.



Trousse de système de pulvérisation à godet résistant aux rayons UV PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 2.0, 20730, standard, 650 ml (22 oz liq.), filtres de 125 microns

La trousse protège vos matériaux sensibles à la lumière du jour comme les apprêts, les matériaux d'étanchéité, les bases et les enduits transparents et vous aide à mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser aisément.



Godet pour pistolet de pulvérisation à pression de type H/O PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 2.0, 26124

Ce produit contient un godet de pulvérisation rigide, une rondelle, une coiffe et un tuyau et permet à l'utilisateur de pulvériser efficacement des liquides épais et très visqueux.



Trousse de pistolet de pulvérisation Accuspray<sup>MC</sup> ONE Pro 3M<sup>MC</sup> pour Système PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 2.0, 26578

Le Pistolet de pulvérisation Accuspray<sup>MC</sup> ONE Pro 3M<sup>MC</sup> pour le Système PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 2.0 allie la simplicité et la facilité d'entretien du Pistolet de pulvérisation Accuspray<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> à la commodité de nettoyage rapide et à l'utilisation réduite de matériel du Système PPS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 2.0.