

## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ PPS™ Paint Preparation System serie 2.0 Spuitbekersysteem

---

#### 1) Artikelnummers

3M artikelnummer	3M artikelbeschrijving
26024	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Groot Kit (850 ml) met 200u-filter
26740	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Groot Kit (850 ml) met 125u-filter
26000	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Standaard Kit (650 ml) met 200u-filter
26026	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Standaard Kit (650 ml) met 125u-filter
26112	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Midi Kit (400 ml) met 200u-filter
26312	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Midi Kit (400 ml) met 125u-filter
26114	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Mini Kit (200 ml) met 200u-filter
26752	3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekersysteem Mini Kit (200 ml) met 125u-filter
26001	3M™ PPS™ serie 2.0 Bekers, standaard, 650 ml
26023	3M™ PPS™ serie 2.0 Bekers, groot, 850 ml
26115	3M™ PPS™ serie 2.0 Bekers, mini, 200 ml
26122	3M™ PPS™ serie 2.0 Bekers, midi, 400 ml

#### 2) Beschrijving en gebruik

De 3M™ PPS™ serie 2.0 Spuitbekers is een systeem dat gebruikmaakt van wegwerpdeksels en -binnenbekers voor het aanbrengen van uiteenlopende coatings. Het systeem is ontworpen voor gebruik met coatings op oplosmiddelen- en/of waterbasis. Het is een gesloten laksysteem dat het gebruik van afzonderlijke mengbekers en filters overbodig maakt. Dankzij de speciaal ontworpen adapters kunnen spuiters het PPS™-systeem gebruiken met vrijwel elk model spuitpistool

### 3) Fysieke eigenschappen

Element	Constructiemateriaal
Binnenbeker	LDPE (lage-dichtheid-polyethyleen)
Deksel	PP (polypropyleen)
Filter	Nylon 6

### 4) Gebruiksaanwijzing

- Plaats een wegwerpbinnenbeker in de beker
- Meng de lak direct in de 3M™ PPS™ serie 2.0 Beker en Binnenbeker
- Plaats het deksel op de beker, lijn het zwarte deel van het kwartslagvergrendelingsysteem uit met de toegangsoening in de beker en druk het deksel en de binnenbeker naar beneden - draai het deksel om het te vergrendelen
- Kies de juiste adapter voor uw spuitpistool - druk naar beneden en draai totdat de adapter vastklikt in het deksel
- Als u klaar bent met spuiten: koppel de luchtleiding los, draai het spuitpistool om en haal de trekker over om de achtergebleven lak terug te laten lopen in de beker
- Tik voorzichtig met de 3M™ PPS™ serie 2.0 Deksel en Binnenbeker op een oppervlak om de oppervlaktespanning van de vloeistof te doorbreken, zodat deze terug kan lopen in de binnenbeker
- Om het deksel en de binnenbeker te verwijderen, draait u aan het deksel om het te ontgrendelen, steekt u uw vingers door het gat in de bodem van de beker en duwt u de binnenbeker omhoog, zodat het deksel en de binnenbeker samen loskomen
- Gebruik de 3M™ PPS™ serie 2.0 Afdichtplug voor de beker om de beker te verzegelen en coatings die u niet gebruikt te beschermen, in overeenstemming met lokale voorschriften of autoriteiten
- Verwijderen van buitenbeker

Raadpleeg voor informatie over veilig gebruik en correcte afdanking altijd de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voor lak of oplosmiddelen, evenals de lokale voorschriften of autoriteiten.

## 5) Opslag

- Gebruik de rode 3M™ PPS™ Dispensers - u kunt deze gebruiken voor alle 3M™ PPS™ serie 2.0 Dekfels en Binnenbekers
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voor lak of oplosmiddelen voor meer informatie over het bewaren van lakken en coatings, opslagomstandigheden en houdbaarheid
- Als lak en coatings worden bewaard in het 3M™ PPS™ serie 2.0 Dekfel - gebruik de brede basis van de 3M™ PPS™ serie 2.0 Afsluitpluggen om uw bekers ondersteboven weg te zetten als u ze niet nodig hebt, zodat het gas van het filter nat blijft

## 6) Veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen tegen blootstelling aan bepaalde gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren, op basis van een complete risicobeoordeling. Lees altijd eerst de informatie over de productprestaties, de waarschuwingen en de beperkingen van de coatingfabrikant voordat u een product kiest en gebruikt.

**Het 3M™ PPS™ Paint Preparation System is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

<p>3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland</p> <p>Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com <a href="http://www.3mauto.nl">www.3mauto.nl</a></p>	<p>3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com <a href="http://www.3mautocarrosserie.be">www.3mautocarrosserie.be</a></p>
--	---

© 3M 2020. 3M, PPS zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden