




赤外線カット率A (%)

※波長域1,500nm~2,200nm

3mm厚フロートガラスにフィルムを貼付した値です。



※赤外線カット率Aは、波長域1,500nmから2,200nmにおける透過率の平均値を測り、100%から差し引いてカット率としています。


[^ ページの先頭へ](#)



赤外線カット率B (%)

※波長域780nm~2,500nm

3mm厚フロートガラスにフィルムを貼付した値です。



※赤外線カット率Bは、波長域780nmから2,500nmにおける透過率の平均値を測り、100%から差し引いてカット率としています。