



紫外線カット率 (%)

3mm厚フロートガラスにフィルムを貼付した値です。

3M™ スコッチティント™ オートフィルム製品名	日焼けし易い										日焼けし難い		添付可能な箇所
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
ピュアカット 89 PLUS	99%以上												
クリスタリン 90	99%以上												
クリスタリン 40	99%以上												
クリスタリン 50	99%以上												
クリスタリン 60	99%以上												
クリスタリン 70	99%以上												
スモークIR 5 PLUS	99%以上												
スモークIR 20 PLUS	99%以上												
スモークIR 35 PLUS	99%以上												
バンサー 5 PLUS	99%以上												
バンサー 20 PLUS	99%以上												
バンサー 35 PLUS	99%以上												
ピュアカット 80	99%以上												
自動車専用透明ガラス 4ミリ厚単独の場合	18%												