






その他の特性

3mm厚フロートガラスにフィルムを貼付した値です。

3M™ スコッチティント™ オートフィルム製品名	 日射 透過率	 日射 吸収率	 日射 反射率	 遮蔽 係数	 飛散 防止効果
ピュアカット 89 PLUS	67%	25%	8%	0.86	○
クリスタリン 90	67%	12%	20%	0.81	○
クリスタリン 40	26%	55%	19%	0.52	○
クリスタリン 50	32%	48%	20%	0.56	○
クリスタリン 60	36%	43%	21%	0.58	○
クリスタリン 70	43%	34%	23%	0.62	○
スモークIR 5 PLUS	33%	58%	9%	0.61	○
スモークIR 20 PLUS	39%	52%	9%	0.65	○
スモークIR 35 PLUS	45%	45%	10%	0.69	○
バンサー 5 PLUS	43%	50%	7%	0.69	○
バンサー 20 PLUS	49%	44%	7%	0.73	○
バンサー 35 PLUS	56%	37%	7%	0.78	○
ピュアカット 80	62%	29%	9%	0.82	○
自動車専用透明ガラス 4ミリ厚単独の場合	83%	10%	7%	0.98	×