



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijf op foamrug 443 SA, grofte 8000

---

#### 1) Artikelnummers

**3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijf op foamrug 443 SA, grofte 8000**

**PN 30806 = 150 mm**

**PN 30804 = 76 mm**

**PN 30802 = 150 mm Kit bevat grofte 3000 en 8000**

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M Trizact™ Hookit™ Schuurschijf op foamrug 8000 is een schuurschijf met een revolutionaire structuur voor gebruik bij lakfinishing. De schijven hebben piramidevormige of driehoekige blokstructuren die meerdere lagen fijnkorrelige schuurmineralen bevatten. Naarmate het schuurmiddel afslijt, verschijnen er nieuwe, scherpe mineralen. Dit resulteert in een consistent gladde finish en een uitzonderlijk lange levensduur.

#### 3) Fysieke eigenschappen

Schuurschijf op foamrug met Hookit™ bevestigingssysteem, verkrijgbaar in schijven met een doorsnede van 150 of 75 mm. Te gebruiken met een standaard zachte Hookit™ steunschijf.

#### 4) Gebruiksaanwijzing

Verwijder lakfouten op de normale manier met 260L P2000 tot P1200 of Microfine Wetordry, grofte 2000/1500, of vergelijkbaar schuurmateriaal. Verwijder het schuurstof.



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 10/09/2019 Vervangt: 01/01/2000

Verfijn het oppervlak met Trizact™ 3000 schijven voor fijne finishing. Er zijn minimaal 5 passages met vochtige toepassing vereist.

Gebruik Trizact™ 8000 met een schuurmachine met dubbele werking, een uitslag van 5 mm is ideaal, uitgerust met een Hookit™ steunschijf.

Direct op de steunschijf aanbrengen voor het schuren van vlakke gebieden. Voor gevormde oppervlakken voegt u een zachte interface-pad toe.

Vochtig gebruiken, gebruik alleen water en laat niet weken in de emmer water. Geef voldoende inductietijd, witte slurry geeft schuuractiviteit aan. Verfijn eerder geschuurde gebieden, er zijn minimaal 5 passages nodig met een overlapping van ongeveer 50%. Controleer de finish, ga door met verfijnen als er krassen zichtbaar zijn.

Polijst met 3M™ Famous Finish of 3M™ Perfect-It™ 1-steps Finish.

## 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

## 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.

Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.

De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch over de buitenrand van de steunschijf uitsteken.

Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 10/09/2019 Vervangt: 01/01/2000

Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.

Bewaar een schuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.

De 3M Trizact™ Hookit™ Schuurschijf op foamrug 443SA, grofte 8000 is **UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Disclaimer

Alle technische informatie, aanbevelingen en andere verklaringen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die wij betrouwbaar achten op het moment van testen. De nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt echter niet gegarandeerd. Controleer voordat u het product gebruikt of het geschikt is voor uw beoogd gebruik. Omdat 3M geen invloed heeft op de omstandigheden waarin en methoden waarmee het product wordt gebruikt, wijst 3M alle aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van het product of de productinformatie af, met uitzondering van aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van zaken.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 15 78 22 333 auto-marine.nl@mmm.com <a href="http://www.3mauto.nl">www.3mauto.nl</a>	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 02 722 51 11 aadbelgium@mmm.com <a href="http://www.3mautocarrosserie.be">www.3mautocarrosserie.be</a>
--	--

© 3M 2019. 3M, Hookit en Trizact zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden