



Scheda tecnica

Data di validità: 10/09/2019 Sostituisce: 01/01/2000

Automotive Aftermarket

3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo 443SA con supporto in spugna, grana 8000

1) Part Nbr

3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo 443SA con supporto in spugna, grana 8000

PN 30806 = 150 mm

PN 30804 = 76 mm

PN 30802 = 150 mm, kit con grane 3000 e 8000

2) Descrizione e uso finale

Il disco abrasivo con supporto in spugna 3M Trizact™ Hookit™ 8000 è un abrasivo strutturato rivoluzionario per la finitura delle vernici. I dischi hanno strutture a blocchi piramidali o triangolari che contengono più strati di minerale abrasivo a grana fine. Man mano che l'abrasivo si consuma, viene continuamente esposto nuovo minerale affilato. I risultati sono una finitura liscia e uniforme e una durata eccezionale.

3) Proprietà fisiche

Disco abrasivo con supporto in spugna con attacco Hookit™ disponibile nei diametri da 150 e 75 mm. Da usare con un platorello di supporto standard Hookit™ morbido.

4) Istruzioni per l'uso

Rimuovi normalmente i difetti con dischi 260L da P2000 a P1200 oppure Wetordry di grana 2000/1500 o abrasivi simili. Rimuovi i residui di carteggiatura.

Rifinisci le superfici con i dischi per finiture fini Trizact™ 3000, effettuando almeno 5 passaggi con un'applicazione a umido.



Scheda tecnica

Data di validità: 10/09/2019 Sostituisce: 01/01/2000

Usa i dischi Trizact™ 8000 con una levigatrice orbitale (orbita da 5 mm) dotata di un platorello di supporto Hookit™.

Usa i dischi direttamente sul platorello per carteggiare aree in piano. Per le superfici sagomate, aggiungi al platorello una interfaccia morbida.

I dischi devono essere inumiditi solo con acqua e senza ammollo, con un tempo di induzione sufficiente. Il taglio è indicato dai residui bianchi. Rifinisci aree precedentemente carteggiate con almeno 5 passaggi e circa il 50% di sovrapposizione. Ispeziona la finitura e procedi con un'ulteriore rifinitura se ci sono graffi visibili.

Lucida con 3M™ Famous Finish o con materiale di finitura 1-step 3M™ Perfect-It™.

5) Conservazione

Si raccomanda di conservare tutti i prodotti abrasivi rivestiti a livelli costanti di temperatura e umidità relativa compresi negli intervalli 18 °C-22 °C e 50%-65% UR. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto necessario evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via.

Il prodotto si conserva in modo ottimale nella confezione originale fino al momento dell'uso. Durata di conservazione indefinita in queste condizioni.

6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali, una maschera antipolvere e guanti adatti.

I dischi devono essere utilizzati solo su macchine dotate di un platorello di supporto progettato allo scopo e mantenuto sempre in buone condizioni.

I dischi abrasivi devono estendersi simmetricamente per un massimo di 2 mm oltre il bordo del platorello di supporto.

Non devono essere utilizzati dischi abrasivi o platorelli di supporto danneggiati o deformati.

Si raccomanda di utilizzare i dischi solo su platorelli di supporto in cui sia chiaramente specificata la velocità di funzionamento massima consentita. La velocità specificata non deve essere superata.



Scheda tecnica

Data di validità: 10/09/2019 Sostituisce: 01/01/2000

Se inutilizzate, le levigatrici a disco devono essere collocate su un supporto progettato allo scopo o, in alternativa, appoggiate sulla parte posteriore. Il disco o il platorello non deve essere mai a contatto con il pavimento o il banco da lavoro.

Il disco abrasivo 3M Trizact™ Hookit™ 443SA con supporto in spugna, grana 8000 è progettato **ESCLUSIVAMENTE PER USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE**.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, le indicazioni e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili da 3M alla data odierna, ma l'accuratezza o la completezza di tali informazioni non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Poiché le condizioni e i metodi di utilizzo del prodotto e delle informazioni qui menzionate sono al di fuori del nostro controllo, oltre che per dichiarazioni fraudolente, 3M declina espressamente qualsiasi responsabilità in merito a qualsiasi risultato ottenuto o derivante da qualsiasi utilizzo del prodotto o affidamento su tali informazioni.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2019. 3M, Hookit e Trizact sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati