



PELTOR™
Protection & Communication

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset



Skyddad och ansluten: arbeta, tala, lyssna

Det tysta kontoret du har med dig på jobbet

3M Science. Applied to life.™

Ny mobilapp gör att det går snabbare att ställa in och justera ditt headset

Förvandla ditt hörselskydd till ett tyst kontor som du har med dig till jobbet. Anslut en eller två enheter via Bluetooth® MultiPoint-tekniken och samtala utan att behöva höja rösten ens i bullriga miljöer, tack vare den bullerkompenserande mikrofonen.

Om du ansluter ditt headset till appen 3M™ Connected Equipment går det enkelt att navigera i headsetets menyer för att ställa in och justera

alla inställningarna, till exempel hur högt du vill att omgivningen ska låta och vilka radiokanaler du vill lyssna på.

Appen ger omedelbar tillgång till bruksanvisningar, produktguider, instruktionsvideor och vanliga frågor. Headset-appen har engelska och flera andra språkalternativ och är kompatibel med iOS och Android.

Bluetooth® MultiPoint-anslutning och flexibilitet

Håll dig uppkopplad! Samtidig och störningsfri anslutning till två Bluetooth®-enheter, t.ex. två mobiltelefoner eller en mobil och en kommunikationsradio. Anslut till den iOS- och Androidkompatibla mobilappen så går det enklare att ställa in och justera ditt headset.

Hörselskydd med ökad situationsmedvetenhet

Omgivningsmikrofoner släpper igenom tal och varningssignaler samtidigt som din hörsel skyddas (30dB) när det behövs. Funktionen Push-to-Listen sänker omedelbart volymen på Bluetooth® streaming eller radion, samtidigt som du hör din omgivning bättre.



Hållbar, genomtänkt elektronik

Dubbla skal skyddar elektroniken från fukt, slag, med mera. Automatisk avstängning efter 4 timmars inaktivitet. Röstmeddelande om "lågt batteri". Drivs med två alkaliska AA-batterier eller laddningsbara batterier.

Prata normalt, även på platser där det är 110 dB

Du slipper skrika. Med denna bullerkompenserande mikrofon kan du prata i normal samtalslön.

Stora knappar och röststyrda menyer

De stora knapparna fungerar bra även med handskar på. Få omedelbar röståterkoppling efter varje inställningsjustering. Gör justeringar utan att behöva ta av ditt headset.



Inbyggd radio med röststyrt val av kanal

Två modeller: headset eller hjälmfäste

Båda modellerna har gejdtrar av rostfritt stål för stabil och bekväm användning under en hel arbetsdag.



Bluetooth® MultiPoint-teknik för anslutning till en eller två externa enheter för handsfritt samtal och streaming



Anslut ditt headset till mobilappen 3M™ Connected Equipment, som har stöd för både Android och iOS



Inbyggd radio



Bullerreducerande bommikrofon ger hög tal kvalitet i bullriga miljöer



Nivåberoende funktion gör det möjligt att höra omgivningsljud och vara uppmärksam på vad som händer i omgivningen



”Mitt WS ALERT XPI-headset är lika viktigt som min mobiltelefon under arbetsdagen. Om jag glömmer mitt headset hemma, då åker jag direkt hem igen och hämtar det. Under arbetsdagen behöver jag hela tiden ringa både kollegor och kunder. Utan mitt headset på huvudet ägnar jag alldeles för mycket tid åt att gå bort från arbetet för att komma till en tyst plats där jag kan använda mobiltelefonen. Och nu, tack vare den nya mobilappen, kan jag enkelt se och justera alla inställningarna för mitt headset direkt i telefonen. Min absoluta favoritfunktion är att det är enkelt att lagra de radiokanaler jag gillar mest. Appen påminner mig också om att byta ut hygiensatserna, vilket är enkelt att glömma av.”


David Dopping, elektriker och rörmokare

Du kan ladda ner appen 3M™ Connected Equipment som gör att du kan:

- Navigera enkelt i headsetets menyer för att ställa in och justera alla inställningar.
- Hygienkit-påminnelse låter dig veta när det är dags att byta dämpskum och tätningssringar.
- Användarinstruktioner (både text och video)
- Guider
- Vanliga frågor
- Kontakt för teknisk support
- Viktig teknisk databladsinformation

Den här mobilappen är kostnadsfri och ingår i paketet 3M™ Connected Equipment, som gör det möjligt för användarna att hantera, använda och granska status på all sin anslutna, personliga skyddsutrustning från 3M på ett och samma ställe.

Headset-appen är på svenska, engelska och har även flera andra språkalternativ. Den är kompatibel med iOS och Android.





Headsetmodeller

Artikelnummer	Beskrivning	SAP ID
MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, App, blå + gula, hjässbygel	7100205302
MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, App, blå + gula, hjälmfäste ¹	7100205304
MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), App, blå + gula, hjässbygel	7100205299
MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), App, blå + gula, hjälmfäste ¹	7100205297

¹) Headsetet med hjälmfäste har certifierats med flera olika skyddshjälm.
I bruksanvisningen finns en lista över kompatibla hjälm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	SAP ID
HY82	3M™ PELTOR™ HY82 hygiensats (tätningrings och dämpkuddar)	7100122439
HY80	3M™ PELTOR™ HY80 gelringar	7000127268
210300-664-GF/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, grå, 1 par (vänster+höger)	7100264003
210300-664-GY/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, klargult, 1 par (vänster+höger)	7100264002
210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, röd, 1 par (vänster+höger)	7100246986
210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, blå, 1 par (vänster+höger)	7100246985
210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, orange, 1 par (vänster+höger)	7100246983
210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, pink, 1 par (vänster+höger)	7100247026
210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, svart, 1 par (vänster+höger)	7100253622
210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ headset, neongrön, 1 par (vänster+höger)	7100240624
LR6NM	3M™ PELTOR™ LR6NM laddningsbara NiMH AA-batterier, 2 st	7100064688
MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret-bommikrofon, MT53N-14/1, med kontakt, 240 mm, inkl. Vindskydd, M995/2	7100264326
M995/2	3M™ PELTOR™ M995 vindskydd för talmikrofon, 2 st	7010044372
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean hygienringar, engångsskydd för tätningrings	7100064410
HYM1000	3M™ PELTOR™ HYM1000 mikrofonskyddstejp, 4,5 meter	7100064281
FR08	3M™ PELTOR™ FR08 strömadapter med USB-kontakt	7000108521
FR09	3M™ PELTOR™ FR09 batteriladdare med USB-kontakt	7100075611

Produkter från 3M™ Avdelning Personlig skyddsutrustning är endast avsedda för yrkesmässig användning.
I Europa kan 3M PELTOR-produkter även vara lämpliga för vissa icke professionella användningsområden.
Läs och följ alltid bruksanvisningarna.



3M Svenska AB Personskydd

3M Svenska AB,
Herrjärva torg 4
SE-170 69 Solna
www.3M.se/personskydd

© 3M 2023.

Med ensamrätt. Bluetooth®-varumärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

3M, PELTOR, WS och ALERT är varumärken som tillhör 3M Company.