





¡Solicita gratis cambio de adaptador y taza!

No usas PPS? Coordina con tu distribuidor o representante de 3M la prueba GRATIS!

Nuevo PPS Serie 2.0 de 3M

Evolucionamos para
mayor productividad
en aplicación de pintura

Presentamos el Sistema de Taza Atomizadora PPS™ Serie 2.0 de 3M™

La siguiente evolución de la productividad en pintura.

Reinventado desde arriba hasta abajo, diseñado para ayudarle a hacer su vida más fácil. Para hacer su proceso de pintura más rápido y limpio. Para hacerle mejor pintor, más productivo y seguro en la calidad de su trabajo y mejorar cada vez más las expectativas de sus clientes y taller.

Reinventamos la Conexión de la taza.

Mejorada en seis formas

Adoptada por los pintores de todos los rincones del mundo, el sistema PPS™ de 3M™ ha sido un gran impulso para la productividad y calidad de la pintura durante casi 20 años. Ahora 3M™ lo ha hecho aún mejor en seis áreas críticas, de arriba hacia abajo.

- 1 Adaptador ancho de salida con la conexión de Cuatro Puntos. Maximiza estabilidad mientras que rocía. Hace la limpieza más fácil.
- 2 Sistema de bloqueo de tapa de cuarto de vuelta.
 Viene con cada tapa.
 Permanece más limpio.
 Se bloquea más rápido.
 Menos piezas a no perder de vista.
- 3 Tapa curvada con filtro de diámetro completo.

 Más pintura debajo del filtro mejora el fluido y consistencia, mientras que reduce el goteo de principio a fin.
- 4 Nueva taza en cada juego de tapas y envases desechables.
 Comienza con una taza limpia más a menudo, reduciendo la acumulación de pintura. Las marcas de relleno eliminan las tazas de mezcla tradicionales.
- 5 Ventana de Acceso.

 Permite que sostengas el envase desechable para un fácil y limpio retiro de la tapa al rellenar. También es más fácil de comprobar los niveles de pintura.
- 6 LTaza larga con Tapón de Sellado. Le permite sellar y proteger los recubrimientos al revés con mayor estabilidad cuando no está en uso. Utilice menos tapas manteniendo los filtros húmedos.







Oferta 1

Compra un cuarto 3M™ Perfect-It™ EX AC + Abrillantador Perfect-It™ EX y borlas de 1 cara paso 1 + paso 2





PN05703

PN05725

Gratis

Gratis 1 Perfect It EX Ultrafina en cuarto + borla de 1 cara paso 3 con plato





PN06068



PN05751

Oferta 2

Compra un Galon 3M™ Perfect-It™ EX AC + Abrillantador Perfect-It™ EX en cuarto y los 3 pasos borlas 3M™ Quick Connect

PN06094



PN36061



PN05753



PN05707



Gratis 1 Perfect It EX Ultrafina en cuarto + 1 Adaptador 3M™ Quick Connect y 1 cera 3M™ Perfect It™





Oferta 3

Compra los 3 pasos de las nuevas borlas de 6" 3M™ Quick Connect



PN33287



PN33285



PN05708

PN33286

Gratis

1 Adaptador 3M™ Quick Connect




PN05752



¡Hemos agrandado la familia!



DISCOS 260L de 3M: El fin de las marcas circulares. Ahora en grano 2000



Mopas doble cara de conexión rápida de 6". Complementamos con el nuevo tamaño para áreas más fáciles de brillar.

Oferta 4

Compra 15 unidades de cada lija en Disco: 3M™ Trizact™ 3000 + 3M™ Trizact™ 5000 + 260L P2000 +260L P1500







PN30667



Gratis

Accesorios



Oferta 5

Compra 15 unidades de cada lija en tiras: 3M™ Trizact™ 3000 + 3M™ Trizact™ 5000







Accesorios





Pídelo Verde

Oferta 1



Compra 144 rollos



20

Oferta 2



Compra 48 rollos

GRATIS



rollos

Oferta 3



Compra 24 rollos



* Oferta Exclusiva para Talleres Automotriz hasta el 30 de septiembre 2019.



3M C&CSucursales

3M Guatemala Calzada Roosevelt 12-33, Zona 3 de Mixco Tel: (502) 2379 3636 3M El Salvador Urb. Industrial Santa Elena Calle Chaparrastique No.11 Antiguo Cuscatlán, La Libertad Tel: (503) 2210 0888

3M Honduras Boulevard del Norte, Colonia Colvisula Apartado Postal 1544, San Pedro Sula Tel: (504) 2551 8777 **3M Nicaragua** Kilometro 8 1/2 Carretera Sur Edificio 3M, Managua Tel: (505) 2265 2067

3M Panamá Costa del Este, Business Park V, Nivel 10 Tel: (507) 302 8100 3M Costa Rica 1 Km al este del cruce del pesaje de la Valencia Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia Tel: (506) 2277 1000

3M República Dominicana Zona Industrial de Herrera Av. Luperón, Santo Domingo Tel: (809) 530 6560 3M Jamaica 20-44 Barbados Avenue Kingston 5, Jamaica Tel: (876) 920 1787

3M Trinidad & Tobago 1 Jerningham Ave. Belmont, Trinidad Tel: (868) 623 8917