

3次曲面への追従性を高め、耐候性と耐久性を兼ね揃えた、カーラッピングフィルム  
3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080に新たに21色が追加  
ビビッドな色を中心にカラーバリエーションが大幅に拡充

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:ジェシー・ジー・シン)は、4月23日に乗用車の外装デザインを一新できる、3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080の新色として21色を追加、販売を開始します。



3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080 新色「ホットピンク」でフルラッピング施工した様子

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080は、高い意匠性をもち、乗用車のボンネットやルーフ、ドアミラーといった外装に施工することで、デザインを一新することができるカーラッピングフィルムです。フィルム厚はわずか0.115mmでありながら乗用車の外装パーツに求められる耐候性や、洗車などを想定した耐久性を備えています。また柔軟性があるので、ボディの曲面や凹凸に追従し、美しく仕上がります。

3M独自の粘着面にある微小なガラスビーズにより、フィルム施工時の位置合わせを容易にするうえ、微細なエア抜き構造により気泡を排出できるのでスピーディーな施工に寄与します。フィルムを剥がす際にも糊残りがしにくい粘着剤を採用しているため、気軽に乗用車のイメージチェンジを楽しむことができます。

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080は、継ぎ目のない一枚貼りが可能な1524mm幅です。このたびスカイブルーやホットピンクといったビビッドな色を中心に21種類が新たに追加され、合計28パターンのバリエーションに拡充しました。価格はオープンです。



3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080 新色「ホットピンク」でラッピング施工の様子

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080に関するお問い合わせは  
カスタマーコールセンター TEL: 0570-012-123

3M、スコッチプリントは、3M社の商標です