

3次曲面への追従性を高め、耐候性と耐久性を兼ね揃えたカーラッピングフィルム  
3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080に新色「ブラッシュドブラック」が追加

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村 浩一)は、6月20日に乗用車の外装デザインを一新するカーラッピング用フィルム、3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080の新色「ブラッシュドブラック」の販売を開始します。



3M™ スコッチプリント®ラップフィルム シリーズ1080 新色「ブラッシュドブラック」を施工した様子

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080は、乗用車のボンネットやルーフ、ドアミラーなどの車体に施工することで、デザインを刷新することができるカーラッピング用のフィルムです。高い意匠性を再現しながら耐候性と耐久性を兼ね揃えています。柔軟性のあるフィルムはボディの曲面や凹凸に追従し、3M独自の粘着面にある微小なガラスビーズにより、フィルム施工時の位置合わせを容易にし、微細なエア抜き構造によりスムーズに気泡を排出するため美しい仕上がりに寄与します。フィルムを剥がす際には、糊残りがしにくいことも特徴です。

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080は、フィルム厚がわずか0.115mmで継ぎ目のない一枚貼りが可能な1524mm幅です。新色の「ブラッシュドブラック」は、艶やかな深みのある黒をベースにメタリックのヘアライン仕上げをイメージしたデザインです。価格はオープンです。

新色発売に際して当社コマーシャルグラフィックス事業部・マーケティング部、兵頭真貴は次のように述べています。

「フィルムによるラッピングが、塗装に代わる手段の一つとして近年注目されるようになりました。特に塗装では表現が難しいマット調やカーボン調といったシリーズがご好評頂いております。新発売の『ブラッシュドブラック』色は、既に先行発売している海外市場において人気を博しており、光の加減によって表情が変わるデザインが特徴です。カーラッピング用フィルム、『3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080』は車体の曲面部へのフィルムの追従性の高さにより施工者の方々から高い評価を頂戴しており、2011年11月発売以降、当初予想していた販売計画を大きく上回る形で販売が推移しています。カーラッピングの市場はこれからもますます拡大するものと期待しており、気軽に車の色を変えるカーラッピングの楽しみも一層広がっていくものと思われれます。」



3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080  
マーケティング担当の兵頭氏

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080に関するお問い合わせは  
カスタマーコールセンター TEL: 0570-012-123

3M、スコッチプリントは、3M社の商標です