



定評の、手作業向け研磨材に新機軸
スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプ
細か番手の追加と同時に、パッドを手で「切れる」タイプに



スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプ

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村 浩一)はこのほど、スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプの販売を開始しました。定評のスコッチ・ブライト™ 工業用パッドに新たに細か番手を加えると同時に、パッドを手で切れるよう加工した、手作業向けの研磨材です。

ベースとなったスコッチ・ブライト™ 工業用パッドは、ナイロン不織布に研磨砥粒を接着した手作業向けの研磨材です。サンドペーパーのように目詰まりしないうえ、被研磨物によくなじみ削りすぎることなく表面を仕上げられることなどが評価され続けています。また、柔軟性と耐久性に優れ、水や油を併用できる特性を備えています。木工・塗装の下地研磨や、塗膜・さび・汚れの除去、ヘアラインや一般仕上げなど、用途は多岐にわたります。

新製品、スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプは、150mm×230mmのシートに、十字に4分割できるミシン目があらかじめ入っています。これにより作業にあわせてハサミを使うことなくパッドを手で切れます。また、平面を仕上げる場合には3M™ パッドホルダー #961に装着することで作業性が向上します。



スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプは、仕上がり相当で6種類があります。1箱は10枚入りで、機械工具商などを通じて販売します。価格はオープンです。



木工・塗装の下地研磨や、塗膜・さび・汚れの除去、ヘアラインや一般仕上げなど多岐にわたる上、水や油を併用できる。

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプ 製品一覧表

品番	仕上がり相当	サイズ(mm)・仕様
7447DOT	#320	150×230 十字に4分割できるミシン目入り 1箱は10枚入り
7448DOT	#800	
7512DOT	#1200	
7515DOT	#1500	
7520DOT	#2000	
7530DOT	#3000	

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプに関するお問い合わせは
カスタマーコールセンター TEL: 0570-011-211

3M、スコッチブライトは、3M社の商標です。