

10m 離れていてもパワーポイントのページ送りができるレーザーポインター  
3M™ レーザーポインター WP-7200S を発売  
住友スリーエムとして初の製品ラインナップ

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村 浩一)は9月28日から、パワーポイントのスライド送り等ができるレーザーポインター、3M™ レーザーポインター WP-7200Sを、ネットショップや大手家電量販店、3Mオンラインストアなどで販売します。本製品は、住友スリーエムとして初めて提供するレーザーポインターです。

3M™ レーザーポインター WP-7200Sは、付属のUSBレシーバーをPCに差し込む事により、パワーポイントのスライド送りをレーザーポインターから操作出来るポインターです。プレゼン時、PCから最大10mの範囲内で遠隔操作が可能です。



3M™ レーザーポインター WP-7200S、および付属 USB レシーバー

住友スリーエムではバッテリー内蔵型をはじめとしたモバイルプロジェクターに注力しています。プロジェクターや投影スクリーンの販売にあたり、お客様からレーザーポインターを求める声が多数あることから、ご要望に応える形でこの度レーザーポインターを製品化しました。3M™ レーザーポインター WP-7200Sは、携行性の良さから高い評価をいただいている当社のモバイルプロジェクターとともに使用いただける他、倉庫や工場、建設工事現場における指示場所の明示といった用途にまで幅広く活用いただけます。

3M™ レーザーポインター WP-7200Sのメーカー希望小売価格は、8,800円(税込)です。なお、当社が運営する3Mオンラインストア( <http://www.3monlinestore.jp> )でも9月28日から、8,800円(税込・送料込)で販売します。

## 3M™ レーザーポインター WP-7200S の主な仕様

	項目	仕様
本体	周波数	2.4GHz
	操作距離	最大10m
	レーザー距離	200m
	電池	単4 × 2本
	待機時消費電流	10 $\mu$ A未満
	サイズ	105.0 x 30.0 x 14.0 mm
	重量	約24g (レシーバーを含み、電池を含まず)
USBレシーバー	対応OS	Windows 98/Se/Me/2000/XP/Vista, Win 7, Mac OS, Linux
	インターフェイス	USB1.1, USB2.0
	動作電圧	USB給電 (4.5~5.5V)
	サイズ	21.7 x 14.5 x 7.4 mm
	重量	約2g

3M™ レーザーポインター WP-7200S に関するお問い合わせは  
TEL: 0120-615-110

3Mは、3M社の商標です。

Windows および Win 7は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Mac OS は、Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。