

3次曲面への追従性を高め、耐候性と耐久性を兼ね揃えた、カーラッピングフィルム
3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080に新たに5色を追加
モノトーン中心だったマット系にカラフルな色加わるなど、全41色の充実のラインナップに

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村浩一)は9月13日に、乗用車の外装デザインを一新できる、3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080に新たに5色を追加、販売を開始します。

今回追加される5色は、「マットオレンジ」、「マットホットピンク」、「マットブルーメタリック」、「レッドメタリック」、「サテブラック」です。さらに「マットミリタリーグリーン」が、自動車への貼り付けが可能な仕様となりました。これまでモノトーンが中心だったマット系にカラフルな色味加わり、特に人気のあった「ブルーメタリック」のマット版として、「マットブルーメタリック」が登場しました。「レッドメタリック」は、メタリック系では初の赤系色となり、「サテブラック」は、従来のマットブラックと比べ、よりつややかな風合いを備えています。



サテブラック(ボンネット、ピラー部分)

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080は、高い意匠性をもち、乗用車の外装パーツに求められる耐候性や、洗車などを想定した耐久性を備えていること、さらに車体の曲面部へのフィルムの追従性の高さから、2011年11月発売以来、施工者の方々から高い評価を頂いています。3M独自の粘着面にある微小なガラスビーズにより、フィルム施工時の位置合わせを容易にするうえ、微細なエア抜き構造により気泡を排出できるのでスピーディーな施工に寄与します。フィルムを剥がす際にも糊残りがしにくい粘着剤を採用しているため、張り替えも容易です。

個人の方が、自分の好みに合わせて乗用車を自己流に装飾して楽しむ動きはますます盛んになっています。当社ではこうしたエンドユーザーのニーズを満たすべく、今後もカラーラインナップの拡充を図ってまいります。なお、本製品の価格はオープンです。

今回の新色を含めた3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080のカットサンプルの他、実際に施工した車体パーツを、9月13日~15日、東京ビックサイトにて開催される「サイン&ディスプレイショウ 2012」にて展示します。

【3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080 製品特性】

サイズ	製品幅:1524mm ロール長さ:22.8m
材質	ポリ塩化ビニール
厚さ(代表値)	0.115mm～(粘着剤含む) カラータイプによって厚みが異なります。
粘着剤	ポジショナル感圧活性型粘着剤
貼り付け温度	16 ～ 38℃
使用可能温度	-30 ～ 107℃ (連続使用の場合は 65℃まで)
接着力(代表値)	自動車塗装鋼板(専用板): 約 9～12N/25mm(貼付後 24 時間放置)
再剥離性	約 3 年*

※日本の国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記の期間は再剥離性を有すると予測しています。再剥離性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

当社ホームページを通じ、3M™ スコッチプリント® ラップフィルム製品各アイテムのカットサンプルのご提供を行っています。http://www.mmm.co.jp/cg/color_var/wrapfilm/index.html

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080 に関するお問い合わせは
カスタマーコールセンター TEL: 0570-012-123

3M、スコッチプリントは、3M社の商標です