

従来品の2倍以上の明るさと高解像度を実現  
**3M™ モバイルプロジェクター MP220 を発売**  
内蔵メモリーと microSD™ 対応により PC 無しでプレゼンテーションが可能

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村 浩一)は8月31日から、バッテリー内蔵型でありながら携帯性に優れた手のひらサイズのプロジェクターの新製品、3M™ モバイルプロジェクター MP220を、ネットショップや大手家電量販店、3Mオンラインストアなどで販売開始します。

3M™ モバイルプロジェクター MP220は、当社の従来品<sup>(注1)</sup>に比べて、2倍以上の明るさとなる65ルーメンを実現、さらに1024×600ピクセルの高解像度で投影できます。1GBの内蔵メモリーおよびmicroSD™カードスロットを搭載しているため、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint®など主要なビジネスソフトのデータを本体に取り込み、PCとの接続なしで投影できます。また、VGAケーブル(別売り)で接続することで、ノートPC、iPhone、iPad<sup>(注2)</sup>などのモバイル機器のコンテンツを、最大75インチの画面で楽しめます。



3M™ モバイルプロジェクター MP220 はビジネスユースやパーソナルユース問わず、いつでもどこでも活用できます

3M™ モバイルプロジェクター<sup>(注3)</sup>は発売以来、その携行性の良さから、社内外でのミーティングやプレゼンテーションといったビジネスユースから、オンライン動画や映画を大画面で楽しむパーソナルユースまで幅広く活用でき、高く評価されてきました。

3M™ モバイルプロジェクター MP220はオープン価格です。なお、当社が運営する3Mオンラインストア(<http://www.3monlinestore.jp>)では8月31日から、82,800円(税込・送料込)で販売いたします。

(注1) 同じバッテリー内蔵タイプの「3M™ポケットプロジェクター MP180」との比較です。

(注2) パソコン、iPhone/iPadと接続の際には、下記アクセサリを別途入手いただく必要があります。

		パソコン	iPhone 3/4	iPhone 4S	iPad	iPad 2/New iPad
ケース1	別途必要なケーブル	3M VGAケーブル (型番: VGAC-160)	3M VGAケーブル(型番: VGAC-160) + Apple VGAケーブル			
	投影できるもの	◎	×	◎	×	◎
ケース2	別途必要なケーブル	/	3M 専用ケーブル(型番: IPDC-160)			
	投影できるもの		○	○	○	○

◎: 全て投影可能

○: 静止画およびKeynoteのスライドショー、動画のみを投影可能

×: 投影できず

(注3) 当社のバッテリー内蔵タイプのモバイルプロジェクター製品は、これまで「3M™ ポケットプロジェクター」という名称で販売していました。

### 3M™ ポケットプロジェクター MP220の主な仕様

解像度	WSVGA 1024 x 600 ピクセル	
明るさ	65 ルーメン(標準) ※保証値ではありません	
映像サイズ(対角)	11-75型 (最大75インチ)	
投影距離	0.47 - 3.50 m	
使用時間	約2時間(標準) ※保証値ではありません	
内蔵メモリー	1GB	
microSD™カードスロット	最大32GBまで対応 ※microSD™カードは同梱されていません	
スピーカー	0.75W x 2 (音量調整可能)	
再生可能ファイル形式	画像	GIF, PNG, JPEG, BMP
	ビデオ	MPEG-4, H.264, MOV
	オーディオ	MP3, AAC
	ドキュメント	DOC, PPT, XLS, TXT, PDF
本体寸法	縦157 x 横81 x 厚さ32 mm	
本体質量	約413g	

3M™ ポケットプロジェクター MP220 に関するお問い合わせは  
TEL: 0120-615-110

3Mは、3M社の商標です。

Microsoft、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

iPhone、iPadは、Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 microSD™は、SD-3C、LLCの登録商標または商標です。