

給気口やエアコンに取り付けるだけで、“空気清浄機能”をプラス
「フィルタレット™ 空気清浄フィルター」新発売
～帯電フィルターが、花粉など目に見えない粒子をキャッチして離さない～

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村 浩一)は、2013年1月4日より、部屋の給気口やエアコンに取り付けるだけで手軽に空気清浄機能が得られる「フィルタレット™ 空気清浄フィルター 給気口用」(全7種類)と「フィルタレット™ 空気清浄フィルター エアコン用」(全6種類)を発売します。



「フィルタレット™ 空気清浄フィルター」
(左:給気口用セット、右:エアコン用)

近年、健康・清潔志向の高まりから、カーペットやふとん等に潜むアレル物質を気にする方が増えています。しかし、室内の空気については見落としがちです。室内の空気には、花粉、ダニの死骸や糞、ペットのフケ、カビの胞子などが浮遊しており、それらのアレル物質を取り除くためには、空気清浄は効果的な対処法のひとつです。

新製品の「フィルタレット™ 空気清浄フィルター」は、部屋の給気口に取り付けるだけで汚れた空気の侵入を防ぎ、エアコンのフィルターに取り付けることで室内の空気の汚れを取り除く、「ダブルの効果」で室内を快適に保ちます。

【帯電フィルターで微粒子をしっかりキャッチ】

「フィルタレット™ 空気清浄フィルター」は、静電気を帯電した特殊なフィルターを採用することで、微細な粒子をキャッチしながらも、通気性に優れています。フィルターの種類は、給気口用は、ハイグレード、プレミアムグレードの2種類、エアコン用は、スタンダードグレード、ハイグレード、プレミアムグレードの3種類です。

①スタンダードグレードフィルター

花粉やほこりなど2.0マイクロメートルより大きな粒子をキャッチします。


②ハイグレードフィルター

花粉、ダニの死骸や糞、ペットの毛やフケ、カビなどの胞子など、0.3マイクロメートルよりも大きい微粒子をキャッチします。

③プレミアムグレードフィルター

ハイグレードフィルターで除去できる微粒子に加え、ウィルスが付着した微粒子やたばこの煙※など、0.1マイクロメートルよりも大きい微粒子をキャッチします。

※ タバコの煙の臭いや二酸化炭素などのガス成分は捕集しません。
注: 捕集可能な微粒子のサイズは参考値であり、保証値ではありません。



使用前 2ヶ月使用後のイメージ

【給気口から汚れた空気が入るのを防ぎ、さらに室内の空気の汚れも取り除く！】

「フィルタレット™ 空気清浄フィルター 給気口用」は、部屋の給気口に取り付けるだけで、給気口から侵入する微粒子をキャッチし、部屋に入る空気を清浄化します。大都市や幹線道路沿いの住宅で、外から侵入する空気の汚れが気になる方、花粉症の方、家族の健康管理を気にする方などに最適です。また、フィルターを装着することで、給気口周辺の汚れを防ぐことができます。



ベース(Mサイズ)



カバー



フィルター



設置後イメージ

【エアコンのメッシュフィルターに貼るだけで、空気清浄機能が得られる！】

エアコンは、室内の空気を循環させるため、室内の空気が汚れていると、汚れた空気が循環し続けることとなります。「フィルタレット™ 空気清浄フィルター エアコン用」は、エアコンのメッシュフィルターに貼るだけで室内の空気を清浄化します。ハイグレードフィルターでは室内の空気中に浮遊しているほこりや花粉、ペットの毛やフケ、カビの胞子等を除去するので、空気清浄機を設置していない部屋でも、エアコンがあれば、空気清浄機能を付加できます。また、エアコン内部やメッシュフィルターの汚れも防止できます。



メッシュフィルターに貼るだけで、手軽に設置可能。

【フィルタレット™ 空気清浄フィルター ラインナップ】

【給気口用】セット

給気口のサイズにより、S・M・L の3サイズをラインナップ。



給気口用セット

【給気口交換用】

グレード毎に、5枚入りと10枚入りの2タイプがあります。交換用フィルターはS・M・Lサイズ共通です。



ハイグレード



プレミアムグレード

【エアコン用】

グレード毎に、1枚入り(1台分)とロールタイプ(3台分)があります。



スタンダードグレードフィルター
左:1枚入り(1台分)、右ロールタイプ(3台分)



ハイグレードフィルター
左:1枚入り(1台分)、右ロールタイプ(3台分)



プレミアムグレードフィルター
左:1枚入り(1台分)、右ロールタイプ(3台分)

製品仕様

製品名	仕様	品番	フィルターサイズ	材質	メーカー希望小売価格(税込)
フィルタレット™ 空気清浄フィルター [給気口用]セット	カバー 1コ ベース(Sサイズ) 1コ ハイグレードフィルター 2枚	AVF-S	直径 16cm (対応給気口サイズ: 直径 12-15cm)	■カバー ABS樹脂 ■ベース ABS樹脂、アクリル系両面テープ ■フィルター ポリプロピレン ファイバー	オープン
	カバー 1コ ベース(Mサイズ) 1コ ハイグレードフィルター 2枚	AVF-M	直径 16cm (対応給気口サイズ: 直径 15-18cm)		
	カバー 1コ ベース(Lサイズ) 1コ ハイグレードフィルター 2枚	AVF-L	直径 16cm (対応給気口サイズ: 直径 18-21cm)		
フィルタレット™ 空気清浄フィルター [給気口交換用]	ハイグレード	AVFH-5	直径 16cm × 5枚	ポリプロピレン ファイバー	
		AVFH-10	直径 16cm × 10枚		
	プレミアムグレード	AVFP-5	直径 16cm × 5枚		
		AVFP-10	直径 16cm × 10枚		
フィルタレット™ 空気清浄フィルター [エアコン用]	スタンダードグレード	ACFS-38	38cm × 90cm 1枚		
		ACFS-38RP	38cm × 270cm 1ロール		
	ハイグレード	ACFH-38	38cm × 90cm 1枚		
		ACFH-38RP	38cm × 270cm 1ロール		
	プレミアムグレード	ACFP-38	38cm × 90cm 1枚		
		ACFP-38RP	38cm × 270cm 1ロール		

<製品に関するお客様お問い合わせ先>
 住友スリーエム株式会社 コンストラクション及びホーム・インプルーブメント事業部
<http://www.mmm.co.jp/diy/>
 TEL:03-3709-8556(受付時間 平日 9:00~17:00)

3M、フィルタレットは、3M社の商標です。