

3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱シリーズのご使用に際しては、
フロントDリング付フルハーネスとの接続が必須となります。
 対応するフルハーネスのご用意をお願い致します。





**3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト
 フルハーネス フロントDリング付**

3M™ DBI-SALA™ ExoFit™ Light Climbing Full-Body Harness

墜落制止器具の規格適合品 使用可能な最大質量：128 kg

フロントDリング

3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™
 垂直親綱用脱着式スリーブ
 6160054 を接続することで、
 最適なはしご昇降時の墜落制
 止対策としてご使用頂けます。



サイズ	S	M	L
製品番号	1114102	1114103	1114104
発注品番	1114102N	1114103N	1114104N
使用可能な質量	128kg	128kg	128kg
重量	1.7kg	1.7kg	1.7kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体が大きめの方にも対応できます。

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するが否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、DBI-サラ、DBI-SALA、Lad-Saf、エグゾフィット、ExoFitは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
 安全衛生製品事業部
<http://go.3m.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2019. All Rights Reserved.

OHS-1177-A(0919)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

販売店



Fall Protection

**3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™
 垂直親綱シリーズ**

既存のはしごに後付け可能な
 墜落防止ソリューションを
 ご提案します



はしご昇降時の 安全対策は適切ですか？

高所作業での墜落防止ソリューションとしてフルハーネス・ランヤードをご提供する3Mが、既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止ソリューションをご提案します。

現場の運用を考慮した安全性 スムーズな昇降を実現する機能性

安全性に配慮した製品設計

- スリーブは短い墜落距離と墜落時の衝撃を吸収する構造により体への負担を軽減
- ブラケットは衝撃吸収機能を有し、万が一の墜落時にはしごへの負担を軽減
- 3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱シリーズはANSI Z359.16の規格に適合

作業性を実現する製品設計

- 操作性の高いスリーブによりスムーズなはしご昇降を実現
- どの位置でもスリーブをケーブルから脱着可能で高い作業性を実現

施工性に配慮したシンプルな製品構成

- 設備への加工が不要で、Uボルトとナットでのシンプルな施工を実現
- ケーブルははしご長に合わせて調整可能



製品選定方法

1] ブラケットセット、2] ケーブル、3] スリーブを組み合わせて使用します。作業にあったものを下表よりお選びください。

1 ブラケットセット

ブラケットセットの素材を選びます

3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱用 ブラケットセット

製品番号	製品仕様
● 6116631	亜鉛メッキ鋼 最大2名同時使用
6116632	ステンレス鋼 最大2名同時使用

※ブラケットセットは、トップブラケットおよびボトムブラケットで構成されています。

+

2 ケーブル

ケーブル長と素材を選びます

3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱用 ケーブル

製品番号	製品仕様
● 6104040	亜鉛メッキ鋼 長さ：12m
6105040	ステンレス鋼 長さ：12m
6104070	亜鉛メッキ鋼 長さ：21m
6105070	ステンレス鋼 長さ：21m
6104100	亜鉛メッキ鋼 長さ：30m
6105100	ステンレス鋼 長さ：30m

- ケーブルは施工するはしごの長さに合わせて、ケーブルカッターなどの器具を用いて、カットできます。
- 30mを超えるケーブル長が必要な場合は、弊社営業担当者もしくはコールセンターにお問い合わせください。

[9mを超える場合]

3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱用 ケーブルガイド

製品番号	製品仕様
● 6100400	亜鉛メッキ鋼
6100457	ステンレス鋼

※施工するケーブル長が9mを超える場合は、ケーブルのテンションを維持するため、ケーブル長9mに対して、ケーブルガイドを1つご用意頂くことを推奨致します。

+

3 スリーブ

スリーブの数を決めます

ご使用方法ご利用人数に応じて必要数をご検討ください。


3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱用脱着式スリーブ

製品番号
● 6160054

●この印がついている製品番号は3Mの標準在庫品です。標準在庫品以外の製品番号につきましては、弊社営業担当者もしくはコールセンターにお問い合わせください。



トップブラケット




ケーブル




ケーブルガイド



スリーブ



ボトムブラケット



3M™ DBI-サラ™ Lad-Saf™ 垂直親綱シリーズにご使用いただける固定はしご

設置可能な固定はしご、タラップの仕様をご確認ください。

踏棧間隔	踏棧形状				
200mm-310mm	直径19mm-40mm	19mm-40mm	19mm-40mm	19mm-40mm	高さ19mm-40mm 幅19mm-48mm