

3M Science.
Applied to Life.™



**Découvrez ce
qui vous manque grâce
à nos lunettes-masques
de sécurité antibuée.**



La technologie de revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ apporte des performances supérieures pour les lunettes de sécurité.

Performance antibuée clairement meilleure.

Des lunettes qui s'embuent peuvent être gênantes et dangereuses. Les retirer pour en essuyer la buée peut exposer vos yeux aux risques et débris présents sur votre lieu de travail. Le revêtement antibuée Scotchgard™ résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée classiques, même après plusieurs lavages à l'eau.



Sangle en tissu – livrée avec des optiques antibuée gris Scotchgard™ GG502SGAF et également avec des optiques antibuée gris IR5 Scotchgard™ GG550SGAF

Sangle en tissu – livrée avec des optiques antibuée incolores Scotchgard™ GG501SGAF



Sangle en néoprène – livrée avec des optiques antibuée incolores Scotchgard™ GG501NSGAF

Aide les professionnels à mieux voir, plus longtemps.

Le revêtement antibuée Scotchgard™ est conçu pour une utilisation dans les situations difficiles, telles que :


- Conditions chaudes et humides.
- Travail en intérieur et extérieur.
- Tâches exigeantes sur le plan physique.
- Zones à atmosphère contrôlée.

Le revêtement antibuée Scotchgard™ est disponible sur les lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500 anti-éclaboussures et antipoussières. Ce produit innovant vous propose :

- Un design profilé.
- Sangle en néoprène en option.
- Sangle en tissu réglable.
- Insert pour verres correcteurs en option.



La science cachée derrière la technologie antibuée Scotchgard™ de 3M™.



Les avantages sont évidents :

- Le revêtement antibuée Scotchgard™ **dure plus longtemps** que les revêtements antibuée traditionnels*, ce qui contribue à améliorer la performance des protections oculaires en conditions humides et environnements moites.
- Les travailleurs peuvent bénéficier d'une vue fiable et claire plus longtemps, car le revêtement, avec son principe actif, est collé à la lentille.
- Les optiques en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UV.
- Le revêtement **conserve son efficacité** pendant au moins 25 lavages à l'eau, ce qui permet aux utilisateurs de porter leurs lunettes plus longtemps.
- Le revêtement **peut être désinfecté** avec des lingettes à l'alcool ou par trempage dans de l'eau de Javel diluée sans perdre ses performances antibuée. Le lavage à l'eau et au savon est considéré comme une bonne pratique et peut améliorer la durabilité du revêtement.
- Les utilisateurs peuvent **porter** des lunettes à revêtement antibuée Scotchgard™ en toute confiance parce qu'elles répondent aux exigences de la norme EN 166. Elles peuvent être utilisées au contact des produits chimiques et contre les éclaboussures.
- Classifications : Norme EN 166, 3 (protection contre les gouttelettes ou éclaboussures de liquides), 4 (protection contre les grosses particules de poussière)

* Basé sur des tests internes 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.



Sortez du brouillard avec les lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500.

Lunettes-masques de sécurité GoggleGear™ série 500

Accessoires

Sangle en néoprène



Sangle en tissu




Insert pour verres correcteurs



Mode d'emploi

Attachez la sangle aux lunettes-masques de sécurité GoggleGear™



Référence 3M	Description du produit	Couleur des optiques	Quantité minimum
UU003133723	Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG501SGAF-EU, incolore SGAF	Incolore	10
XA006508999	Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG502SGAF EU, gris SGAF	Gris	10
XA006509005	Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG550SGAF EU, gris IR5	Gris IR5	10
XA006509013	Lunettes de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG501NSGAF BLU EU, bleu, monture incolore, sangle en néoprène	Incolore	10

AVERTISSEMENT

Ces produits de protection oculaire et faciale assurent une protection oculaire et faciale limitée. Une mauvaise utilisation ou le non-respect des avertissements et des instructions de l'utilisateur peut entraîner des blessures potentiellement graves, y compris la cécité ou la mort. Pour une utilisation correcte, la sélection et les applications contre les particules volantes, rayonnements optiques et/ou contre les éclaboussures, contacter le responsable, lire les instructions d'utilisation et les avertissements sur l'emballage ou appeler le Service technique 3M PSD au 0870 60 800 60.