

3M Science.
Applied to Life.™



**Met onze
condensbestendige
ruimzichtbril behoudt
u het overzicht.**



De 3M™ Scotchgard™-coatingtechnologie tegen condens tilt veiligheidsbrillen naar een hoger niveau.

Duidelijk betere condenswering.

Een beslagen lens kan frustrerend en gevaarlijk zijn. Wanneer u een bril afneemt om condens weg te vegen, kan dit de ogen blootstellen aan de gevaarlijke invloeden en deeltjes van een werkplek. De Scotchgard™-anticondenscoating voorkomt het beslaan van de bril langer dan gebruikelijke anticondenscoatings, zelfs na meerdere malen afspoelen met water.



Stoffen band – standaard bij de GG501SGAF – transparante condensbestendige Scotchgard™-lens



Stoffen band – standaard bij de GG502SGAF – grijze condensbestendige Scotchgard™-lens en bij de GG550SGAF – grijze IR5 condensbestendige Scotchgard™-lens



Neopreenband – standaard bij de GG501NSGAF – transparante condensbestendige Scotchgard™-lens

Zorg ervoor dat werknemers langer helder zien.

Scotchgard™-anticondenscoating is ontworpen voor werk onder uitdagende omstandigheden, zoals:


- Warme en vochtige omstandigheden.
- Binnen- en buitenwerk.
- Fysiek veeleisende taken.
- Omgevingen met klimaatbeheersing.

Scotchgard™-anticondenscoating is verkrijgbaar voor de spat- en stofbrillen uit de 3M™ GoggleGear™ 500 Series. Dit innovatieve product biedt:

- Een ingetogen ontwerp.
- Optionele neopreenband.
- Verstelbare stoffen band.
- Optioneel inzetstuk op voorschrift.




De wetenschap achter 3M™ Scotchgard™-anticondens-technologie.



De feiten zijn duidelijk:

- De Scotchgard™-anticondenscoating **houdt langer vol** dan traditionele anticondenscoatings*, voor betere brilprestaties in vochtige omgevingen.
- Werknemers kunnen langer profiteren van een betrouwbaar, helder zicht omdat de coating en het actieve ingrediënt daarvan aan de lens zijn gehecht.
- Polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% van de UV-straling.
- De coating **blijft zelfs effectief** na 25 keer spoelen met water, zodat werknemers hun bril langer kunnen gebruiken.
- De coating **kan worden gedesinfecteerd** met verdunde bleek of alcoholdoekjes, zonder dat dit de anticondenseigenschappen negatief beïnvloedt. Wassen met water en zeep wordt beschouwd als een best practice en kan de duurzaamheid van de coating verbeteren.
- Werknemers kunnen **vertrouwen op** brillen met de Scotchgard™-anticondenscoatings, omdat deze voldoen aan de vereisten van EN 166. Kan worden gebruikt tegen chemische spatten.
- Beoordelingen: EN 166, 3 (bescherming tegen druppels of spatten van vloeistoffen), 4 (bescherming tegen grove stofdeeltjes)

* Op basis van interne tests door 3M conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele anticondenscoatings.



Prik door de mist heen met de 3M™ GoggleGear™ 500 Series.

GoggleGear™ 500 Series

Accessoires

Neopreenband



Stoffen band



Inzetstuk op voorschrift



Bevestiging

van de band op de GoggleGear™



3M ID	Productomschrijving	Lenskleur	MOQ
UU003133723	3M™ GoggleGear™ 500 Series-ruimzichtbrillen, GG501SGAF-EU, transparant SGAF	Transparant	10
XA006508999	3M™ GoggleGear™ 500 Series-ruimzichtbrillen, GG502SGAF EU, grijs SGAF	Grijs	10
XA006509005	3M™ GoggleGear™ 500 Series-ruimzichtbrillen, GG550SGAF EU, grijs IR5	Grijs IR5	10
XA006509013	3M™ GoggleGear™ 500 Series-ruimzichtbrillen, GG501NSGAF-BLU EU, blauw montuur transparant, neopreenband	Transparant	10

⚠ WAARSCHUWING

Deze oog- en gezichtsbeschermingsproducten bieden een beperkte oog- en gezichtsbescherming. Een verkeerd gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, waaronder blindheid en overlijden. Voor de juiste keuze en het juiste gebruik tegen rondvliegende deeltjes, optische straling en/of spatten neemt u contact op met uw leidinggevende, leest u de gebruiksinstructies en neemt u de waarschuwingen op de verpakking in acht. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de technische dienst van 3M PSD via +44 (0)870 60 800 80.