

Catálogo de Produtos DBI Sala


CINTURÕES-PARAQUEDISTAS - Família EXOFIT

FITA ANTI TRAUMA DE SUSPENSÃO



As fitas anti trauma de suspensão permitem que após uma queda o usuário apoie um ou dois pés nessa fita e evite a pressão do EPI em suas pernas.

REPELENTE À ÁGUA



Repele os líquidos reduzindo a sujeira e risco de mofo.

AJUSTE RÁPIDO TIPO REVÓLVER



Ajustes simples e rápidos que evitam o deslizamento da fita.

ARGOLAS DE ALUMÍNIO




As argolas de alumínio tornam os cintos Exofit mais leves, dando maior conforto ao usuário.

EXOFIT - C.A. 42.070



Pontos de Anc./Pos.



Tamanhos

P
M
G
GG

Código 3M

HB004557508
HB004595540
HB004595532
HB004595086


Características

- Leve e super confortável.

EXOFIT EC (Espaço Confinado) - C.A. 41.901



Pontos de Anc./Pos.



Tamanhos

P
M
G
GG

Código 3M

HB004557474
HB004598874
HB004600241
HB004591879

Características

- Argolas para resgate nos ombros.

EXOFIT PRO - C.A. 42.089



Pontos de Anc./Pos.



Tamanhos

P
M
G
GG

Código 3M

HB004593354
HB004593362
HB004593370
HB004593388


Características

- Porta rádio embarcado.

EXOFIT RESCUE - C.A. 41.568



Pontos de Anc./Pos.



Tamanhos

P
M
G

Código 3M

70007430070
70007422176
70007422192

Características

- Ideal para resgates e acessos por corda.


CINTURÕES-PARAQUEDISTAS - Família DELTA

DESIGN QUE NÃO EMBARAÇA




O design triangular 3M cria uma estrutura que permite que o cinto tipo paraquedista se ajuste rapidamente ao vestir.

REPELENTE À ÁGUA



Repele os líquidos reduzindo a sujeira e risco de mofo.

AJUSTE RÁPIDO TIPO REVÓLVER



Ajustes simples e rápidos que evitam o deslizamento da fita.

FIVELA TIPO PINO NAS PERNAS




Para regulagens rápidas e fáceis.

DELTA - C.A. 41.902



Pontos de Anc./Pos.



Dorsal

Frontal

Tamanhos

P

HB004592000

M

HB004557409

G

HB004594550

Características

- Super robusto e resistente, ideal para atividades gerais da indústria.

DELTA PRO - C.A. 41.897



Pontos de Anc./Pos.



Dorsal

Frontal

Laterais

Tamanhos

P

HB004629356

M

HB004557383

G

HB004591903

Características

- Cinturão completo, pronto para os maiores desafios da indústria geral.

DELTA OIL & GAS - C.A. 41.903



Pontos de Anc./Pos.



Dorsal

Frontal

Laterais

Tamanhos

P

HB004595276

M

HB004557375

G

HB004592166


Características

- Ideal para indústria de óleo e gás;
- Extensor de argola dorsal;
- Cadeira de suspensão integrada.

DELTA RESIST - C.A. 41.900



Pontos de Anc./Pos.



Dorsal

Frontal

Tamanhos

Único

Código 3M

HB004557391

Características

- Tecido revestido de poliuretano extremamente resistente à contaminantes.

FITAS ANTI TRAUMA DE SUSPENSÃO INERTE

Código 3M



70008106976

EXTENSOR DBI-SALA GANCHO E ARGOLA


Código 3M



70007438503

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

A solução para os desafios em “Baixas Alturas”



SOLUÇÕES EM BAIXAS ALTURAS



Soluções para atividades que exigem zona livre de queda (ZLQ) menor que 5 metros.

CONEXÃO DIRETA NO CINTO



- Deixa a argola em D aberta para equipamentos de resgate.
- Proporciona ajuste confortável para as costas do trabalhador. Eliminando os incômodos choques da caixa do trava quedas com a cabeça.

SOLUÇÕES PARA TALABARTE SEM ABSORVEDOR



Solução que integra a segurança da absorção de energia com a mobilidade de um talabarte duplo.

EXTREMAMENTE VERSÁTIL



- Apto para escaladas como um talabarte.
- Pode ser utilizado posicionado como um retrátil.

NANO-LOK

NANO-LOK (Perna Dupla)



Código 3M	Abertura dos Conectores	Montagem	Material dos Conectores	Comprimento
70007443941	19mm	Diretamente na Fita	Alumínio	1,8m
70007443974	62,5mm	Diretamente na Fita		

NANO-LOK (Perna Simples)



Código 3M	Abertura dos Conectores	Montagem	Material dos Conectores	Comprimento
70007454823	19mm	Diretamente na Fita	Alumínio	1,8m
70007454898	19mm	(Com Mosq.) na Argola de Anc.		
70007454831	62,5mm	Diretamente na Fita		
70007454914	62,5mm	(Com Mosq.) na Argola de Anc.		

TALABARTES

FORCE2 Y RESGATE



Código 3M	Abertura dos Ganchos	Material do Talabarte	Ganchos e Mosq.	Características
HB004557623	62,5mm	Fita e Elástico	Alumínio	<ul style="list-style-type: none"> Argolas de resgate; Estende-se em reação aos movimentos.

DBI4080 - POSICIONAMENTO C/ REGULAGEM



Código 3M	Abertura dos Ganchos	Material do Talabarte	Ganchos e Mosq.	Características
HB004557649	19mm	Corda	Alumínio	<ul style="list-style-type: none"> Regulador de comprimento inovador de fácil manuseio.

TRAVA-QUEDAS RETRÁTEIS

SEALED-BLOCK (Trava-quadras Retrátil Selado)



Código 3M	Comprimento	União	Características
70007450599	9,1m	Cabo de Aço Inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de travamento antirrebote; Carcaça metálica extremamente resistente.
70007459905	15,2m		
70007459749	25,6m		
70007452066	39,6m		
70007450490	53,3m		

ULTRA-LOK



Código 3M	Comprimento	União	Características
70007456687	6,1m	Cabo de Aço Inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de freio de disco duplo com mecanismo antirrebote; Sistema interno de absorção de energia.
70007456778	15,2m		
70007447207	6,1m	Tecido de Náilon	<ul style="list-style-type: none"> Carcaça termoplástica extremamente leve e robusta; Linha de vida de tecido de náilon.

SEALED-BLOCK 3 VIAS (Trava-quadras Selado 3-Way)



Código 3M	Comprimento	União	Características
70007452124	39,6m	Cabo de Aço Inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de recuperação de emergência 3 vias.

DISPOSITIVOS DE ANCORAGENS

DESILIZANTE 2GLYDER™

Código 3M Tamanho



70007452413	8cm a 35cm
70007442158	15cm a 45cm

FIXA

Código 3M Tamanho



70007442091	P (De 6,3-30,5cm)
70007442117	G (De 30,5-91,4cm)

TROLE

Código 3M Material



70007440806	Aço Galvanizado
70007440848	Aço Inox

PARA BEIRAL DE CONCRETO

Código 3M



70007450920

FITA PASSANTE

Código 3M Tamanho



70007700076	0,9m
70007700373	1,8m

VARA DE MANOBRA (FMU)


Código 3M Descrição



70007451506	FMU 1,8m a 3,6m
70007451514	FMU 2,4m a 4,8m

3M™ DBI-SALA® R550™

Menor. Mais leve. Mais fácil. Mais rápido.



FUGA DE EMERGÊNCIA



- Prenda o R550 no ponto de ancoragem.
- Prenda o gancho no anel em D dorsal ou frontal do cinto de segurança.
- Inicie a descida de maneira segura até o chão.

RESGATE PICK-OFF



- Aplique esse tipo de resgate quando a vítima estiver fora de alcance.
- Prenda o R550 no ponto de ancoragem e desça até o solo.
- Amarre a vítima ao socorrista.

RESGATE ASSISTIDO



- Prenda o R550 no ponto de ancoragem.
- Posicione-se acima da vítima.
- Prenda o gancho na vítima.
- Desça a vítima de maneira segura até o solo.

RESGATE PERSONALIZADO



- O R550 pode ser utilizado para resgates personalizados, como uma descida inclinada.
- Prenda o R550 no ponto de ancoragem ou perto do solo e utilize um jogo de polias para realizar uma descida customizada.

DISPOSITIVOS PARA RESGATE

ROLLGLISS R550



Código 3M	Comprimento	Capacidade	Mecanismo de Descida
70007448361	31m	2 pessoas ou 282kg	Velocidade Controlada: 1 pessoa = 0,6 a 0,9m por segundo e 2 pessoas = 0,6 a 1,2m por segundo
70007448387	46m		
70007459046	61m		
70007449955	92m		
70007449963	122m		
70007449971	153m		
70007449989	182m		

ROLLGLISS R550 COM CAIXA SELADA



Código 3M	Comprimento	Capacidade	Mecanismo de Descida
70007448288	31m	2 pessoas ou 282kg	Velocidade Controlada: 1 pessoa = 0,6 a 0,9m por segundo e 2 pessoas = 0,6 a 1,2m por segundo
70007459012	92m		
70007448304	122m		

RPD 4:1



Código 3M	Comprimento	Capacidade	Mecanismo de Descida
70007460879	15m	2 pessoas ou 282kg	Descida manual com sistema auto bloqueante de segurança
70007466579	30m		
70007460929	45m		

SISTEMA TIPO GERONIMO (AUTOMATICO - INOX)



Código 3M	Comprimento	Capacidade	Mecanismo de Descida
70007447645	Inox 35m Auto Inclinado	141kg	Velocidade Controlada: 2,4m por segundo (varia conforme o peso do usuário)
70007447678	Inox 61m Auto Inclinado		
70007447637	Inox 35m Auto Vertical		
70007447694	Inox 61m Auto Vertical		

NO WORRIES - DESCENSOR



Código 3M	Corda Compatível	Capacidade	Mecanismo de Descida
70007604732	10,5 a 12mm	200kg	Descida manual com sistema auto bloqueante de segurança
70007603635	12,5 a 13mm		

SISTEMAS HORIZONTAIS

EZ-LINE (Linha de Vida Móvel)



Código 3M

Comprimento

Características

70007490769

18,3m

- Indicador de tensão
- Indicador de impacto
- Ancoragem para dois usuários de até 140Kg
- Extremamente rápido e fácil de montar
- Super portátil

SAYFLINE CORDA

com tensor, absorvedor de energia, dois adaptadores de ancoragem com 1,8m e bolsa de transporte.



Código 3M

Comprimento

70007490348

9m

70007490371

21m

70007490405

30m

SAYFLINE CABO DE AÇO

com terminação em aço, tensor do torniquete e absorvedor de energia Zorbit™



Código 3M

Comprimento

70007490504

9m

70007490546

21m

70007487112

30m

SECURESPAN PARA CONCRETO



Código 3M

Comprimento

70007486692

15m

70007489209

18m

MULTISPAN



Código 3M

Comprimento

70007490652

30m

70007487989

54m

SISTEMAS VERTICAIS



SUPOORTE SUPERIOR

Código 3M

Descrição

70007480679 Suporte superior com fixação em três degraus e absorvedor de energia integrado.



CABO POR METRO

Código 3M

Descrição

70007475158 Cabo de aço Galvanizado (por metro).



GUIA DE CABO

Código 3M

Descrição

70007475786 Guia de cabo - encaixa-se nos degraus. Recomenda-se uma unidade a cada 8 metros.



SUPOORTE INFERIOR

Código 3M

Descrição

70007469961 Suporte inferior com fixação em dois degraus e dispositivo tensionador integrado.



TRAVA-QUEDAS DESLIZANTE DE CABO DBI-SALA X2 - 70007479630

Descrição


Absorvedor de Energia e Indicador de Impacto integrado

Mecanismo secundário de travamento

Maior segurança por meio de um sistema de redundância que funciona de força independente ao sistema primário.

Trava de segurança

Previne desconexão acidental. A praticidade de trava de segurança também permite a remoção do trava-quedas do cabo utilizando somente uma mão.



ESPAÇO CONFINADO

SISTEMA 5 PEÇAS



Código 3M

Descrição

70007496287

Sistema de acesso a espaço confinado com comprimento ajustável de 29,2cm a 69,8cm

POSTE AVANÇADO ANCORAGEM



Código 3M

Descrição

70007495354

É compacto e fácil de transportar. Com design telescópico sua altura total pode ser ajustada de 83,2cm a 145,4cm. Bases fixas e portáteis maximizam sua versatilidade.

MONOPÉ (não acompanha os guinchos e retráteis – imagem meramente ilustrativa)



Código 3M

Descrição

70007496626

Mastro monopé 69cm (comprimento) 109cm (altura)

70007496634

Extensão mastro monopé 83cm

70007495230

Base de montagem em piso de aço

BASE INTERNA

Código 3M

Material



70007492542

Aço Inox

70007492906

Aço Galvanizado

BASE PARA PISO

Código 3M

Material



70007494985

Aço Inox

70007492567

Aço Galvanizado

BASE MONTAGEM EM PAREDE

Código 3M

Material



70007496725

Aço Inox

70007495248

Aço Galvanizado

SUPORTE PARA MONTAGEM

Código 3M



70007495859

ADAPTADOR PARA GUINCHO

Código 3M



70007491833

ADAPTADOR GUINCHO DBI-SALA EM TRIPÉ ALTISEG

Código 3M



70007489514

GUINCHOS

SALALIFT INOX



Código 3M	Comprimento	Material
70007491478	18m	Aço Inox
70007491486	27m	
70007489738	36m	

GUINCHO DIGITAL INOX



Código 3M	Comprimento	Material
70007496550	18m	Aço Inox
70007496568	27m	
70007498200	58m	

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE FERRAMENTAS

BOLSA PARA FERRAMENTAS



Código 3M	Descrição
70007439121	Bolsa de Segurança 45Kg
70007439162	Bolsa de Segurança 113Kg

ARGOLAS



Código 3M	Descrição
70007448841	Argola Metálica Pct. 10 Unid. 2,3Kg
70007448825	Argola Não Metálica Pct. 10 Unid. 900g
70007448858	Argola Metálica com Corda Pct. 10 Unid. 2,3Kg
70007437661	Microargola 900g
70007448783	Argola Dupla Metálica Pct. 10 Unid. 900g
70007448791	Argola Dupla Metálica Pct. 100 Unid. 900g

BOLSA PARA FERRAMENTAS



Código 3M	Descrição
70007439097	Bolsa Ferramenta com Zíper
70007439063	Bolsa Ferramenta Média
70007439089	Bolsa Ferramenta Grande

TALABARTE CARGAS PESADAS



Código 3M	Descrição
70007437844	Talabarte Cargas Pesadas 36Kg

TALABARTE ELÁSTICOS



Código 3M	Descrição
70007449047	Talabarte Elástico Capacidade de 6,8Kg

PORTA RÁDIO/CELULAR



Código 3M	Descrição
70007438891	Porta Radio Celular

PORTA FERRAMENTA



Código 3M	Descrição
70007438982	Porta Ferramenta com Retrátil P
70007449351	Porta Ferramenta com Retrátil G

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE FERRAMENTAS

Já pensou nisso? Inovações 3M para todos os seus problemas.

FITAS	Código 3M	Descrição
	70804440173	Fita Ferramenta Azul Pct. 10 274cm
	70804440181	Fita Ferramenta Azul Pct. 120 274cm
	70804440207	Fita Ferramenta Azul Pct. 10 548cm
	70007771267	Fita Ferramenta Azul Pct. 60 548cm
	70804440223	Fita Ferramenta Amarela Pct. 10 274cm
	70804440231	Fita Ferramenta Amarela Pct. 120 274cm

H2H	Código 3M	Descrição
	70804431230	Talabarte Elástico H2H Pct. 12,3Kg
	70804431248	Talabarte Elástico H2H Pct. 10 2,3Kg

GIRADORES	Código 3M	Descrição
	70007448932	Girador P Pct. 10 500g
	70007437760	Girador M Pct. 10 500g
	70007448940	Girador G Pct. 10 500g

CINTAS ESTABILIZADORAS	Código 3M	Descrição
	70007437695	Cinta Estabilizadora Pct. 116Kg
	70007437703	Cinta Estabilizadora Pct. 10 16Kg
	70007448882	Cinta Estabilizadora Pct. 136Kg
	70007437711	Cinta Estabilizadora Pct. 10 36Kg

TALABARTE GATILHO	Código 3M	Descrição
	70007437851	Talabarte Gatilho Curto Pct 1 Unid. 4,5Kg
	70007449096	Talabarte Gatilho Curto Pct 10 Unid. 4,5Kg
	70007437869	Talabarte Gatilho Longo Pct 1 Unid. 4,5Kg
	70007437877	Talabarte Gatilho Longo Pct 10 Unid. 4,5Kg

TALABARTE ELÁSTICOS	Código 3M	Descrição
	70007449047	Talabarte Elástico Boca de Lobo 4,5Kg
	70007449054	Talabarte Elástico Pct. 10 4,5Kg
	70007449062	Talabarte Elástico Boca de Lobo 1,6Kg
	70007449070	Talabarte Longo 1,6Kg

ANCORAGEM PARA PULSO	Código 3M	Descrição
	70008119763	Ancorgem Pulso Médio Pct. 12,3Kg
	70007437950	Ancoragem Pulso Médio Pct. 10 2,3Kg
	70007449203	Ancoragem Pulso Grande Pct. 10 2,3Kg
	70007449252	Ancoragem Pulso Ajuste Pct. 12,3Kg
	70007437984	Ancoragem Pulso Ajuste Pct. 10 2,3Kg



Divisão de Segurança Pessoal
Proteção em Altura
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP

0800-0132333
falecoma3M@mmm.com
www.3M.com/FallProtection
www.youtube.com/3Mepi

Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Direitos autorais reservados à 3M do Brasil Ltda. e 3M Company.