

# Catálogo de Produtos

## CINTURÕES-PARAQUEDISTAS

### CUSTOM - C.A. 41.930



Pontos de Anc./Pos.	Descrição	Argolas e Fivelas	Tamanhos	Código 3M	Características
 Dorsal	Custom Plus	Aço Galvanizado Tipo Passante	1 (P-M)	HB004557342	Super leve - menos de 1Kg
			2 (G-GG)	HB004593602	

### ERGO - C.A. 41.649



Pontos de Anc./Pos.	Descrição	Argolas e Fivelas	Tamanhos	Código 3M	Características
 Dorsal	Ergo EC Rápido	Aço Galvanizado Tipo Rápida	1 (P-M)	HB004593743 	Rápido e prático de vestir
 Frontal			2 (G-GG)	HB004597520 	
 Ombros		Aço inox Tipo Rápida	1 (P-M)	HB004593438	
			2 (G-GG)	HB004593453	

### ERGO PRO - C.A. 41.639



Pontos de Anc./Pos.	Descrição	Argolas e Fivelas	Tamanhos	Código 3M	Características
 Dorsal	Ergo Pro EC Rápido	Aço Galvanizado Tipo Rápida	1 (P-M)	HB004593776 	Cinto para atividades em torres e postes.
 Frontal			2 (G-GG)	HB004593792 	
 Laterais		Aço inox Tipo Rápida	1 (P-M)	HB004593784	
 Ombros			2 (G-GG)	HB004593800	

### ERGO PRO ANTICHAMA - C.A. 41.646



Pontos de Anc./Pos.	Descrição	Argolas e Fivelas	Tamanhos	Código 3M	Características
 Dorsal	Ergo Pro Antichama Espaço Confinado	Aço Galvanizado Tipo Passante	1 (P-M)	HB004619225	Fita antichama.
 Frontal			2 (G-GG)	HB004592448	




## CINTURÕES-PARAQUEDISTAS

### ONYX PRO - C.A. 41.642



#### Pontos de Anc./Pos.



#### Descrição

Onyx Pro

#### Argolas e Fivelas

Aço Galvanizado

Aço Inox

#### Tamanhos

1 (P-M)

2 (G-GG)

1 (P-M)

2 (G-GG)

#### Código 3M

HB004592547

HB004592554

HB004557557

HB004592562

#### Características

Um cinto completo. Para trabalhos em torres, postes e resgates

### ONYX ELEKTRON - C.A. 41.641



#### Pontos de Anc./Pos.



#### Descrição

Onyx Elektron Espaço Confinado

Onyx Elektron Espaço Confinado Dieletric

#### Argolas e Fivelas

Aço galvanizado Tipo Rápida

Aço Inox Tipo Rápida

Dielétricas Tipo Rápida

#### Tamanhos

1 (P-M)

2 (G-GG)

1 (P-M)

2 (G-GG)

1 (P-M)

2 (G-GG)

#### Código 3M

HB004596787

HB004598320

HB004598312

HB004596092

HB004557516

HB004592638


#### Características

Fita retardante à chamas

### TESLA - C.A. 41.899



#### Pontos de Anc./Pos.



#### Descrição

Tesla Arco Elétrico

#### Argolas e Fivelas

Dielétricas Tipo Rápida

#### Tamanhos

1 (P-M)

2 (G-GG)

#### Código 3M

HB004557573

HB004593255

#### Características

Resistente a arco elétrico

## TRAVA-QUEDAS

### EM CORDA

#### Código 3M

#### Aplicação



HB004557888

Linha de vida de 12mm

### EM CABO DE AÇO 8MM (C/ ABS)

#### Código 3M

#### Aplicação



HB004557854

Cabo de aço 8mm

### RETRÁTEIS



#### Código 3M

#### Material

#### Comprimento

70007650891

Fita

3,3m

70007454443

Fita

6m

70007465043

Aço Galvanizado

10m

70007460424

Aço Galvanizado

15m

70007460515

Aço Galvanizado

20m

70007651543

Aço Galvanizado

15m (3 vias)

## ESPAÇO CONFINADO - TRIPÉS, GUINCHOS E ACESSÓRIOS

TRIPÉ	Código 3M	Tipo
	70007491221	Tripé 2,4m

GUINCHO	Código 3M	Tipo
	70007491544	Guincho 18,3m Aço Galvanizado

POLIAS	Código 3M	Tipo
	HB004604565	Polia Duo Inox Dupla 
	HB004604573	Polia Uno Cabo Roldana Inox

ASSENTO DE SUSPENSÃO	Código 3M
	HB004594428

## MOSQUETÕES

MOSQUETÃO OVAL E PERA	Código 3M	Tipo
	HB004594543	Msqt oval aço aut 25kn
	HB004579254	Msqt oval aço rosca 25 kn 
	HB004594832	Msqt pera alumínio aut 25kn

MOSQUETÃO "D"	Código 3M	Tipo
	HB004587646	Msqt D Trava Aut
	HB004595656	Msqt D Trava Rosca Alumínio
	HB004587653	Msqt D Trava Rosca
	HB004587661	Msqt Alumínio Tripla Trava

## ANCORAGEM

PLACA ANCORG INOX 5 FUROS 36KN	Código 3M
	HB004594980

ANCORAGEM INDUSTRIAL	Código 3M
	HB004573240

GANCHO PARA VARA DE MANOBRA	Código 3M
	HB004596951 55mm
	HB004596969 110mm

FITA DE ANCORAGEM	Código 3M	Tamanho
	HB004596803	75cm
	HB004597124	120cm
	HB004597116	200cm

FITAS DE CONEXÃO E ANÉIS DE ANCORAGEM	Código 3M	Tamanho
	HB004597868	Fita 120cm
	HB004596738	Fita 200cm
	HB004597835	Anel 120cm 
	HB004596746	Anel 160cm



## TALABARTES

 Talabarte G6 em Y	Código 3M	Descrição	Característica
	HB004659312	Talabarte 3M G6 - Y55	Para usuários de até 140kg.
	HB004661391	Talabarte 3M G6 - Y55 Inox	
	HB004661367	Talabarte 3M G6 - Y55 C Ancoragem	
	HB004659353	Talabarte 3M G6 - Y110	



 Talabarte G6 Antichamas	Código 3M	Descrição	Característica
	HB004661425	Talabarte 3M G6 - Y55 Retardante	Para usuários de até 140kg.
	HB004661433	Talabarte 3M G6 - Y110 Retardante	Fita retardante a chama.
	HB004661458	Talabarte 3M G6 - Y55 Antichamas	Para usuários de até 140kg.
	HB004661466	Talabarte 3M G6 - Y110 Antichamas	Fita Antichamas.

 Talabarte G6 Dielétrico	Código 3M	Descrição	Característica
	HB004661441	Talabarte 3M G6 - Y55 RT Dielectric	<p>Para usuários de até 140kg.</p> <p>Conectores sem partes metálicas expostas.</p> <p>Fita retardante a chama.</p>

 Talabarte G6 em I	Código 3M	Descrição	Característica
	HB004661318	Talabarte 3M G6 - I19	Para usuários de até 140kg. Talabarte perna única.
	HB004661326	Talabarte 3M G6 - I55	
	HB004661409	Talabarte 3M G6 - I55 Inox	

 Talabarte Posicionamento	Código 3M	Descrição	Característica
	HB004592901	Talabarte de Posicionamento Regulável	Ajuste regulável de até 2 metros.
	HB004557656	Talabarte de Posicionamento sem Ajuste	Conectores de dupla trava.


## Sistema vertical 3M Cabloc



### SUPOORTE SUPERIOR

#### Descrição


Suporte superior do sistema; disponível em aço inox ou aço galvanizado.



### ABSORVEDOR DE ENERGIA

#### Descrição

Componente responsável pela absorção de impacto tanto para o usuário, quanto para a estrutura.



### GUIA DE CABO DE AÇO

#### Descrição


Guia do cabo de aço para melhor acondicionamento da linha de vida - é recomendado 1 guia a cada 8 metros de cabo de aço.



### CABO DE AÇO

#### Descrição

Cabo de aço em aço inox ou aço galvanizado.



### SUPOORTE INFERIOR

#### Descrição

Suporte inferior do sistema; disponível em aço inox ou aço galvanizado.

**\*\* Os componentes do sistema 3M Cabloc são vendidos separadamente: absorvedor de energia, suporte superior, suporte inferior, guias necessárias e as metragens de cabo de aço adequadas. Assim como o trava-quedas deslizante de cabo de aço 3M. Veja um exemplo de como montar seu kit completo na página seguinte.**

## SISTEMAS VERTICAIS

ITENS FUNDAMENTAIS	Código 3M	Descrição
	70007902581	Absorvedor de Energia Cabloc

COMPONENTES EM AÇO INOX	Código 3M	Descrição	
	<b>Suportes</b>		
	70007902573	Supt Sup Cabloc Inox Estendido	
	70007903522	Supt Superior Cabloc Inox	
	70007900866	Supt Inferior Cabloc Inox	
	<b>Metragens de Cabo</b>		<b>Para escadas de até:</b>
	70007801171	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 7m	6m
	70007782678	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 10m	9m
	70007787230	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 12m	11m
	70007791539	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 15m	14m
	70007821708	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 21m	20m
	70007801833	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 27m	26m
	70007790721	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 35m	34m
70007785127	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 50m	49m	
70007792438	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 70m	69m	
70007799953	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 100m	99m	

COMPONENTES EM AÇO GALVANIZADO	Código 3M	Descrição	
	<b>Suportes</b>		
	70007901039	Supt Sup Cabloc Galv Estendido	
	70007913109	Supt Superior Cabloc Galvanizado	
	70007904629	Supt Inferior Cabloc Galvanizado	
	<b>Metragens de Cabo</b>		<b>Para escadas de até:</b>
	70007810479	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 7m	6m
	70007790952	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 10m	9m
	70007803540	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 12m	11m
	70007812533	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 15m	14m
	70008300348	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 21m	20m
	70007822698	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 27m	26m
	70007795902	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 35m	34m
70007823027	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 50m	49m	
70007823878	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 70m	69m	
70007813473	Cabo Aço Cabloc 8mm Galvanizado 100m	99m	

ACESSÓRIOS	Código 3M	Descrição
	70007780029	Guia de Cabo Cabloc

## EXEMPLO: COMO ESPECIFICAR UM SISTEMA COMPLETO PARA UMA ESCADA DE 11 METROS

Código 3M	Descrição	Quantidade
70007902581	Absorvedor de Energia Cabloc	1
70007780029	Guia de Cabo Cabloc	1
70007902573	Supt Sup Cabloc Inox Estendido	1
70007900866	Supt Inferior Cabloc Inox	1
70007787230	Cabo Aço Cabloc 8mm Inox 12m	1

## ACESSÓRIOS

LVM – Linha de Vida Móvel	Código 3M	Código 3M	Características
	HB004604748	LVM - Linha de Vida Móvel	Design extremamente leve e portátil.
	HB004605471	LVM - Linha de Vida Móvel 40m	

CORDA	Código 3M	Tamanho
	HB004580773	12mm x 100m branca
	HB004580898	11mm x 100m laranja

PROTEÇÃO DE CORDA	Código 3M	Tamanho
	HB004595516	100cm
	HB004595169	60cm

VARA TELESCÓPICA DE MANOBRA	Código 3M	Tamanho
	HB004575336	2 a 7m 110mm
	HB004575328	2 a 7m 55mm

BOLSA DE TRANSPORTE DE EPI'S	Código 3M	Tamanho
	HB004573547	20L
	HB004573521	30L
	HB004595003	50L

PEDAL REGULÁVEL	Código 3M
	HB004612717

ESTRIBO 5 DE DEGRAUS	Código 3M
	HB004594659



Divisão de Segurança Pessoal  
 Proteção em Altura  
 3M do Brasil Ltda.  
 Via Anhanguera, km 110  
 13181-900 - Sumaré - SP

0800-0132333  
 falecoma3M@mmm.com  
 www.3M.com/FallProtection  
 www.youtube.com/3Mepi

**Atenção:** A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 Direitos autorais reservados à 3M do Brasil Ltda. e 3M Company.

Programa VELOCITY: Item faturado para todo o Brasil em até 3 dias.

