



Vorbereitung Fenster: Wenn es schnell gehen soll und gut werden muss.

Fenster sauber aussparen? – Ein echter Zeitfresser. Nutzen Sie für diese Anwendung Ihren **3M™ Hand-Masker™ M3000K** in Kombination mit **3M™ Advanced Masking Filmen**: Damit kleben Sie Fenster jeder Größenordnung innen als auch außen picobello ab – und das in kürzester Zeit!

Viele Maler nutzen den **3M™ Hand-Masker™ M3000K** ausschließlich dazu, Papiermasken zu erstellen. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und probieren Sie das System beim nächsten Mal mit einem **3M™ Advanced Masking Film**: Ob Fenster, Treppengeländer oder Einbauschränke – schneller, komfortabler und sauberer lassen sich größere und sehr große Flächen definitiv nicht sichern!

Ausrollen statt Ausbreiten

Beim **3M™ Advanced Masking Film** handelt es sich um speziell gefaltete Abdeckfolien unterschiedlicher Größe. Beim einfachen Ausrollen über den Hand-Masker lassen sich diese sauber und sicher in einem Zug an der gewünschten Kante entlang befestigen und komfortabel auffalten.

3M™ Advanced Masking Film – VORTEILE

Es gibt die **3M™ Advanced Masking Films** in **4 unterschiedlichen Längen**. Sie sind einfach zu entfalten und in der Breite leicht auf Maß zu kürzen. Die Folien legen sich durch statische Aufladung sicher an die Abdeckfläche an - selbst beim Einsatz von Sprühwerkzeugen oder bei windigen Verhältnissen. Eine **Spezialbeschichtung** sorgt dafür, dass herabtropfende Farbe auf der Folie haften bleibt und nicht abperlt.

Von Material her sind die Abdeckfolien **leichtgewichtig, aber trotzdem robust**. Aufgrund hoher **Lichtdurchlässigkeit** sind sie **ideal geeignet speziell zur Abdeckung von Fenstern**.

GUT ZU WISSEN

Es gibt **3M™ Advanced Masking Films** mit bereits integriertem Klebeband – aber auch ohne: In diesem Fall können über den **3M™ Hand-Masker™** sämtliche **Scotch®** Malerabdeckbänder separat zugeführt werden. **Das bietet einen entscheidenden Vorteil**: Sie können mit Auswahl des richtigen Malerbandes flexibel auf jede Gegebenheit und Anforderung reagieren. Das Band muss sehr breit sein? Die Abdeckung sollte mehrere Wochen halten? Sie streichen eine Außenfassade bei feuchtkaltem Wetter? Kein Problem! So funktioniert's: Neue Anwender-Tutorials: ^

Wie wenden Sie das Abdecksystem aus 3M™ Hand-Masker™ und 3M™ Advanced Masking Film am besten und effektivsten an? Wie kleben Sie unterschiedliche Fenstertypen in nur wenigen Schritten professionell ab? In kurzen Anwendungsbeispielen auf www.3m.de/maler zeigen langjährige Profis wertvolle Tipps und Tricks! – Jetzt reinsehen und ausprobieren!

