

Perfekte Kante zeigen: Scotch® Maler-Abdeckbänder von 3M für den Profibedarf.

Gründliche Vorbereitung ist die halbe Miete für effizientes Malern und einwandfreie Ergebnisse. Mit der Auswahl des richtigen Malerabdeckbandes können Sie allein beim Abkleben ordentlich Zeit, Geld und Nerven sparen. Gute Orientierung bietet hier die Marke Scotch® – bei enormer Bandbreite an Produkten auch für spezielle Anwendungen! Gehen Sie nicht Ihrer Nase, sondern einfach dem Farbcode nach.

Abdeckbänder können Fluch oder Segen sein. Schnelles Anlegen, saubere Kanten, sicherer, aber nicht zu fester Halt für die Dauer der Malerarbeiten und eine einfache, rückstandslose Entfernung – so soll es sein! Ärgerlich hingegen: Ständiges Reißen des Bandes, eine Ablösung nach Farbauftrag, ausgefranzte Kanten oder gar Farbdurchschlag. Auch zeitraubendes Abkratzen eingerissener Bänder oder Kleberesten bringt unnötigen Stress in den durchgetakteten Maleralltag. Genauso wie ungeplante Ausbesserungsarbeiten, weil beim Entfernen des Malerbandes Lack oder Putz mitgekommen sind.

Wer doppelten Arbeitsaufwand vermeiden will, sollte nicht nur in hochwertige Produkte investieren, sondern auch genau überlegen, welche spezifischen Eigenschaften das Malerband für die Gegebenheiten des Auftrages mitbringen muss.

Folgende Faktoren berücksichtigen Profis bei der Auswahl eines Abdeckbandes:

- Handelt es sich um eine glatte oder raue Oberfläche?
- Wird besonders starke Klebekraft benötigt oder ist ein leichter Kleber besser geeignet?
- Sind die Malerarbeiten in wenigen Tagen abgeschlossen oder muss das Klebeband über mehrere Monate verlässlich haften?
- Wird das Malerabdeckband innen oder außen angewendet?

Eine qualitativ ausgezeichnete Lösung für professionelle Abklebearbeiten sind die Abdeckbänder der Marke Scotch®. Das Sortiment umfasst unterschiedlichste Ausführungen, mit denen Sie allen Ansprüchen im Malerhandwerk gerecht werden können. Eine klare Farbcodierung der Produkte sorgt für gute Orientierung innerhalb des Scotch Portfolios und lässt Sie schnell und übersichtlich erkennen, für welchen Anwendungsbereich, welches Band geeignet ist.

FARBE GOLD: Der Allrounder.

Das goldene Scotch® Super Malerabdeckband 244 in Profi-Plus Qualität ist extrem beliebt aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei täglichen wiederkehrenden Arbeiten: **Es empfiehlt sich für glatte und leicht strukturierte Flächen sowohl innen als auch außen.** Undurchlässiges, glattes Papiermaterial sorgt auf glatten Untergründen für gestochen scharfe, superflache Farbkanten. Ein Durchbluten oder Hinterlaufen der Farbe wird zuverlässig verhindert.

GUT ZU WISSEN:

Das Scotch® Super Malerabdeckband 244 hält bis zu 5 Monaten auch starker UV-Einstrahlung stand und steckt sogar kurzzeitig Temperaturen von bis zu 100 Grad weg, ohne dabei an Performance zu verlieren. Seine mittlere Klebekraft schont den Untergrund.



FARBE LILA: Das Sensitive.

Für Arbeiten auf heiklen, sehr empfindlichen und dünnen Untergründen eignet sich das lila-farbene Scotch® Super Malerabdeckband 2071 in Profi-Plus Qualität. Es besteht ebenfalls aus glattem, extra dünnem Papier für extra saubere Farbkanten. Durch leichtere Klebkraft ist es zusätzlich hervorragend für empfindliche Untergründe wie etwa Tapeten geeignet.



FARBE GRÜN: Das Nassfeste für poröse, schroffe Untergründe.

Offenporige, unebene Flächen, beispielsweise Beton oder Stein, können innen und außen zuverlässig mit dem grünen Scotch® Super Malerabdeckband 2060 in Profi-Plus Qualität abgedeckt werden.

Durch das imprägnierte Krepp-Papier passt es sich rauen Untergründen perfekt an und haftet sehr gut sowohl bei kaltem (ab +5 Grad) als auch nass-kaltem Wetter. Es lässt sich mehrere Tage lang wieder rückstandsfrei entfernen.



Farbe Blau: Speziell für glatte Oberflächen.

Das blaue Scotch® Super Malerabdeckband 2090 in Profi-Plus Qualität hat sich vor allem bei Malerarbeiten auf glatten und empfindliche Oberflächen wie Glas, Kunststoff oder behandeltem Holz bewährt.

Das gekreppte Papier besitzt eine mittlere Klebekraft, haftet sowohl innen als auch außen und kann bis zu zwei Wochen lang problemlos wieder entfernt werden.



Für alles Grobe.

Mit dem reiß- und wasserfesten Scotch® Betongewebeband 399 können besonders raue und schwierige Oberflächen, wie Beton, Stein- oder Mauerwerk verlässlich abgeklebt werden: Das Gewebeband garantiert eine 14-tägige UV-Beständigkeit und ist optimal geeignet für Hochdruckreinigung oder Verputzarbeiten im Außenbereich. Es ist stark klebend und gleichzeitig gut abroll- und abreißbar.

